

カタログ訂正のお知らせ

発行日
2017年3月1日

No. 2017001D

カタログ / マニュアル

当社発行のカタログおよびマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。お詫び申し上げます。

■カタログ名/マニュアル名

『ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ』	(2016年12月発行)	(カタログ番号 SBCE-082D)
『Sysmac シリーズカタログ』	(2016年10月発行)	(カタログ番号 SBCZ-007R)
『ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル』	印刷物: (2016年6月発行)	(マニュアル番号 SBCE-377A)
	PDF: (2016年8月発行)	(マニュアル番号 SBCE-377B)

■掲載箇所

36、37、38ページ 『外形寸法 サーボモータ』 ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ
 415、416、417ページ 『外形寸法 サーボモータ』 Sysmac シリーズカタログ
 2-28、2-29、2-30、2-31、2-32、2-33ページ 『外形寸法 サーボモータ』
 ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル

■対応方法

カタログPDFを修正対応します。
 マニュアルPDFおよびカタログ/マニュアル印刷物には差し込みにて対応します。

■正誤内容

- ・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ (SBCE-082D) P36
- ・Sysmac シリーズカタログ (SBCZ-007R) P415
- ・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル (SBCE-377AおよびB) P2-28、2-29

誤	正
<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●100W(ブレーキなし) 形R88M-1M10030S(-O/-S2/-OS2) 形R88M-1M10030T(-O/-S2/-OS2)</p>	<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●100W(ブレーキなし) 形R88M-1M10030S(-O/-S2/-OS2) 形R88M-1M10030T(-O/-S2/-OS2)</p>
<p>●100W(ブレーキ付き) 形R88M-1M10030S-B(O/S2/OS2) 形R88M-1M10030T-B(O/S2/OS2)</p>	<p>●100W(ブレーキ付き) 形R88M-1M10030S-B(O/S2/OS2) 形R88M-1M10030T-B(O/S2/OS2)</p>

■正誤内容 (つづき)

- ・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ (SBCE-082D) P37
- ・Sysmac シリーズカタログ (SBCZ-007R) P416
- ・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル (SBCE-377AおよびB) P2-30、2-31

誤	正
<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●200W、400W(ブレーキなし) 形R88M-1M20030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M20030T(-O/-S2/-OS2) 形R88M-1M40030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M40030T(-O/-S2/-OS2)</p>	<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●200W、400W(ブレーキなし) 形R88M-1M20030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M20030T(-O/-S2/-OS2) 形R88M-1M40030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M40030T(-O/-S2/-OS2)</p>
<p>●200W、400W(ブレーキ付き) 形R88M-1M20030S-B(O/S2/OS2)/形R88M-1M20030T-B(O/S2/OS2) 形R88M-1M40030S-B(O/S2/OS2)/形R88M-1M40030T-B(O/S2/OS2)</p>	<p>●200W、400W(ブレーキ付き) 形R88M-1M20030S-B(O/S2/OS2)/形R88M-1M20030T-B(O/S2/OS2) 形R88M-1M40030S-B(O/S2/OS2)/形R88M-1M40030T-B(O/S2/OS2)</p>

- ・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ (SBCE-082D) P38
- ・Sysmac シリーズカタログ (SBCZ-007R) P417
- ・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル (SBCE-377AおよびB) P2-32、2-33

誤	正
<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●750W(ブレーキなし) 形R88M-1M75030T(-O/-S2/-OS2)</p>	<p>3000r/min モータ(100V、200V) ●750W(ブレーキなし) 形R88M-1M75030T(-O/-S2/-OS2)</p>
<p>●750W(ブレーキ付き) 形R88M-1M75030T-B(O/S2/OS2)</p>	<p>●750W(ブレーキ付き) 形R88M-1M75030T-B(O/S2/OS2)</p>

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。