

## カタログ訂正のお知らせ

発行日  
2018年11月1日

No. 2018003D

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

### ■カタログ名

『画像処理システム FHシリーズ カタログ』（2018年10月発行）（カタログ番号 SDNB-034C）

### ■掲載箇所

30ページ 『ケーブル延長ユニット 形FZ-VSJ 使用時の最大延長距離』

### ■対応方法

差し込みにて対応します。

### ■正誤内容

| 分類 | 形式              | 通信モード<br>*1 | ケーブル接続<br>CH数 *2         | カメラケーブル1本での<br>最大ケーブル長 *1 | 延長ユニット<br>最大接続可能数 | カメラケーブル延長ユニット<br>形FZ-VSJ 使用時 |                                  |     |                                  |
|----|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
|    |                 |             |                          |                           |                   | 最大<br>ケーブル長                  | 接続構成                             |     |                                  |
| 誤  | デジタル<br>CMOSカメラ | 標準          | 1CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 2台                | 45m                          | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |     |                                  |
|    |                 |             | 2CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 4台 *3             | 45m                          | 【構成2】カメラケーブル:15m×6本<br>延長ユニット:4台 |     |                                  |
|    |                 |             | 1CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 2台                | 15m                          | 【構成3】カメラケーブル:5m×3本<br>延長ユニット:2台  |     |                                  |
|    |                 |             | 2CH                      | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)   | 4台 *3             | 15m                          | 【構成4】カメラケーブル:5m×6本<br>延長ユニット:4台  |     |                                  |
|    | デジタル<br>CCDカメラ  | 高速          | 形FH-SM21R/SC21R          | —                         | —                 | 15m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)     | 2台                               | 45m | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |
|    |                 |             | 形FH-SM05R/SC05R          | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 45m | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |
|    |                 |             | 形FZ-S5M3/SC5M3           | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 45m | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |
|    |                 |             | 形FZ-S/SC<br>形FZ-S2M/SC2M | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 45m | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |
| 正  | デジタル<br>CMOSカメラ | 標準          | 1CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 2台                | 45m                          | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |     |                                  |
|    |                 |             | 2CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 4台 *3             | 45m                          | 【構成2】カメラケーブル:15m×6本<br>延長ユニット:4台 |     |                                  |
|    |                 |             | 1CH                      | 15m<br>(形FZ-VS4/VSL4使用時)  | 2台                | 15m                          | 【構成3】カメラケーブル:5m×3本<br>延長ユニット:2台  |     |                                  |
|    |                 |             | 2CH                      | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)   | 4台 *3             | 15m                          | 【構成4】カメラケーブル:5m×6本<br>延長ユニット:4台  |     |                                  |
|    | デジタル<br>CCDカメラ  | 高速          | 形FH-SM21R/SC21R          | —                         | —                 | 15m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)     | 2台                               | 45m | 【構成1】カメラケーブル:15m×3本<br>延長ユニット:2台 |
|    |                 |             | 形FH-SM05R/SC05R          | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 15m | 【構成3】カメラケーブル:5m×3本<br>延長ユニット:2台  |
|    |                 |             | 形FZ-S5M3/SC5M3           | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 15m | 【構成3】カメラケーブル:5m×3本<br>延長ユニット:2台  |
|    |                 |             | 形FZ-S/SC<br>形FZ-S2M/SC2M | —                         | —                 | 5m<br>(形FZ-VS□/VSL□使用時)      | 2台                               | 15m | 【構成3】カメラケーブル:5m×3本<br>延長ユニット:2台  |

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。