

カタログ訂正のお知らせ

カタログ

発行日  
2019年7月1日

No. 2019003D

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『WL-N/WL 2回路リミットスイッチ データシート』 (2019年4月発行) (カタログ番号 SDLA-327C)

■掲載箇所

74ページ 『共通のアクセサリ(別売)』 種類/標準価格 WL-2H1100他 標準価格(¥)

■対応方法

刷り直しにて対応します。

■ 正誤内容

誤				正																																																																																																																																																																								
種類/標準価格				種類/標準価格																																																																																																																																																																								
<p>ヘッド単品 (アクチュエータつき)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◎形WL-1H1100-N</td> <td rowspan="3">1,960</td> <td rowspan="3">◎形WL-1A100</td> <td rowspan="3">655</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-3H1100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H1100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-2H1100</td> <td>2,100</td> <td rowspan="4">◎形WL-2A100</td> <td rowspan="4">1,100</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-3H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>形WL-2H2100</td> <td></td> <td rowspan="4">◎形WL-4A100</td> <td rowspan="4">720</td> </tr> <tr> <td>形WL-4H4100-N</td> <td rowspan="3">2,100</td> </tr> <tr> <td>形WL-3H4100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H4100-N</td> </tr> <tr> <td>形WL-2H4100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>◎形WL-7H100-N</td> <td>1,130</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-7H400-N</td> <td>1,730</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-7H300-N</td> <td>1,730</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H100-N</td> <td>1,840</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H200-N</td> <td>2,000</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H300-N</td> <td>2,650</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H100-N</td> <td>1,240</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H200-N</td> <td>1,240</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H300-N</td> <td>1,310</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H400-N</td> <td>1,360</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-5H5100-N</td> <td>1,900</td> <td>形WL-5A100</td> <td rowspan="4">1,050</td> </tr> <tr> <td>形WL-5H5102-N</td> <td>1,900</td> <td>形WL-5A102</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-5H5104-N</td> <td>1,900</td> <td>◎形WL-5A104</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-5H5104-N</td> <td>1,900</td> <td>◎形WL-5A104</td> </tr> </tbody> </table>				形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	◎形WL-1H1100-N	1,960	◎形WL-1A100	655	◎形WL-3H1100-N	◎形WL-1H1100-N	◎形WL-2H1100	2,100	◎形WL-2A100	1,100	◎形WL-1H2100-N	2,400	◎形WL-3H2100-N	2,400	◎形WL-1H2100-N	2,400	形WL-2H2100		◎形WL-4A100	720	形WL-4H4100-N	2,100	形WL-3H4100-N	◎形WL-1H4100-N	形WL-2H4100				◎形WL-7H100-N	1,130	—	—	◎形WL-7H400-N	1,730	—	—	形WL-7H300-N	1,730	—	—	形WL-8H100-N	1,840	—	—	形WL-8H200-N	2,000	—	—	形WL-8H300-N	2,650	—	—	◎形WL-9H100-N	1,240	—	—	◎形WL-9H200-N	1,240	—	—	◎形WL-9H300-N	1,310	—	—	◎形WL-9H400-N	1,360	—	—	形WL-5H5100-N	1,900	形WL-5A100	1,050	形WL-5H5102-N	1,900	形WL-5A102	◎形WL-5H5104-N	1,900	◎形WL-5A104	◎形WL-5H5104-N	1,900	◎形WL-5A104	<p>標準価格を以下の通りに訂正いたします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◎形WL-1H1100-N</td> <td rowspan="3">1,960</td> <td rowspan="3">◎形WL-1A100</td> <td rowspan="3">655</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-3H1100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H1100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-2H1100</td> <td>2,100</td> <td rowspan="4">◎形WL-2A100</td> <td rowspan="4">1,110</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-3H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H2100-N</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>形WL-2H2100</td> <td>2,550</td> <td rowspan="4">◎形WL-4A100</td> <td rowspan="4">720</td> </tr> <tr> <td>形WL-4H4100-N</td> <td rowspan="3">2,100</td> </tr> <tr> <td>形WL-3H4100-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-1H4100-N</td> </tr> <tr> <td>形WL-2H4100</td> <td>2,150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>◎形WL-7H100-N</td> <td>1,240</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-7H400-N</td> <td>1,900</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-7H300-N</td> <td>1,900</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H100-N</td> <td>2,000</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H200-N</td> <td>2,200</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-8H300-N</td> <td>2,900</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H100-N</td> <td rowspan="3">1,360</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H200-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H300-N</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H400-N</td> <td>1,440</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-9H400-N</td> <td>1,500</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形WL-5H5100-N</td> <td rowspan="4">2,100</td> <td>形WL-5A100</td> <td rowspan="4">1,050</td> </tr> <tr> <td>形WL-5H5102-N</td> <td>形WL-5A102</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-5H5104-N</td> <td>◎形WL-5A104</td> </tr> <tr> <td>◎形WL-5H5104-N</td> <td>◎形WL-5A104</td> </tr> </tbody> </table>				形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	◎形WL-1H1100-N	1,960	◎形WL-1A100	655	◎形WL-3H1100-N	◎形WL-1H1100-N	◎形WL-2H1100	2,100	◎形WL-2A100	1,110	◎形WL-1H2100-N	2,400	◎形WL-3H2100-N	2,400	◎形WL-1H2100-N	2,400	形WL-2H2100	2,550	◎形WL-4A100	720	形WL-4H4100-N	2,100	形WL-3H4100-N	◎形WL-1H4100-N	形WL-2H4100	2,150			◎形WL-7H100-N	1,240	—	—	◎形WL-7H400-N	1,900	—	—	形WL-7H300-N	1,900	—	—	形WL-8H100-N	2,000	—	—	形WL-8H200-N	2,200	—	—	形WL-8H300-N	2,900	—	—	◎形WL-9H100-N	1,360	—	—	◎形WL-9H200-N	◎形WL-9H300-N	◎形WL-9H400-N	1,440	—	—	◎形WL-9H400-N	1,500	—	—	形WL-5H5100-N	2,100	形WL-5A100	1,050	形WL-5H5102-N	形WL-5A102	◎形WL-5H5104-N	◎形WL-5A104	◎形WL-5H5104-N	◎形WL-5A104
形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)																																																																																																																																																																									
◎形WL-1H1100-N	1,960	◎形WL-1A100	655																																																																																																																																																																									
◎形WL-3H1100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-1H1100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-2H1100	2,100	◎形WL-2A100	1,100																																																																																																																																																																									
◎形WL-1H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
◎形WL-3H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
◎形WL-1H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
形WL-2H2100		◎形WL-4A100	720																																																																																																																																																																									
形WL-4H4100-N	2,100																																																																																																																																																																											
形WL-3H4100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-1H4100-N																																																																																																																																																																												
形WL-2H4100																																																																																																																																																																												
◎形WL-7H100-N	1,130	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-7H400-N	1,730	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-7H300-N	1,730	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H100-N	1,840	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H200-N	2,000	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H300-N	2,650	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H100-N	1,240	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H200-N	1,240	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H300-N	1,310	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H400-N	1,360	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-5H5100-N	1,900	形WL-5A100	1,050																																																																																																																																																																									
形WL-5H5102-N	1,900	形WL-5A102																																																																																																																																																																										
◎形WL-5H5104-N	1,900	◎形WL-5A104																																																																																																																																																																										
◎形WL-5H5104-N	1,900	◎形WL-5A104																																																																																																																																																																										
形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)																																																																																																																																																																									
◎形WL-1H1100-N	1,960	◎形WL-1A100	655																																																																																																																																																																									
◎形WL-3H1100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-1H1100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-2H1100	2,100	◎形WL-2A100	1,110																																																																																																																																																																									
◎形WL-1H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
◎形WL-3H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
◎形WL-1H2100-N	2,400																																																																																																																																																																											
形WL-2H2100	2,550	◎形WL-4A100	720																																																																																																																																																																									
形WL-4H4100-N	2,100																																																																																																																																																																											
形WL-3H4100-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-1H4100-N																																																																																																																																																																												
形WL-2H4100	2,150																																																																																																																																																																											
◎形WL-7H100-N	1,240	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-7H400-N	1,900	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-7H300-N	1,900	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H100-N	2,000	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H200-N	2,200	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-8H300-N	2,900	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H100-N	1,360	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H200-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-9H300-N																																																																																																																																																																												
◎形WL-9H400-N	1,440	—	—																																																																																																																																																																									
◎形WL-9H400-N	1,500	—	—																																																																																																																																																																									
形WL-5H5100-N	2,100	形WL-5A100	1,050																																																																																																																																																																									
形WL-5H5102-N		形WL-5A102																																																																																																																																																																										
◎形WL-5H5104-N		◎形WL-5A104																																																																																																																																																																										
◎形WL-5H5104-N		◎形WL-5A104																																																																																																																																																																										

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。