

## カタログ訂正のお知らせ

カタログ / マニュアル

発行日  
2020年3月2日

No. 2020003D

当社発行のカタログ/マニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

### ■カタログ名/マニュアル名

- 『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V430-Fシリーズ データシート』(2019年12月発行)  
(カタログ番号:SDNC-018A)
- 『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V420-Fシリーズ データシート』(2019年12月発行)  
(カタログ番号:SDNC-019A)
- 『スマートカメラMicroHAWK F430-F/F420-Fシリーズ カタログ』(2019年12月発行)  
(カタログ番号:SDNC-016A)
- 『コードリーダー総合カタログ』(2019年12月発行)  
(カタログ番号:SDNC-010E)
- 『オートフォーカス・マルチコードリーダー MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fシリーズ  
ユーザーズマニュアル』(2019年12月発行) (マニュアル番号:SDNC-745A)
- 『スマートカメラ MicroHAWK F320-F/F330-F/F420-F/F430-Fシリーズ  
ユーザーズマニュアル』(2019年12月発行) (マニュアル番号:SDNC-746A)

### ■対応方法

次回改定時に修正いたします。  
印刷物は差し込みにて対応いたします。

■正誤内容

『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V430-Fシリーズ データシート』(カタログ番号:SDNC-018A) 5ページ

『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V420-Fシリーズ データシート』(カタログ番号:SDNC-019A) 6ページ





『スマートカメラMicroHAWK F430-F/F420-Fシリーズ カタログ』(カタログ番号:SDNC-016A) 12、36ページ

	形状	種類	形式
誤		交換用フロントカバー	V430-AF0
		拡散板	V430-AF1
		偏光板	○V430-AF2
正		交換用フロントカバー	V430-AF10 *1
		拡散板	V430-AF11 *1
		偏光板	V430-AF12 *1

\*1. このデータシートに記載している、形V430-AF10、形V430-AF11、形V430-AF12は、MicroHAWK V/F4□0-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリです。旧機種のV430-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリは、形V430-AF0、形V430-AF1、形V430-AF2です。ご使用機種の形式に基づいて、表から正しいアクセサリを選択してください。

アクセサリ	新機種のコードリーダー形式 V430-F□□□□□□□□□□□□□□	旧機種のコードリーダー形式 V430-F□□□□□□□□□□□□□□
交換用フロントカバー	V430-AF10	V430-AF0
拡散板	V430-AF11	V430-AF1
偏光板	V430-AF12	V430-AF2

『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V430-Fシリーズ データシート』(カタログ番号:SDNC-018A) 16ページ  
 『オートフォーカス・マルチコードリーダーMicroHAWK V420-Fシリーズ データシート』(カタログ番号:SDNC-019A) 13ページ  
 『スマートカメラMicroHAWK F430-F/F420-Fシリーズ カタログ』(カタログ番号:SDNC-016A) 23ページ

<p>選</p>	<p>交換用フロントカバー 形V430-AF0 拡散板 形V430-AF1 偏光板 形V430-AF2 YAGフィルタ 形V430-AF4 ESDセーフカバー 形V430-AF5</p> 	
<p>正</p>	<p>交換用フロントカバー 形V430-AF10 拡散板 形V430-AF11 偏光板 形V430-AF12 YAGフィルタ 形V430-AF4 ESDセーフカバー 形V430-AF5</p> 	

『コードリーダー総合カタログ』(カタログ番号:SDNC-010E) 7ページ

		旧機種の形式	新機種の形式
<p>選</p>	<p>コードリーダー</p>	V430-F000W50C	V430-F000W50C-SRX
		V430-F000M50C	V430-F000M50C-SRX
		V430-F000W12M	V430-F000W12M-SRX
		V430-F000M12M	V430-F000M12M-SRX
		V430-F000N12M	V430-F000N12M-SRX
		V430-F050M03M	V430-F050M03M-SRX
		V430-F081M03M	V430-F081M03M-SRX
		V430-F102M03M	V430-F102M03M-SRX
<p>正</p>	<p>コードリーダー</p>	V430-F000W50C	V430-F000W50C-SWX
		V430-F000M50C	V430-F000M50C-SWX
		V430-F000W12M	V430-F000W12M-SRX
		V430-F000M12M	V430-F000M12M-SRX
		V430-F000N12M	V430-F000N12M-SRX
		V430-F050M03M	V430-F050M03M-SRX
		V430-F081M03M	V430-F081M03M-SRX
		V430-F102M03M	V430-F102M03M-SRX

『コードリーダー総合カタログ』(カタログ番号:SDNC-010E) 8ページ、17ページ

誤	種類		形式
	交換用フロントカバー		V430-AF0
	拡散板		V430-AF1
	偏光板		◎V430-AF2

正	種類		形式
	交換用フロントカバー		V430-AF10 *1
	拡散板		V430-AF11 *1
	偏光板		V430-AF12 *1

\*1. このデータシートで記載している、形V430-AF10、形V430-AF11、形V430-AF12は、MicroHAWK V/F4□□0-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリです。旧機種のV430-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリは、形V430-AF0、形V430-AF1、形V430-AF2です。ご使用機種の形式に基づいて、表から正しいアクセサリを選択してください。

アクセサリ	新機種のコードリーダー形式 V430-F□□□□□□□□□□□□□□	旧機種のコードリーダー形式 V430-F□□□□□□□□□□□□□□
交換用フロントカバー	V430-AF10	V430-AF0
拡散板	V430-AF11	V430-AF1
偏光板	V430-AF12	V430-AF2

『オートフォーカス・マルチコードリーダー MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fシリーズユーザーズマニュアル』  
(マニュアル番号:SDNC-745A) A-9、A-24、A-32、A-61ページ

『スマートカメラ MicroHAWK F320-F/F330-F/F420-F/F430-Fシリーズユーザーズマニュアル』  
(マニュアル番号:SDNC-746A) 2-13、2-16ページ

交換用フロントカバー、拡散板、偏光板の形式変更

誤	交換用フロントカバー	V430-AF0
	拡散板	V430-AF1
	偏光板	V430-AF2
正	交換用フロントカバー	V430-AF10
	拡散板	V430-AF11
	偏光板	V430-AF12

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。