

カタログ訂正のお知らせ

発行日
2020年7月1日

No. 2020005D

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『K7Lシリーズ 漏液検出器 単体カタログ』（2020年4月発行）（カタログ番号 SGTE-657E）

■掲載箇所

21ページ『種類/標準価格』品名 検知帯用ステッカ

■対応方法

カタログ改訂にて対応いたします。（改訂後カタログ番号 SGTE-657F）

■正誤内容

誤				正			
21ページ				21ページ			
種類/標準価格（○印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。）				種類/標準価格（○印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。）			
品名	形式	標準価格(¥)		品名	形式	標準価格(¥)	
漏液検知帯	1m	○形F03-16PE 1M	1,520	漏液検知帯	1m	○形F03-16PE 1M	1,520
	2m	○形F03-16PE 2M	3,020		2m	○形F03-16PE 2M	3,020
	5m	○形F03-16PE 5M	7,500		5m	○形F03-16PE 5M	7,500
	10m	○形F03-16PE 10M	14,900		10m	○形F03-16PE 10M	14,900
	15m	○形F03-16PE 15M	22,200		15m	○形F03-16PE 15M	22,200
	20m	○形F03-16PE 20M	29,000		20m	○形F03-16PE 20M	29,000
	25m	形F03-16PE 25M	36,000		25m	形F03-16PE 25M	36,000
	30m	形F03-16PE 30M	42,500		30m	形F03-16PE 30M	42,500
	40m	形F03-16PE 40M	56,000		40m	形F03-16PE 40M	56,000
	50m	○形F03-16PE 50M	68,500		50m	○形F03-16PE 50M	68,500
	100m	○形F03-16PE 100M	129,000		100m	○形F03-16PE 100M	129,000
検知帯用ステッカ ビス固定タイプ	○形F03-26PES*	1,750		検知帯用ステッカ 粘着テープ固定タイプ	○形F03-26PES*	1,750	
検知帯用ステッカ 粘着テープ固定タイプ	形F03-26PEN*	1,690		検知帯用ステッカ ビス固定タイプ	形F03-26PEN*	1,690	

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。