

カタログ訂正のお知らせ

2012年12月3日

No. 2012307

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『ベスト制御機器オムロン 第19版』（2012年9月発行）（カタログ番号 SAOO-005E）

■掲載箇所

345ページ『形H3YN ■標準価格 ●2cタイプ』標準在庫マーク

■対応方法

差し込み対応予定

■正誤内容

誤		正																																																																																																									
形H3YN-21 DC48V … ◎		形H3YN-21 DC48V … ◎ 削除																																																																																																									
形H3YN-21 DC100-110V … ◎		形H3YN-21 DC100-110V … ◎ 削除																																																																																																									
形H3YN-2 DC48V … ◎ なし		形H3YN-2 DC48V … ◎ 追加																																																																																																									
形H3YN-2 DC100-110V … ◎ なし		形H3YN-2 DC100-110V … ◎ 追加																																																																																																									
■標準価格 ●2cタイプ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">形式</th> <th colspan="8">形H3YN-2、形H3YN-21</th> </tr> <tr> <th colspan="4">400</th> <th colspan="4">300</th> </tr> <tr> <th>標準価格(¥)</th> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>電源電圧</th> <td>AC100-120V</td><td>AC200-230V</td><td>AC24V</td><td>DC12V</td><td>DC24V</td><td>DC48V</td><td>DC100-110V</td><td>DC125V</td> </tr> <tr> <th>短時間タイプ(0.1s~10min)</th> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> <tr> <th>長時間タイプ(0.1min~10h)</th> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> </thead> </table>	形式	形H3YN-2、形H3YN-21								400				300				標準価格(¥)									電源電圧	AC100-120V	AC200-230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100-110V	DC125V	短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○	○	長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○	○	○	○	○	○	○	■標準価格 ●2cタイプ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">形式</th> <th colspan="8">形H3YN-2、形H3YN-21</th> </tr> <tr> <th colspan="4">400</th> <th colspan="4">300</th> </tr> <tr> <th>標準価格(¥)</th> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>電源電圧</th> <td>AC100-120V</td><td>AC200-230V</td><td>AC24V</td><td>DC12V</td><td>DC24V</td><td>DC48V</td><td>DC100-110V</td><td>DC125V</td> </tr> <tr> <th>短時間タイプ(0.1s~10min)</th> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> <tr> <th>長時間タイプ(0.1min~10h)</th> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> </thead> </table> <p>◎追加 ○削除</p>	形式	形H3YN-2、形H3YN-21								400				300				標準価格(¥)									電源電圧	AC100-120V	AC200-230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100-110V	DC125V	短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○	○	長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○	○	○	○	○	○	○
形式		形H3YN-2、形H3YN-21																																																																																																									
	400				300																																																																																																						
標準価格(¥)																																																																																																											
電源電圧	AC100-120V	AC200-230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100-110V	DC125V																																																																																																			
短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																			
長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																			
形式	形H3YN-2、形H3YN-21																																																																																																										
	400				300																																																																																																						
標準価格(¥)																																																																																																											
電源電圧	AC100-120V	AC200-230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100-110V	DC125V																																																																																																			
短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																			
長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																			
		●4cタイプ																																																																																																									

2012年12月現在

お断りなく仕様などを変更することがありますので、ご了承ください。