

お客様各位

2012年12月31日

ベスト制御機器オムロン 第19版 訂正のお願い

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーション
ビジネスカンパニー

日頃はオムロン製品をご愛顧いただきましてありがとうございます。

2012年9月発行の「ベスト制御機器オムロン 第19版」(カタログ番号:SAOO-005E)の記載内容に誤りがございました。

心よりお詫び申し上げますと共に、ご連絡をさせていただきます。

下記内容を参考にして、ご使用いただきますようお願いいたします。(赤字部分が訂正箇所です)

該当箇所：センシングコンポ編 71ページ 形E3X-HD スマートファイバセンサ

「種類/標準価格」ファイバアンプの標準価格を変更

ファイバアンプ

標準【外形寸法図→P.77】

形状	接続方式	形式		標準価格(¥)
		NPN出力	PNP出力	
	コード引き出しタイプ(2m)	◎形E3X-HD11 2M	◎形E3X-HD41 2M	9,800
	省配線コネクタタイプ	◎形E3X-HD6	◎形E3X-HD8	

該当箇所：センシングコンポ編 491ページ 形ZW ファイバ同軸変位センサ

「定格/性能」形ZW-S30の数値を変更


定格/性能

センサヘッド

項目	形式	形ZW-S20	形ZW-S30	形ZW-S40
測定中心距離		20mm	30mm	40mm
測定範囲		±1mm	±3mm	±6mm
静止分解能 *1		0.02 μm	0.06 μm	0.08 μm
リニアリティ *2		±1.2 μm	±4.5 μm	±7.0 μm
スポット径 *3	Near	φ45 μm	φ70 μm	φ90 μm
	Center	φ40 μm	φ60 μm	φ80 μm
	Far	φ45 μm	φ70 μm	φ90 μm
測定周期		500 μs~10ms		

「外形寸法」電源コードの仕様を変更

電源コード
形OS32C-CBL-□□M



* 形式による寸法の違いは下表のとおりです。

形式	L
形OS32C-CBL-03M	3m
形OS32C-CBL-10M	10m
形OS32C-CBL-20M	20m
形OS32C-CBL-30M	30m

「おすすめセクション」形ES1と形ES2-HB/THBの矢印を変更

非接触温度センサ
形ES1

まずはこれ!

P274 ▶

測定温度範囲0～400℃で、高周囲温度(70℃)・耐粉塵性・耐水性が必要、またはシリンダ形状が欲しい

温度センサ/温湿度センサ
形ES2-HB / THB

まずはこれ!

P283 ▶

測定温度が個別範囲(最大260℃)で、ローコスト、熱電対と同等の起電力タイプが欲しい

「種類/標準価格」標準在庫マークを変更

■標準価格
●2cタイプ

形式	形H3YN-2、形H3YN-21							
標準価格(¥)	4,400				3,800			
電源電圧	AC100～120V	AC200～230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100～110V	DC125V
短時間タイプ(0.1s～10min)	○	○	○	○	○	○	○	
長時間タイプ(0.1min～10h)	○	○		○	○	○	○	

○削除

「標準価格」 標準在庫マークを変更

■標準価格 (○印の商品は標準在庫品、－印の商品は生産不可です。また、無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問合わせください。)

形式	標準価格 (¥)	タイム シリーズ	電源電圧						
			AC100/110/120V 50/60Hz	AC200/220/240V 50/60Hz	DC12V	DC24V	DC48V	DC100V	DC110V
形H3M	5,650	A	○	○		○		○	○
		B	○	○		○		○	○
		C	○	○		○		○	○
		D	○	○		○			
		E	○	○					
形H3M-H	6,550	A		○	—				
		B	○	○	—			○	○
		C	○	○	—				
		D	○	○	—				
		E		○	—				

「種類/標準価格」 形MY4ZN-CBGの標準価格を変更

種類／標準価格

分類	形式	定格電圧(V)	標準価格(¥)
基準型	形MY4Z-CBG	AC100/110、110/120、200/220	2,050
		DC12、24、48、100/110	
動作表示灯内蔵形	形MY4ZN-CBG	AC100/110、200/220	2,150
		DC24	2,400

注. 受注生産対象仕様です。納期に関しては、お取引先にお問合わせください。

「種類/標準価格」 ●出力モジュールの記載を変更

●出力モジュール

絶縁方式	動作表示ランプ	ゼロクロス機能	出力の定格電圧	入力	形式	標準価格(¥)
フォト・トラリアック	有	有	2A AC100～240V	DC5～24V	○形G3R-OA202SZN DC5-24	1,680
		無			○形G3R-OA202SLN DC5-24	1,500
フォト・カプラ		—	2A DC5～48V		○形G3R-ODX02SN DC5-24	1,550
			1.5A DC48～200V		形G3R-OD201SN DC5-24	

「性能」 ●入力モジュールの記載を変更

■性能

●入力モジュール

形式	項目	形G3R-IAZR1SN	形G3R-IDZR1SN	形G3R-IDZR1SN-1
動作時間		20ms以下	0.1ms以下	15ms以下
復帰時間				
応答周波数		10Hz	1kHz	10Hz
出力ON電圧降下		1.6V以下		
漏れ電流		5μA以下		
絶縁抵抗		入出力間 100MΩ以上		
耐電圧		入出力間 AC4,000V 1min		
振動		10～55～10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)		
衝撃		1,000m/s ²		
保管温度		－30～＋100℃(ただし、氷結しないこと)		
使用周囲温度		－30～＋80℃(ただし、氷結しないこと)		
使用周囲湿度		45～85%RH		
質量		約18g		

「定格/性能」 UL規格の記載を変更


定格／性能（詳細につきましては、取扱説明書およびユーザーズマニュアルを参照ください。）

認定規格

認定機関	規格
	EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2
	ANSI B11.19 ANSI/UL 1998
UL	UL508 CSA22.2 No.142
KOSHA	EN 61131-2 EN 61496-1

UL1998 削除

「用途から探す」 形V680/V750シリーズの交信距離の数値を変更



「形式索引」 WEB掲載の以下の形シリーズを追加

CJ1W-V600C11/12、D4BS、E3X-V、E4B、E6J-A、E6J-C、ESTT、F39-MT11、FZ-Lite、G2A、G2A-434、G2AK、G9SA-300-SC、S82S、V400-F、V520-R221FH/SH、V520-RH、ZX-SD、61F-03B/-04B、61F-WLA/61F-GPN-V50

上記以外の形シリーズにつきましても、最新の情報は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の商品情報をご覧ください。

形式索引

注. 下記ページ掲載欄の"C"は、「コントロールコンボ編」の掲載ページを表しています。
詳細につきましては、別冊の「コントロールコンボ編」をご覧ください。

A		
A		1072
A16		C-1364
A16-□	C-1348、1350、1359、1361、1370、1373、1376、1377、1394、1407、1418、1420	
A16□-□	C-1366、1367、1368、1369、1370、1374、1375、1393、1394、1407	
A16S-□	C-1366、1367、1368、1369、1370、1373、1376、1418、1420	
A16S□-□	C-1366、1367、1368、1369、1370、1375、1390、1392、1419	
A165E		C-1614
A165E-□		C-1615
A165K		C-1404
A165K-□		C-1405、1407
A165K-KEY		C-1408
A165L-□		C-1366
A165S/W		C-1388
A16Z-□	C-1378、1408、1426、1616	
A16Z□-□	C-1378、1394、1408	
A16ZT-□		C-1616
A22		C-1430
A22-□	C-1437、1438、1439、1460、1469、1629、1630	
A22-□AR		C-1629
A22-□M		C-1464、1629
A22-□M-T□		C-1629
A22□		C-1454
A22□-□	C-1433、1434、1435、1437、1438、1439、1440、1441、1455、1456、1457、1459、1460、1629	
A22E		C-1624
A22E-□		C-1625、1628
A22E-M-□B		C-1627
A22EL-□		C-1626、1628
A22K		C-1462
A22K-□		C-1463、1464
A22K-K		C-1464
A22L-□		C-1629
A22TK		C-1658
A22Z-□		C-1630、1631
A22Z-B101Y		C-1663
A2A		C-1481
A3A		Webサイト
A3C		C-1345
A3C□-□	C-1350、1351、1361	
A3D		C-1334
A3D□-□	C-1335、1336	
A3K		C-1519
A3K□-□	C-1521、1522、1524、1525	
A3P		C-1483
A3P□-□	C-1486、1487、1488、1489、1490、1493、1494、1495、1496、1497	
A3S		C-1542
A3S□-□	C-1526、1527、1544、1545、1548、1549、1550、1551、1552	
A4E		C-1652
A4EG		C-1642
A6A		Webサイト
A6C/A6CV		Webサイト
A6D/A6DR		Webサイト
A6E/A6ER		Webサイト
A6H		Webサイト

A6HF	Webサイト
A6HR	Webサイト
A6K/A6KS	Webサイト
A6R/A6RV	Webサイト
A6RS	Webサイト
A6S-H	Webサイト
A6SN	Webサイト
A6SR	Webサイト
A6TN	Webサイト
A6TR	Webサイト
A7B-□	C-1590
A7BS/A7BL	C-1589
A7CN/A7CN-L	C-1584
A7CN-□	C-1584
A7D/A7DP	C-1580
A7D-□	C-1580
A7MD	C-1599
A7P-□	C-1595
A7PS/A7PH	C-1595
A8A	Webサイト
A8G	Webサイト
A8L	Webサイト
A8M	Webサイト
A8N	Webサイト
A8W	Webサイト
A9PS	Webサイト
A9TS	Webサイト
AGD	C-2037
AGF	C-1844
AMS-DK32-97-HLK	Webサイト
AMS-DK32-97-MLT	Webサイト
AOF-1N	C-1847
AP-□	1094
AP-DV	1071
AP1-□	1094
APR-S	C-1973

B	
B32	Webサイト
B3AL	Webサイト
B3F	Webサイト
B3FS	Webサイト
B3J	Webサイト
B3S	Webサイト
B3SL	Webサイト
B3SN	Webサイト
B3U	Webサイト
B3W	Webサイト
B3W-9	Webサイト
B3WN	Webサイト
B7A	Webサイト
BF-□(R)	1355
BS-1(T)	1037、1355

C	
C1000H	Webサイト
C200H	Webサイト
C200HE	Webサイト
C200HG	Webサイト
C200HS	Webサイト
C200HW	Webサイト
C200HX	Webサイト
C200PC	Webサイト
C4V	Webサイト
C500	Webサイト
C5SA/C5SB	C-1569
CJ1G	Webサイト
CJ1M	Webサイト
CJ1W	Webサイト
CJ1W-V600C11/12	Webサイト
CJ2H	Webサイト
CJ2M	Webサイト
CP1E	Webサイト
CP1H	Webサイト
CP1L	Webサイト
CP1W	Webサイト
CP1W-□	C-1699
CPM1A	Webサイト
CPM2A	Webサイト
CPM2B	Webサイト
CPM2C	Webサイト
CQM1H	Webサイト
CRS1-RPT01	Webサイト
CRT1B	Webサイト
CRT1	Webサイト
CS1D	Webサイト
CS1G	Webサイト
CS1H	Webサイト
CS1W	Webサイト
CS1W-V600C11/12	Webサイト
CV500	Webサイト
CVM1	Webサイト
CXONE-AL□□D-V□	Webサイト

D	
D2A	Webサイト
D2D	Webサイト
D2F	Webサイト
D2FD	Webサイト
D2FW-G	Webサイト
D2HW	Webサイト
D2JW	Webサイト
D2MC	Webサイト
D2MQ	Webサイト
D2MV	Webサイト
D2RV	Webサイト
D2S	Webサイト
D2SW	Webサイト
D2SW-P	Webサイト
D2T	Webサイト
D2VW	Webサイト
D2X	Webサイト
D3C	Webサイト
D3D	Webサイト
D3DC	Webサイト
D3M	Webサイト
D3SH	Webサイト
D3SK	Webサイト
D3V-01	Webサイト

形式索引

D40A	1649
D40Z	1637
D4A-□N	1184
D4B-□N	1717
D4BS	Webサイト
D4C	1115
D4C-P□	1119、1130
D4CC	1129
D4DS-K□	1554、1571、1607
D4E-□N	1199
D4F	1711
D4GL	1551
D4GL-SK10-LK□	1551、1555
D4GS-N	1620
D4GS-NK□	1620
D4JL	1582
D4JL-K□	1585
D4JL-SK40	1582
D4MC	1223
D4N	1694
D4NH	1627
D4NL	1568
D4NS	1605
D4NS-SK	1605
D4NS-SK□	1607
D4SL-CN□	1532
D4SL-N	1528
D4SL-NK□	1532
D4SL-NSK10-LK□	1528
D4SL-SK10H	1533、1555
D5A	1241
D5B	1251
D5C	1255
D5F	1247
D5R	Webサイト
D5SN-T□	479
D6F-□□7	Webサイト
D6F-□A1	Webサイト
D6F-□A5	Webサイト
D6F-□A6□	Webサイト
D6F-□AB71	Webサイト
D6F-□N2/-02L2	Webサイト
D6F-03A3	Webサイト
D6F-P	Webサイト
D6F-V	Webサイト
D6F-W	Webサイト
D7F	996
DRT1	Webサイト
DRT2	Webサイト
DST1	Webサイト
DZ	1084

E	
E22-XC□R	706
E2C/E2C-H	718
E2C-EDA	704
E2CY-SD	740
E2E	574
E2EC	752
E2EC-M	746
E2EC-Q	746
E2EH	632
E2EM	608
E2EQ	616
E2EV	Webサイト
E2EY	660
E2EZ	652
E2F	664
E2FM	624
E2FQ	670
E2J	786
E2K-C	760
E2K-F	774
E2K-L	778
E2K-X	768
E2KQ-X	782
E2MP	Webサイト
E2S	676
E2SS	798
E2V	642
E32-□	12
E32-A□	36、42、52、56、60、62
E32-C□	16、26、28、40
E32-CC□	16、28
E32-D□	16、20、22、24、30、44、48、52、54、56
E32-DC□	24
E32-HB04	160
E32-L□	38、42、44、56、60
E32-L15	26
E32-R□	40
E32-T□	14、18、22、24、30、32、34、36、44、46、50、54、58、62
E32-T10V	58
E32-TC□	24
E32-VF□	58
E39-E10	308
E39-E11	232、1472
E39-F□	26、28、32、34、58
E39-F11	25
E39-F32□	46、48
E39-F3R	40
E39-G17	309
E39-K12	161
E39-L	400
E39-L□	396
E39-L□□	197、218、233、261、275、285、297、341、364、396、400、401
E39-L□□□	71、79、97、118、137、182、429、197、209、218、233、261、275、285、297、308、309、328、329、341、396、401、402、706、974、1472
E39-L54V	400
E39-L93□	396、401
E39-M□	309
E39-P□	182
E39-R	400
E39-R□	182、217、232、261、275、309、328、341、363、403、878

E39-RP□	40、284、403
E39-RS□	182、232、284、309、341
E39-S	400
E39-S39	363、403
E39-S61	341、403
E39-S63	308、403
E39-S64	308、403
E39-S65□	217、232、403
E39-S68	403
E39-S76□	309、403
E39-VA	Webサイト
E39-Z12-1	118、182、705
E3C	196
E3C-LDA	180
E3FS	1471
E3G	328
E3JK	362
E3JM	362
E3S-C	340
E3S-CL	350
E3S-LS3□	358
E3T	306
E3X-CN□	71、79、97、118、136、157、181、705
E3X-CRT	152
E3X-DA-S	96
E3X-DA-S/MDA	116
E3X-DA0-S	152、154
E3X-DAC-S	136
E3X-DAT□-S	160
E3X-DRT21-S	156
E3X-ECT	154
E3X-EDA0	152、154
E3X-HD	70、152、154
E3X-LDA0	152、154
E3X-MC11-□	118、182、705
E3X-MDA0	152、154
E3X-SD/NA	78
E3X-V	Webサイト
E3Z	230
E3Z-G	256
E3Z-LL	216
E3Z-LR	216
E3Z-LS	246
E3Z-LT	216
E3ZM	260
E3ZM-B	284
E3ZM-C	274
E3ZM-V	296
E3ZS	1471
E4B	Webサイト
E4C-DS□	974
E4C-UDA	974
E4E2	978
E4PA-N	530
E5□R-K	C-177、189、200、210
E52	C-262
E52 (M3ねじ対応)	C-264
E53-C3□	C-126、157
E53-COV10	C-230
E53-COV14	C-178、200
E53-COV15	C-189、210
E53-COV16	C-97、126、157
E53-COV17	C-18、78、111、142、230
E53-COV19	C-45
E53-COV23	C-18

生産終了 (予定)
商品のご案内

規格・輸出

サービス・サポート

形式索引

形式索引

注. 下記ページ掲載欄の"C"は、「コントロールコンボ編」の掲載ページを表しています。
詳細につきましては、別冊の「コントロールコンボ編」をご覧ください。

E53-COV24	C-30
E53-Q□	C-126, 157
E53-RN	C-126, 157
E53-V3□N	C-126, 157
E54-CT□	C-30, 61, 78, 97, 111, 126, 142, 157
E58-CIFIR	C-126, 157, 287
E58-CIFQ1	C-61, 78, 97, 111, 126, 142, 157, 286
E58-CIFQ2(-E)	C-18, 30, 45, 285
E5AN	C-88
E5AN-H	C-121
E5AN-HT	C-153
E5AR	C-176
E5AR-T	C-199
E5C2	C-246
E5CB	C-44
E5CC	C-16
E5CN/E5CN-U	C-70
E5CN-H	C-107
E5CN-HT	C-138
E5CS	C-220
E5CSV	C-229
E5EC	C-28
E5EN	C-88
E5EN-H	C-121
E5EN-HT	C-153
E5ER	C-188
E5ER-T	C-209
E5GN	C-54
E5L	C-251
E5LC	C-260
E5LD	C-257
E5ZN	Webサイト
E5ZN-DRT	Webサイト
E63-WF	960
E69-□	964
E69-1	912, 966
E69-2	916, 920, 924, 928, 932, 940, 946, 954, 966
E69-C□B	912, 916, 920, 924, 928, 932, 940, 946, 954, 964
E69-C□M	916, 920, 928, 932, 940, 954, 964
E69-DF□	940, 946, 954
E69-FBA□	916, 966
E69-FCA□	920, 924, 946, 966
E6A2-C	912
E6B2-C	916
E6C2-C	920
E6C3-A	946
E6C3-C	924
E6CP-A	940
E6D-C	928
E6F-A	954
E6F-C	932
E6H-C	936
E6J-A	Webサイト
E6J-C	Webサイト
E89-F□	986
E8F2	986
EE-□	894
EE-1001(-1)	845, 864, 874, 894
EE-1002	868, 878, 894
EE-1003□	868, 878, 894
EE-1006□	845, 864, 874, 894

EE-1009	845, 864, 874, 894
EE-1010(-R)	845, 864, 874, 894
EE-1013	854, 894
EE-1016-R	894
EE-1017(-R)	825, 894
EE-2001	868, 878, 894
EE-2002	864, 874, 894
EE-SA701/801	890
EE-SPW311/411	Webサイト
EE-SPW321/421	Webサイト
EE-SPX-W	860
EE-SPX301/401	868
EE-SPX303N/403N	864
EE-SPX613	882
EE-SPX74/84	854
EE-SPY30/40	868
EE-SPY31/41	874
EE-SPY801/802	886
EE-SPZ-A	878
EE-SX47/67	844
EE-SX77/87	840
EE-SX91	832
EE-SX97	824
EE-SY671/672	Webサイト
EE9-C0□	886
EJ1	Webサイト
EJ1G	Webサイト
ES1	C-274
ES1B	C-277
ES1C	C-280
ES2-HB/THB	C-283
ES2-M	C-283
EST2-2C-MV4	C-18, 30, 61, 78, 97, 111, 126, 142, 157
ESTT	Webサイト
EW700-M20L	1814
EW700-P40L	1825
EWS-DE10	1836

F	
F03-□	1352, 1355, 1358, 1360
F03-05	1360
F03-15	1008, 1016, 1032, 1034, 1037, 1365
F03-16PE	1008, 1016, 1032, 1037, 1364
F03-16PS	1008, 1016, 1034, 1364
F03-16PT	1008, 1016, 1032, 1364
F03-16SF	1036, 1367
F03-16SFC	1008, 1036, 1367
F03-16SFC-□M	1036, 1367
F03-16UP-C	1022
F03-20□	1008, 1016, 1034, 1037
F03-20UP-□	1022
F03-21UP-□C	1022
F03-25	1008, 1016, 1022, 1034, 1365
F03-26□	1008, 1016, 1032, 1034, 1364
F160 V2	Webサイト
F160-C10CF	Webサイト
F160-C10CP	Webサイト
F160-N256S	498, 523

F210	Webサイト
F210-C10-ETN	Webサイト
F210-ST	Webサイト
F250	Webサイト
F270	Webサイト
F39-A□P□-PAC	1413
F39-CN□	1414, 1472
F39-CN10	1391
F39-EJ□	1415
F39-GWUM	1415
F39-HB□	1383, 1389
F39-HJ□	1413
F39-HRB□	1445
F39-JBR2W	1388
F39-JC□A	1411
F39-JC□B	1411
F39-JC2X□	1473
F39-JCR5B	1411
F39-JD□	1388, 1444
F39-JD□B	1388
F39-JF□S	1472
F39-JJ3N	1413
F39-JJR□	1411, 1415
F39-L□	385
F39-LE□	375
F39-LJ□	1414
F39-LJB□	1384, 1390
F39-LR□	1445
F39-MC21	1415
F39-MLG□	1384, 1390, 1413
F39-MT11	Webサイト
F39-PB□	1383, 1389
F39-PJ□	1415
F39-PTJ	1383, 1389, 1412
F39-PTR	1445
F39-TC5□	1389, 1412
F3SJ-A	1408
F3SJ-B	1387
F3SJ-E	1382
F3SP-B1P	1389, 1412, 1444
F3SP-T01	1389, 1412
F3SR-B	1442
F3SX-CD100	1473
F3SX-EB1	1471
F3W-D	384
F3W-E	374
F500-C10	Webサイト
F500-C10-ETN	Webサイト
F500-LE	Webサイト
FJ	Webサイト
FL	Webサイト
FQ	544
FQ-CR1	Webサイト
FQ-CR2	Webサイト
FQ-M	Webサイト
FZ-LT	Webサイト
FZ-SWVO	Webサイト
FZ4	Webサイト
FZ-Lite	Webサイト
FZM1	Webサイト

形式索引

G	
G2A	Webサイト
G2A-434	Webサイト
G2AK	Webサイト
G2R	Webサイト
G2R-□-S	C-1080
G2RG	Webサイト
G2RL	Webサイト
G32A-A□	C-1245
G32A-B	C-1254
G32A-C	C-1256
G32A-D	C-1258
G32A-D□	C-1246
G32A-E-VR	C-1319
G32A-EA	C-1319
G32A-P□	C-1226
G32X-V2K	C-1308
G3B/G3BD	C-1287
G3CN	Webサイト
G3DZ	Webサイト
G3DZ-□	C-1159、1163
G3DZ-4B	C-1163
G3DZ-F4B	C-1159
G3F/G3FD	C-1280
G3FM	C-1296
G3H/G3HD	C-1284
G3J	C-1269
G3J-S	C-1267
G3J-T	C-1265
G3J-T-C	C-1260
G3M	Webサイト
G3MC	Webサイト
G3NA	C-1192
G3NE	C-1203
G3PA	C-1245
G3PE (三相)	C-1210
G3PE (単相)	C-1205
G3PF	C-1234
G3PH	C-1226
G3PW	C-1308
G3R/G3RD	Webサイト
G3R-I/O	C-1289
G3RZ	C-1298
G3S/G3SD	Webサイト
G3S-201PL-PD	C-1171
G3S4	C-1171
G3SD-Z01P-PD	C-1171
G3TA	C-1293
G3TB	Webサイト
G3VM (DIPタイプ)	Webサイト
G3VM (SOPタイプ)	Webサイト
G3VM (SSOPタイプ)	Webサイト
G3VM (USOPタイプ)	Webサイト
G3ZA	Webサイト
G4A	Webサイト
G4Q	C-1149
G4W	Webサイト
G5CA	Webサイト
G5NB	Webサイト
G5SB	Webサイト
G5V-1	Webサイト
G5V-2	Webサイト
G6A	Webサイト
G6B	Webサイト
G6B-□P-US-P6B	C-1166、1168
G6B-4C	C-1175

G6B-4□□ND	C-1168
G6B-4CB	C-1166
G6C	Webサイト
G6D	Webサイト
G6D-□	C-1159、1163
G6D-4-SB	C-1159
G6D-4B	C-1163
G6D-F4B	C-1159
G6E	Webサイト
G6J-Y	Webサイト
G6K(U)-2F-RF(-S、-T)	Webサイト
G6K	Webサイト
G6RL	Webサイト
G6RN	Webサイト
G6S	Webサイト
G70A-ZOC16	Webサイト
G70D	Webサイト
G70D-SOC08	Webサイト
G70D-VFOM16	Webサイト
G70D-VSOC16	Webサイト
G70R-SOC08	Webサイト
G73Z-□Z	C-1685
G79	Webサイト
G79-□C	C-2082、2085
G7J	C-1140
G7K	C-1136
G7L	Webサイト
G7S-□-E	C-1680
G7S-□-E	1383、1388、1412、1444
G7SA	C-1674
G7SA-□A□□	1383、1388、1412、1444
G7T	C-1088
G7TC	Webサイト
G7VC-OC16-B7	Webサイト
G7X	C-1146
G7Z	C-1684
G9B	C-1156
G9EA-1	Webサイト
G9EB-1	Webサイト
G9EC-1	Webサイト
G9H	C-1300
G9SA	C-1746
G9SA-□	C-1747
G9SA-300-SC	Webサイト
G9SB	C-1752
G9SP	C-1698
G9SP-N□	1638、1650
G9SX	C-1710
G9SX-EX□	C-1730
G9SX-EX□	1665
G9SX-GS	C-1729
G9SX-NS□	1638、1650、1664
GLS	796
GQ-CRM21	Webサイト
GRT1	Webサイト
GT1	Webサイト
GX	Webサイト

H	
H2F-D	C-494
H2F-WM	C-499
H3AM	C-391
H3CA	C-440
H3CR-A	C-302
H3CR-F	C-317
H3CR-G	C-317
H3CR-H	C-317
H3DK-F	C-358
H3DK-G	C-358
H3DK-H	C-358
H3DK-M	C-358
H3DK-S	C-358
H3DS	C-382
H3FA	C-466
H3M	C-394
H3RN	C-352
H3Y	C-339
H3YN	C-344
H4KV	C-491
H5AN	C-458
H5CN	C-450
H5CX-□-N	C-398
H5CZ	C-424
H5F	C-482
H5L	C-488
H5S	C-471
H7AN	C-575
H7BX	C-551
H7CN	C-589
H7CX-□-N	C-512
H7CZ	C-540
H7E□-N	C-608
H7EC-N	C-608
H7ER-N	C-608
H7ET-N	C-608
H7GP	C-597
H7HP	C-602
H8BM-R	C-628
H8GN	C-565
H8PS	Webサイト
H8PS-□	943、950、957
HL-5000	1179
HMC	Webサイト

I	
ITBC-CST01	Webサイト
ITNC-EPX01	Webサイト

J	
J	Webサイト

生産終了 (予定)
商品のご案内

規格・輸出

サービス・サポート

形式索引

形式索引

注. 下記ページ掲載欄の"C"は、「コントロールコンボ編」の掲載ページを表しています。
詳細につきましては、別冊の「コントロールコンボ編」をご覧ください。

K	
K2CA-D	C-1840
K2CA-H	C-1840
K2CA-R	C-1865
K2CM	C-1937
K2CU	C-1992
K2FW	C-1867
K2GA	C-1844
K2GF-B	C-1842
K2GF-H	C-1842
K2GS-B□	C-1841
K2GS-H	C-1841
K2GV	C-1843
K2VA-H	C-1848
K2VA-S	C-1848
K2VU-H	C-1848
K2VU-S	C-1848
K2WR	C-1866
K2ZC-N	C-1849
K32-BCD	C-648, 682, 694, 706, 720, 734, 752
K32-DICN	C-648, 682, 694, 706, 720, 734, 752
K32-L24SC	C-677
K32-L49□	C-670, 674
K32-P1	C-648, 658, 682, 694, 706, 720, 734, 746, 752, 762
K3FK	Webサイト
K3FL	Webサイト
K3FM	Webサイト
K3FP	Webサイト
K3GN	C-662
K3HB-C	C-732
K3HB-H	C-750
K3HB-P	C-718
K3HB-R	C-704
K3HB-S	C-680
K3HB-V	C-692
K3HB-X	C-646
K3MA-F	C-745
K3MA-J	C-657
K3MA-L	C-761
K3SC	Webサイト
K3SC-10	C-1870, 2017
K3SC-10	1741, 1801
K3TE	C-669
K3TF	C-673
K3TG	C-677
K6EL	C-2029
K6ER	C-2016
K6ER-CN22	C-1870
K7L-AT50/AT50D	1006
K7L-U/UD	1016
K7L-UP-FLK	1022
K8AB	C-1902
K8AB-AS	C-1907
K8AB-PA	C-1928
K8AB-PH	C-1921
K8AB-PM	C-1924
K8AB-PW	C-1932
K8AB-TH	C-238
K8AB-VS	C-1911
K8AB-VW	C-1916
K8AC-CT□	C-1907, 1978
K8AC-H	C-1976
KE1	C-1868
KM1	1740

KM100-T-FLK	1801
KM100-TM-FLK	1801
KM20-B40	1793
KM20-B40-FLK	1793
KM20-CTB-□A	1741
KM20-CTB-□A	C-1870
KM20-CTF-□A	1741, 1770, 1782, 1793
KM20-CTF-□A	C-1870
KM20-CTF-CB3	1741, 1770, 1782, 1793
KM20-CTF-CB3	C-1870
KM20-CTN□	1801
KM50-C1-FLK	1768
KM50-E1-FLK	1780
KM50-OPT-□1	1770, 1782
KS1	1892

L	
LG2	C-2014
LY	C-1068

M	
M16	C-1414
M16-□	C-1418, 1420
M16S-□	C-1416
M22	C-1466
M2BJ	C-1425
M2C	C-1357
M2C□-□	C-1358, 1361
M2D	C-1341
M2D□-□	C-1343
M2K	C-1533
M2K□-□	C-1535, 1537
M2P	C-1506
M2P□-□	C-1509, 1510, 1513, 1514
M2S	C-1559
M2S□-□	C-1561, 1564, 1565, 1566
M7E マザーボード	C-2062
M7E 文字高さ14mm	C-2052
M7E 文字高さ25mm	C-2067
M7E 文字高さ80/120/200mm	C-2072
M7E-□	C-2053, 2067, 2072
M7F	C-2083
M7F-□	C-2084
MK	C-1092
MK-S	C-1099
MK-S(X)	C-1105
MKK	C-1115
MM	C-1118
MMK	C-1127
MX-Z2000	C-2098
MY	C-1034
MY(S)	C-1045
MY□-02	C-1048
MY□F	C-1050
MY2	C-1035
MY2Z	C-1037
MY3	C-1039
MY4	C-1041
MY4Z	C-1043
MY4Z-CBG	C-1057
MYA	C-1152
MYH	C-1063
MYK	C-1061
MYQ	C-1059

N	
NASP-FX	Webサイト
NE0A-SCPU	Webサイト
NE1A-SCPU	Webサイト
NE1A-SCPU0□-EIP	Webサイト
NJ301	Webサイト
NJ501	Webサイト
NL	1262
NRT-□	C-1595, 2053, 2067
NS-AL002	Webサイト
NS-CXDC1-V3	Webサイト
NS-NSRCL1/3/10	Webサイト
NS5/8/10/12/15	Webサイト
NSH5	Webサイト
NSJ	Webサイト
NT-AL001	Webサイト
NT-ZJCMX1-V4	Webサイト
NT20	Webサイト
NT31	Webサイト
NT631	Webサイト
NV	Webサイト
NV-Designer	Webサイト
NZB3-9R300	1037

O	
OS32C	1491
OTG-CN□	C-1870, 2017, 2029, 2037
OTG-D	C-1845
OTG-L□	C-1870, 2017, 2029
OTG-LA□	C-1870, 2017, 2037
OTG-N	C-1845

P	
P2CF	C-2172, 2188
P2CM-□S	C-2160, 2190
P2R	C-2170, 2177
P2R-P	C-1081
P2RF	C-2170, 2175
P2RF-□□-S	C-2160
P2RM-S□	C-2160, 2181
P3G	C-2172, 2190
P3GA	C-2172, 2190
P6B-Y1	C-1175
P6BF-4BND	C-1171
P6DF-F4B	C-1159
P70□	C-1088
P7LF	C-2171, 2185
P7M-06P	C-1105
P7MF-06(-D)	C-1105
P7S	C-2171, 2185
P7S-14□	C-1680
P7SA	C-2171, 2186
P7SA-□	C-1674
P7TF	C-2170, 2178
P7TF-05	C-1088
P7T F -IS16	Webサイト
P7T F -OS08	Webサイト
P7T F -OS16	Webサイト
PF	C-2172, 2187
PFA	C-2172, 2189
PFC-A□	C-2173
PFC-A1	C-1103
PFP-100N	C-2192
PFP-100N2	C-2192
PFP-50N	C-2192
PFP-M	C-2192

- 生産終了（予定）
商品のご案内
- 規格・輸出
- サービス・サポート
- 形式索引

形式索引

PFP-S	C-2192
PH-1、-2	1360
PHC-□	C-394
PHC-12	C-2173
PKC	C-1136、2173
PL	C-2172、2191
PLC-□	C-2173
PS-□S(R)	1352
PS-31	1352
PT	C-2171、2184
PTC-□	C-2173
PTF	C-2171、2183
PTF14A	C-1136
PTP-□	C-1079
PY	C-2170、2182
PYC-□	C-2173
PYCM-□S	C-2160、2190
PYD-□B□	C-2181
PYDM-□S□	C-2160、2181
PYF	C-2170、2179
PYF□□S	C-2160
PYP-□	C-345、1065、1079

Q	
Q-upNavi	Webサイト

R	
R7M-Z/R7D-ZN□-ML2	Webサイト
R87B	C-1823
R87B-□A□A15□PF(R)	C-1824
R87B-□A□A15□PF(R)2	C-1826
R87B-□A□A15□PF(R)3	C-1828
R87B-N□	C-1830
R87B-PF	C-1830
R87F/R87T	C-1808
R87F-A□A13	C-1810
R87F-A□A15	C-1809
R87F-A□A83	C-1813
R87F-A□A85	C-1812
R87F-A□A93	C-1811
R87F-FG	C-1821
R87F-FL	C-1822
R87F-PC	C-1820
R87T-A□A05	C-1816
R87T-A□A07	C-1815
R87T-A□A15	C-1817
R87T-A□A15H-WR	C-1814
R87T-A□A83	C-1819
R87T-A□A85	C-1818
R88A-NCW152-DRT	Webサイト
R88M-G/R7D-BP	Webサイト
R88M-G/R88D-GN□-ML2	Webサイト
R88M-G/R88D-GT	Webサイト
R88M-K/R88D-KN□-ECT	Webサイト
R88M-K/R88D-KN□-ML2	Webサイト
R88M-K/R88D-KT	Webサイト
R88M-W, R88D-WN□-ML2	Webサイト
R88M-W, R88D-WT	Webサイト
R99-03 FOR MM□K	C-1128
R99-04 FOR G5F	C-1141
R99-11	C-2160
R99-11 FOR G3NA	C-1193
R99-12 FOR G3NA	C-1193

S	
S3D2	1988
S82S	Webサイト
S82Y-BAT□	C-962
S82Y-J□	C-831、850
S82Y-JX□	C-826
S82Y-JXFAN	C-831
S82Y-JXP□FAN	C-850
S82Y-TS01	C-962
S82Y-VM□	C-915
S82Y-VM□FAN	C-920
S82Y-VS-□	C-878
S82Y-VS□	C-879
S87A	C-1013
S8AS	C-926
S8EX	C-782
S8JX	C-802
S8JX-N□	C-803
S8JX-P□	C-832
S8M	C-995
S8T-BUS□	C-951、962、978
S8T-DCBU-01	C-962
S8T-DCBU-02	C-978
S8TS	C-950
S8VM	C-889
S8VS	C-856
SAO	C-1958
SAO-□S	C-1966
SC-□	1110
SC-□F□	1112
SDV	C-2002
SDV-SH□	C-1911、1916、2003
SE	C-1948
SE-F7AD	C-1949、2037
SE-PT400	C-1938、1949
SEPARATOR FOR Z	1094
SET-3□	C-1949、1958、1966
SHL	1209
SLL-□	C-1495、1514、1550、1566
SRM1	Webサイト
SRT2	Webサイト
SS	Webサイト
SS-P	Webサイト
SUPANA FOR ZE	1240
SYSMAC SE2□□□	Webサイト

T	
TL-L	792
TL-N	692
TL-Q	692
TL-W	684
TP401	Webサイト
TP70	1269
TZ	1088

U	
UM/MC3	1510
UM-Y-2-1	1511
UMAL	1511
UMDB-6	1511
UMEC-□	1511
UMIC	1511
UMJS□	1511
UMM5-□	1510
UMOC	1511
UMPMC	1511
UMRT□	1511
UMYM5-□	1510

V	
V	Webサイト
V400-F	Webサイト
V400-H	Webサイト
V400-R	Webサイト
V500-R	Webサイト
V520-R	Webサイト
V520-R221FH/SH	Webサイト
V520-RH	Webサイト
V530-R160	Webサイト
V530-R2000	Webサイト
V600	Webサイト
V600-CH	Webサイト
V600-HA/HAM	Webサイト
V600-HAM42-DRT	Webサイト
V640	Webサイト
V670	Webサイト
V680	Webサイト
V680-HAM42-DRT	Webサイト
V680-HAM91/HAM81	Webサイト
V750	Webサイト
VAP	C-1475
VAP HEADKAN	C-1476
VAP-0□	C-1476
VAQ	C-1477
VAQ-□	C-1480
VE	1228
VOC-1MS2	C-1846
VT-RNS2	Webサイト
VT-RNS2-PT	Webサイト
VT-S720	Webサイト
VT-WIN2	Webサイト
VT-X700	Webサイト
VX	Webサイト

W	
W4S1	Webサイト
W4S1-□	545
WD30	Webサイト
WE70	Webサイト
WK30	Webサイト
WK31	Webサイト
WL/WLM	1137
WM51	Webサイト
WS02	Webサイト
WS02-CFDC1-J	Webサイト
WS02-CPLC1	Webサイト
WS02-DRVC1	Webサイト
WS02-G9SP□-V1	C-1699
WS02-SGWC1	Webサイト
WT21	Webサイト
WT30	Webサイト

生産終了（予定）
商品のご案内

規格・輸出

サービス・サポート

形式索引

形式索引

注. 下記ページ掲載欄の"C"は、「コントロールコンボ編」の掲載ページを表しています。
詳細につきましては、別冊の「コントロールコンボ編」をご覧ください。

X		
X		1077
XAA-1		1095
XC3	Webサイト	
XC4	Webサイト	
XC5	Webサイト	
XC6	Webサイト	
XC7	Webサイト	
XC8	Webサイト	
XC9	Webサイト	
XE		1232
XF2	Webサイト	
XG2	Webサイト	
XG4	Webサイト	
XG5	Webサイト	
XG8	Webサイト	
XG8S	Webサイト	
XG8T	Webサイト	
XH2	Webサイト	
XH3	Webサイト	
XH4A	Webサイト	
XH8	Webサイト	
XJ8	Webサイト	
XM2	Webサイト	
XM3	Webサイト	
XM4	Webサイト	
XM4M	Webサイト	
XM7	Webサイト	
XN2		1972
XN2A-□		1972
XN2A-1470		C-2127
XN2B-□		1972
XN2D-□		1972
XR2	Webサイト	
XR3G	Webサイト	
XS2		1939
XS2C-A□		1953
XS2C-D□		1953, 1955
XS2F-A□	595, 1112, 1119, 1130, 1153, 1200, 1945	
XS2F-D□	329, 341, 530, 595, 609, 617, 625, 644, 653, 746, 798, 1112, 1119, 1130, 1153, 1200, 1473, 1511, 1650, 1945, 1946, 1950	
XS2F-E□-E		633, 1945
XS2F-G□		1947
XS2F-H□		1947
XS2G-A□		1952
XS2G-D□	1473, 1952, 1954	
XS2H-A□		1949
XS2H-D□	1949, 1950	
XS2M-A□		1961
XS2M-D□	1950, 1961	
XS2P-A□		1956
XS2P-D□	1950, 1956	
XS2R-D□	385, 1957, 1958	
XS2U-□		1952, 1953
XS2W-D□	1472, 1650, 1942, 1950	
XS2W-D421-BY1		580
XS2Z-□	1511, 1936, 1961, 1968	
XS3		1976
XS3F-E□	261, 285, 296, 1980	
XS3F-M□	79, 218, 233, 246, 595, 1980	
XS3F-S□		1980
XS3H-M□		1982
XS3H-S□		1982

生産終了（予定）
商品のご案内

規格・輸出

サービス・サポート

形式索引

XS3M-K□		1985
XS3P-M□		1984
XS3P-S□		1984
XS3R-M□		1986
XS3W-M□	786, 1978	
XS3W-S□		1978
XS3Z-□	786, 1985	
XS5		1918
XS5/XS6		C-2148
XS5C-D□		1925
XS5F-D□	275, 595, 617, 625, 644, 653, 1921	
XS5G-D□		1923
XS5H-D□		1922
XS5H-T□		C-2148
XS5M-D□		1929
XS5P-D□		1928
XS5P-T□		C-2149
XS5R-D□		1927
XS5U-□	1924, 1926	
XS5W-D□		1920
XS5W-T□	C-2148, 2149	
XS6G-T□		C-2149
XV/XV2		1232
XW2B (MCユニット専用)	Webサイト	
XW2B (サーボ用)	Webサイト	
XW2B (スタンダードタイプ)		C-2113
XW2C-20G5-IN16		C-2117
XW2C-20G6-IO16		C-2115
XW2D		C-2108
XW2E		C-2119
XW2F		C-2120
XW2N		C-2126
XW2Z		C-2129
XW2Z-□P-V		C-2139
XW2Z-□S-CV		C-2139
XW2Z-□S-V		C-2139
XW2Z-□T		C-2139
XW3B		1966
XW3B-P□		1968
XW3D		1935
XW3D-P□		1936
XW4	Webサイト	
XY2F-□		1930, 1962

Y		
Y92□		802
Y92A-48	C-401, 425, 482, 515, 541	
Y92A-48B	C-45, 78, 111, 142, 221, 230, 247, 303, 318, 324, 331, 440, 450, 589, 2030	
Y92A-48D	C-18, 45, 78, 111, 142, 440, 450, 589, 2030	
Y92A-48E		C-482
Y92A-48F1	C-401, 425, 482, 515, 541	
Y92A-48G	C-78, 221, 247, 303, 318, 324, 331, 401, 425, 515, 541, 2172, 2190	
Y92A-48H		C-18
Y92A-48N		C-18
Y92A-49N		C-30
Y92A-72		C-551
Y92A-72C		C-472, 628
Y92A-72F1		C-551
Y92A-72H		C-472
Y92A-72T		C-551

Y92A-96A		C-488
Y92B-A□		C-1193
Y92B-N□		C-1193
Y92B-P□		C-1193, 1211
Y92B-S10		C-1171
Y92E-A34		760
Y92E-B□		802, 1472
Y92E-C□		677, 693
Y92E-D□		677
Y92E-E□		803
Y92E-F□		719, 752
Y92E-G□		802
Y92E-N□		693
Y92E-NWM□		804
Y92E-VM□		804
Y92F-30	C-303, 318, 324, 331, 401, 425, 440, 450, 482, 515, 541, 589, 2030	
Y92F-30		719
Y92F-32		C-597
Y92F-33		C-602
Y92F-34		C-610, 614, 617
Y92F-35		C-610, 614, 617
Y92F-40		C-394
Y92F-45	C-18, 45, 78, 111, 142, 401, 515	
Y92F-49		C-18, 45
Y92F-51		C-30
Y92F-70		C-324, 440
Y92F-70		719
Y92F-71		C-324, 440, 2030
Y92F-71		719
Y92F-73		C-303, 318
Y92F-74		C-303, 318
Y92F-75		C-621
Y92F-76		C-621
Y92F-77B		C-621
Y92F-78		C-340, 345
Y92F-90		C-472
Y92H-□		C-2173
Y92H-1		C-324, 331
Y92H-2		C-324, 331
Y92H-3		C-340, 345
Y92H-4		C-340, 345
Y92H-5		C-458, 575
Y92H-7		C-303, 318
Y92H-8		C-303, 318
Y92P-48G□		C-303, 324
Y92P-CXC□		C-515
Y92P-CXT4□		C-401
Y92S-20		C-450
Y92S-21		C-494, 499
Y92S-25		C-628
Y92S-26		C-628
Y92S-27		C-303, 324
Y92S-28		C-303, 324
Y92S-29	C-111, 142, 230, 401, 425, 515, 541	
Y92S-32	C-61, 565, 597, 610, 614, 617	
Y92S-33		C-602
Y92S-35		C-391
Y92S-36		C-610, 614, 617
Y92S-37		C-610, 614, 617
Y92S-38		C-383
Y92S-42		C-494, 499
Y92S-L1		C-178, 200

形式索引

Y92S-L2	C-45
Y92S-P4	C-97、126、157、178、200
Y92S-P5	C-97、126、157、189、210
Y92S-P6	C-45
Y92S-P7	C-30
Y92S-P8	C-18
Y92S-P9	C-30
Y9S-□	C-1716、1730
Y9S-□	1665

Z	
Z	1048
ZAA-2	1095
ZAP	C-1472
ZAQ-□	1095
ZB-□	C-1474
ZC-□55	1216
ZE	1232
ZEN	Webサイト
ZEN-PA03024	Webサイト
ZFV	Webサイト
ZFV-C	Webサイト
ZFX	Webサイト
ZG-RPD□	498、522
ZG2	522
ZG2-DSU□	522
ZG2-WDC□	522
ZG2-WDS□	522
ZG2-XC□CR	522
ZJ-BAS	1886
ZJ-FA10	1882
ZJ-FA20	1879
ZJ-FW	1876
ZJ-SD	1900
ZJ-SFW11	1900
ZJ-XBU1	1900
ZJ9-□	1876、1879、1882、1887
ZN-A	1856
ZN-CTM	1734
ZN-CTS	1734
ZN-CTX	1734
ZN-DPS□-CAL	1848
ZN-DPS□-S	1848
ZN-DPX21-S	1848
ZN-J□A	1857
ZN-KMX	1811
ZN-PD-S	1851
ZN-SW11-S	1735、1811、1845、1848、1852、1855
ZN-TH11-S	1851
ZN-THS□-CAL	1842、1845
ZN-THS□-S	1842、1845
ZN-THX11-S	1842
ZN-THX21-S	1845
ZN9-□	1735、1811、1842、1845、1848、1851、1852、1856、1857
ZR-RX□	1866
ZR-SX10	1866
ZR-XR□	1866
ZS	496
ZS-CRT	498
ZS-DSU□	497
ZS-HLDC□	497
ZS-HLDS□	497

ZS-LD□	497
ZS-MDC□	497
ZS-SW11	498
ZS-X□2	522
ZS-XC□	498
ZS-XCN	498、523
ZS-XEQ	498
ZS-XPM□	498、522
ZS-XRS2	490、498
ZUV	1906
ZV/ZV2	1232
ZW	490
ZW-C□	490
ZW-S□	490
ZW-SW101	490
ZW-XCP2	490
ZW-XF□R	490
ZW-XFC	490
ZW-XPT2	490、498
ZW-XRS2	490
ZX-CAL2	441、449、1900
ZX-E	466
ZX-ED□	467
ZX-EDA□	467
ZX-EM□	467
ZX-EV04	467
ZX-GIF□	441
ZX-GSW11	441
ZX-GT	440
ZX-GTC□	441
ZX-L-N	448
ZX-LD□	449
ZX-LDA□-N	449
ZX-LT□	449
ZX-SB11	449
ZX-SD	Webサイト
ZX-SF11	449
ZX-SFW11V3	449
ZX-SW11V3	449
ZX-T	478
ZX-TDA□	479
ZX-TDS□	479
ZX-XBE□	467
ZX-XBT□	479、1900
ZX-XC□A	449、1900
ZX-XF□	449
ZX-XGC□	441
ZX0	208
ZX2	428

1	
1VAP2	1091
1ZAP2	1091

2	
2R	C-1846

3	
3F88L-160/-162	Webサイト
3F88L-RS15/-RS17	Webサイト
3G3AX	Webサイト
3G3JE	Webサイト
3G3JX	Webサイト
3G3MV-PDRT2	Webサイト
3G3MX2	Webサイト
3G3RV-PDRT2	Webサイト
3G3RX	Webサイト
3G8E2	Webサイト
3G8F7	Webサイト
3G8F8	Webサイト
3Z4S-LE	Webサイト
3Z4S-LT	Webサイト

4	
4S2VR-V600-D5□BT1	Webサイト
4S2VR-V720	Webサイト

6	
61F-03B/-04B	Webサイト
61F-AN	1332
61F-APN2	1332
61F-G□	1301
61F-G□N	1285
61F-G□P	1323
61F-G1-2	1347
61F-G3N-NGD	1348
61F-G4N-KYD	1348
61F-GP-N□	1313
61F-GP-N14	1346
61F-GP-N15	1346
61F-GP-NH3	1347
61F-GPN-BC	1283
61F-GPN-BT	1283
61F-HSL	1329
61F-IP-22	1349
61F-UHS	1329
61F-WLA/61F-GPN-V50	Webサイト

ス	
スーパー NASP	Webサイト

生産終了（予定）
商品のご案内

規格・輸出

サービス・サポート

形式索引

ベスト制御機器 第19版 センシングコンポ編

発行 2012年（平成24年）9月
第1版第1刷

編集 オムロン株式会社
インダストリアルオートメーション
ビジネスカンパニー

乱丁・落丁はお取替えいたします。
©本書に収録したものは
すべて当社に著作権があります。
無断の複製は固くお断りします。

お断り
形式・名称・仕様・材質・価格などの記載内容に
ついては予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。