

米国・カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」に該当するオムロン制御
2009年8月18日

製品名	製品形式
エリアスキャナ用コントローラ	F3ZP-M1N-FLK
	F3ZP-M1N-FLK-B1
	F3ZP-M1N-FLK-CM
	F3ZP-M1P-FLK
スマートセンサ データストレージユニット	ZS-DSU11-□□
	ZS-DSU41-□□
視覚センサ用コントローラ	F160-C10-□□□
	F160-C15E-2
	F210-C10-□□□
	F210-C15-□□□
	F250-C10
	F250-C50-□□□
	F250-C55
	F270-C1□
	F500-C10-□□□
	F500-C15-ETN
	FZ-3□□-□□
	FZ3-3□□-□□
	FZ3-7□□-□□
	FZ3-H3□□-□□
	FZ3-H7□□-□□
	FZD-5□□-□□
	3Z49-BAT1
	ZFX-C□
デジタルファインスコープ	VC3□□□-□□
	VC4□□□-□□
	VC7□□□-□□
	VCR8□□-□□□
デジタル・タイムスイッチ	H5S Series
電子カウンタ	H7BR Series
	H7EC-N Series
	H7ET-N Series
	H7ER-N Series
H7E□-N用バッテリー	Y92S-36 (BATTERY FOR H7E□-N)
プログラマブルコントローラ CJ1Mシリーズ	CJ1M-CPU11
	CJ1M-CPU11-ETN
	CJ1M-CPU12
	CJ1M-CPU12-ETN
	CJ1M-CPU13
	CJ1M-CPU13-ETN
	CJ1M-CPU21
	CJ1M-CPU22
	CJ1M-CPU23
CJ1シリーズバッテリー	CJ1W-BAT01
プログラマブルコントローラ CJ2シリーズ	CJ2H-CPU66-EIP
	CJ2H-CPU65-EIP
	CJ2H-CPU68-EIP
	CJ2H-CPU64-EIP
	CJ2H-CPU67-EIP
プログラマブルコントローラ CS1シリーズ	CS1W-LC001

製品名	製品形式
プログラマブルコントローラ CP1Hシリーズ	CP1H-Y20DT-D
	CP1H-X40DR-A
	CP1H-X40DT-D
	CP1H-X40DT1-D
	CP1H-XA40DT-D
	CP1H-XA40DT1-D
	CP1H-XA40DR-A
プログラマブルコントローラ CP1Lシリーズ	CP1L-L10D□□-□
	CP1L-L14D□□-□
	CP1L-L20D□□-□
	CP1L-M30D□□-□
	CP1L-M40D□□-□
	CP1L-M60D□□-□
プログラマブルコントローラ C200Hシリーズ	C200HE-CPU□□-□□
	C200HG-CPU□□-□□
	C200HX-CPU□□-□□
	C200H-ASC□□
	C200H-BAT09
プログラマブルコントローラ NSJシリーズ	NSJ12-TS□□□-G5D
	NSJ10-TV□□□-G5D
	NSJ8-TV□□□-G5D
	NSJ8-TV□□□-M3D
	NSJ5-SQ□□□-G5D
	NSJ5-SQ□□□-M3D
	NSJ5-TQ□□□-G5D
	NSJ5-TQ□□□-M3D□
ワンボード プログラマブルコントローラ	C200PC-ISA03
	C200PC-ISA03-DRM
	C200PC-ISA03-DRM-E
	C200PC-ISA03-E
	C200PC-ISA03-SRM
	C200PC-ISA03-SRM-E
	C200PC-ISA13-DRM
	C200PC-ISA13-DRM-E
	C200PC-ISA13-SRM
	C200PC-ISA13-SRM-E
プログラマブルターミナル	NS12-TS□□□-□□□□
	NS10-TV□□□-□□□□
	NS8-TV□□□-□□□□
	NS5-MQ□□□-□□□□
	NS5-SQ□□□-□□□□
	NS5-TQ□□□-□□□□
	NSH5-SQG□0B-V2
	NSH5-SQR□0B-V2
RFIDシステム データキャリア	V600-D2KR16
	V690-D8KR01A
コードリーダ用コントローラ	V530-R160□-□□
	V530-R2000-□
	V530-R2000P
ワイヤレスリモコン	WK30-A-07
	WK30-ATX-07
エアパーティクルセンサ	ZN-PD03-S
	ZN-PD50-S