



## 軸流ファン

## 機能/仕様一覧セレクション

| 分類<br>形式 |      | 樹脂羽根タイプ                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      | 形R89F                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 項目       | 商品名称 | ACフリー入力軸流ファン                                                                      |                                                                                   | DC軸流ファン                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 外観       |      |  |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| サイズ(mm)  |      | □92×t38                                                                           | □120×t38                                                                          | □92×t25                                                                           | □120×t25                                                                            | □120×t38                                                                            |
| 形式       |      | 形R89F-MS0938□P                                                                    | 形R89F-MS1238HP                                                                    | 形R89F-DS0925□                                                                     | 形R89F-DS1225□                                                                       | 形R89F-DS1238□                                                                       |
| 定格電圧     |      | AC100-240V                                                                        |                                                                                   | DC24V                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| 回転速度     |      | 低速、高速                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 引出端子     |      | 端子タイプ                                                                             |                                                                                   | リード線タイプ                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 安全規格     |      | CEマーキング、EAC、RCM、PSE、UL/CSA                                                        |                                                                                   | CEマーキング、EAC、RCM、UL/CSA                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| 標準価格(¥)  |      | 7,900                                                                             | 7,950                                                                             | 5,350                                                                             | 5,700                                                                               | 7,250                                                                               |

| 項目      | 分類<br>形式 | 樹脂羽根タイプ                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 形R87F                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|         | 商品名称     | AC軸流ファン                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 外観      |          |  |  |  |  |  |
| サイズ(mm) |          | □80×t25                                                                            | □80×t38                                                                            | □92×t25                                                                            | □120×t25                                                                             | □120×t38                                                                             |
| 形式      |          | 形R87F-A□A83□                                                                       | 形R87F-A□A85□P                                                                      | 形R87F-A□A93□P                                                                      | 形R87F-A□A13□P                                                                        | 形R87F-A□A15□P                                                                        |
| 定格電圧    |          | 100、115、200、230V                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 回転速度    |          | 低速、高速                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      | 低速、中速、高速                                                                             |
| 引出端子    |          | リード線タイプ                                                                            |                                                                                    | 端子タイプ                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
| 安全規格    |          | CEマーキング、UL/CSA                                                                     | CEマーキング、PSE、UL/CSA                                                                 |                                                                                    | CEマーキング、PSE、cULus                                                                    |                                                                                      |
| 標準価格(¥) |          | 2,400                                                                              | 2,400                                                                              | 2,400                                                                              | 2,400                                                                                | 2,500                                                                                |

| 項目      | 分類<br>形式 | 金属羽根タイプ                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 形R87T                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|         | 商品名称     | 耐水型AC軸流ファン                                                                          | AC軸流ファン                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 外観      |          |  |  |  |  |  |  |
| サイズ(mm) |          | □80×t25                                                                             | □80×t38                                                                             | □120×t38                                                                            | φ150×t38                                                                             | φ150×t55                                                                              | □120×t38                                                                              |
| 形式      |          | 形R87T-A□A83H                                                                        | 形R87T-A□A85H                                                                        | 形R87T-A□A15□P                                                                       | 形R87T-A□A05H                                                                         | 形R87T-A□A07H                                                                          | 形R87T-A□A15H-WR                                                                       |
| 定格電圧    |          | 100、115、200、230V                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 回転速度    |          | 高速                                                                                  |                                                                                     | 中速、高速                                                                               | 高速                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| 引出端子    |          | リード線タイプ                                                                             |                                                                                     | 端子タイプ                                                                               | リード線タイプ                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| 安全規格    |          | CEマーキング、UL                                                                          |                                                                                     | CEマーキング、PSE、cULus                                                                   | CEマーキング、UL                                                                           |                                                                                       | CEマーキング、cUL                                                                           |
| 標準価格(¥) |          | 3,050                                                                               | 3,200                                                                               | 3,100                                                                               | 5,500                                                                                | 6,150                                                                                 | 3,450                                                                                 |

| 項目       | 分類   | ボックスファン                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 形式   | 形R87B                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
|          | 商品名称 | ボックスファン                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |
| 外観       |      |  |  |  |
| サイズ (mm) |      | 180×180×64.5                                                                      | 180×305×64.5                                                                      | 180×430×64.5                                                                        |
| 形式       |      | 形R87B-□A□A15□PF(R)                                                                | 形R87B-□A□A15□PF(R)2                                                               | 形R87B-□A□A15□PF(R)3                                                                 |
| 定格電圧     |      | 100、115、200、230V                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 回転速度     |      | 低速、中速、高速                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |
| 引出端子     |      | 端子タイプ                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
| 安全規格 *   |      | CEマーキング適合、PSE、cULus                                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| 標準価格 (¥) |      | 11,800~12,500                                                                     | 19,500~21,000                                                                     | 27,000~28,800                                                                       |

\* 安全規格対応はファンのみです。