

おすすめセレクション

Ethernet/IP・EtherCAT など、イーサネットベースの産業用ネットワーク普及に対応したコネクタ

産業用イーサネットコネクタなら

産業用イーサネットコネクタ 形XS5/XS6 **まずはこれ!**



制御盤内で使用したい

RJ45 コネクタ付ケーブル小型タイプ 形XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□



制御盤外で使用したい

耐環境(IP67)で使用したい

クリーンな環境(IP20)で使用したい

機器内蔵で使用したい

機器間をケーブル接続で使用したい

配線長を現場合わせたい

ケーブル接続で使用したい

基板実装で使用したい

ケーブル取りつけで使用したい

固定部で使用したい

可動部で使用したい

ケーブルの引き回しスペースを削減したい

堅牢タイプを使用したい

固定部で使用したい

可動部で使用したい

M12 パネル取り付け  
プリント基板用ストレート端子  
形XS5P-T426-1



M12 パネル取り付けケーブル付  
形XS5P-T42□-5



M12 コネクタ付ケーブル 堅牢タイプ  
標準ケーブル  
形XS5W-T421-□M□-K (ストレート/ストレート)  
形XS5H-T421-□M□-K (ストレート)  
形XS5W-T422-□M2-K (L形/L形)  
形XS5H-T422-□M□-K (L形)



M12 コネクタ付ケーブル 堅牢タイプ  
耐屈曲ロボットケーブル  
形XS5W-T421-□M□-KR (ストレート/ストレート)



RJ45 組立式コネクタ  
形XS6G-T421-1



RJ45 コネクタ付ケーブル 小型タイプ  
形XS6W-5PUR8SS□□□□CM-G



RJ45/M12 コネクタ付  
ケーブル 堅牢タイプ 標準ケーブル  
形XS5W-T421-□MD-K (RJ45/RJ45)  
形XS5W-T421-□M□-K (M12ストレート/RJ45)  
形XS5W-T422-□MC-K (M12L形/RJ45)



RJ45/M12 コネクタ付ケーブル  
堅牢タイプ 耐屈曲ロボットケーブル  
形XS5W-T421-□MC-KR (M12ストレート/RJ45)  
形XS5W-T421-□MD-KR (RJ45/RJ45)

