

用途から選ぶ

コントローラ間
ネットワークなら

リモートI/O
ネットワークなら

高速高精度制御
なら

EtherNet/IP™

汎用Ethernet技術上に
制御用プロトコルを実装した
産業用オープンネットワーク

インターネット標準プロトコルとの共存ができ、任意の
相手と任意のサイズ、任意の更新周期でのデータリンク
を実現します。

- ・10ms/20,000CH*の高速、大容量データ
リンク
- ・タグ(変数)による効率のよいプログラミング

*データリンク時

EtherCAT®

多軸同期とリモートI/Oとセーフティを
統合する超高速オープンネットワーク

モーションとリモートI/Oとセーフティを超高速で接続
し、装置全体の高速・高精度制御を実現します。

- ・超高速多軸：147軸／0.125ms
- ・超高精度：1μs以下(ゆらぎ)
- ・超高速I/O：30μs/
1000点(デジタルI/O)

センサレベルの
情報化通信なら

簡単・ローコスト
なら

多様な
デバイス接続なら

CompoNet™

センサ&アクチュエータレベル
のオープンネットワーク

高速応答。多ノードで小点数分散、
異種ケーブル混在など、自由度の高い
ネットワーク構成を実現します。

- ・自由度の高い分岐形態をもち
最大384ノードまで接続可能
- ・1ms/1024点の高速通信を
実現
- ・汎用ケーブルが使用可能で
システムコスト大幅削減

DeviceNet™



入出力から安全機器を接続
可能なオープンネットワーク

ひとつのDeviceNet上で制御機
器と安全機器の接続ができ、最適な
トータルシステムを実現します。

- ・最大接続台数64ノードで
500mまでのシステムに最適
- ・接続機器に応じた多彩な通信
仕様をサポート
- ・マルチベンダ(約900社以上が製
品化)でのシステム構成が可能。

IO-Link

センサ/アクチュエータと
I/Oターミナル間の通信技術

センサ・アクチュエータが持つ情報をマスクに伝送する
オープンな国際標準規格に対応。装置全体を情報化し、
立ち上げや保全工数を改善することができます。

- ・オープンな国際標準規格
- ・ON/OFF信号+センサ情報を
やりとり
- ・3線非シールドケーブルを使用
- ・IO-LinkセンサとIO-Link非対
応のセンサを混在可能

コントローラ

マシンオートメーションコントローラ
NXシリーズ



マシンオートメーションコントローラ
NJシリーズ



産業用PCプラットフォーム
NYシリーズ
IPCマシンコントローラ



CJ2H CPUユニット
形CJ2H-CPU6□-EIP



EtherNet/IP
カプラユニット



セーフティ

セーフティコントロールユニット
NXシリーズ



スレーブターミナル

スレーブターミナル
NXシリーズ




画像センサ

画像処理システム
FH/FZ5シリーズ



PC Vision System
FJシリーズ





マスタ

マシンオートメーションコントローラ
NJ/NX/NYシリーズ
内蔵 EtherCAT



スレーブ

セーフティ

スレーブ
ターミナル

サーボモータ/
ドライバ

インバータ

スライスタイプの
I/Oターミナル
なら

小規模点数の
I/Oターミナル
なら


セーフティコントロールユニット
NXシリーズ



スレーブターミナル
NXシリーズ



リモートI/Oターミナル
GXシリーズ



ACサーボモータ/ドライバ
1Sシリーズ




ACサーボモータ/ドライバ
G5シリーズ



多機能型小型インバータ
MX2シリーズV1タイプ





マスタ

CS/CJシリーズ
CompoNet マスタユニット

形CS1W/
CJ1W-CRM21



CompoNet PCIバス用
マスタボード

形3G8F7



スレーブ

リモートI/Oターミナル

16点単位のI/O
なら

ワードスレーブ
CRT1シリーズ



- ・デジタルI/Oターミナル
ねじ式2段端子台タイプ
ねじ式3段端子台タイプ
e-CONコネクタタイプ
MILコネクタタイプ
クランプタイプ
- ・アナログI/Oスレーブ
- ・温度入力スレーブ

2点または4点の
少数のI/Oなら

ビットスレーブ
CRT1Bシリーズ



ビルディング
ブロック型、
省スペースなら

SmartSlice
GRT1シリーズ



- ・デジタルI/Oユニット
- ・アナログ入力ユニット
- ・温度入力ユニット
- ・カウンタユニット

インバータ

ファイバ/
レーザー光電/
近接センサ

リピータ

ゲートウェイ

多機能
タイプ
なら

高機能
タイプ
なら

・通信ケーブル
延長、分岐
・異種ケーブル
変換なら

CC-Linkの
配線性を向上
するなら

多機能型小型インバータ
MX2シリーズV1タイプ


高機能型汎用インバータ
RXシリーズV1タイプ


センサ通信ユニット
形E3X-CRT

リピータユニット
形CRS1-RPT01

ゲートウェイユニット
形GQ-CRM21







マスタ



セーフティネットワークコントローラ
NE1A/NE0Aシリーズ

CIP Safety on DeviceNetの
マスタ/スレーブ機能を搭載した
セーフティコントローラ



スレーブ



セーフティI/Oターミナル
DST1シリーズ





IO-Link マスタ

NXシリーズ IO-Link
マスタユニット

形NX-ILM400



GXシリーズ IO-Link
マスタユニット

形GX-ILM08C



IO-Link センサ

流量センサ

圧力センサ

IoT 液体流量センサ

形E8FC-25□



IoT 液体圧力センサ

形E8PC-□



光電センサ

カラーマーク
光電センサ

近接センサ

セーフティライト
カーテン

光電センサ

形 E3Z-□-IL□



カラーマーク光電センサ

形 E3S-DCP21-IL□



近接センサ

形 E2E/E2EQ NEXT



セーフティライトカーテン

形 F3SG-SR/PG

