

おすすめセレクション

手操作で開閉するスイッチ。丸穴/角穴に取りつける丸胴タイプ/角胴タイプ、照光・非照光タイプ、表示灯、セレクトスイッチなど



パネル加工のしやすい丸胴タイプ、操作部の形状が豊富なシリーズ

丸胴形で選ぶ [照光・非照光 他]

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
Φ8サイズなら 胴体長18mm	形A3Dシリーズ							
Φ12サイズなら 短胴シリーズが欲しい	形A3Cシリーズ							
Φ16サイズなら 分離ユニットタイプ	形A16シリーズ							
Φ22サイズなら ねじ端子台タイプ	形A22シリーズ							
	プッシュインPlus端子台タイプ							
Φ25サイズなら プラトリー形分離タイプ	形A3Uシリーズ							
Φ30サイズなら ねじ端子台タイプ	形A30シリーズ							
	プッシュインPlus端子台タイプ							

注:表示灯/プザータイプの形式は、形M□□シリーズになります。

丸胴形で選ぶ [非照光]

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
Φ30サイズ 形Zスイッチ内蔵 大容量負荷を直接開閉したい	形ZAP							
Φ16.5サイズ 形Vスイッチ内蔵 一般産業機械に対応したい	形VAP							
Φ10.5サイズ 形Vスイッチ内蔵 業務・民生機器に対応したい	形VAQ							
Φ10.5サイズ 形D2Sスイッチ内蔵 業務・民生機械に対応したい	形A2A							



大きくて均一な照光面を持つ角胴形

角胴形で選ぶ

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
23.5×30.5mm(長方形) 大型角胴シリーズが欲しい	形A3P高輝度シリーズ							
16.2×22.4mm(長方形) 短胴シリーズが欲しい	形A3Kシリーズ							
16.2×22.4mm(長方形) 小型角胴シリーズが欲しい	形A3S高輝度シリーズ							
30mm角 小型薄型ボディが欲しい	形C5SA							
60mm角 大型薄型ボディが欲しい	形C5SB							

押ボタンスイッチ/表示灯

おすすめセレクション



照光タイプ(押ボタンスイッチ、LED/白熱ランプの場合)で探す

丸胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ヒュアイエロー	白	ヒュアホワイト	青	黒	カメレオン
形A3Dシリーズ	●		●	●		○				
形A3Cシリーズ	●		●	●		○		●		
形A16シリーズ	●		●	●	●	○	○	●		
形A22シリーズ	●	●	●	●		○		●		
形A30シリーズ	●	●	●	●		○		●		
形A3Uシリーズ	●		●	●		○	○ アンバー	●		

注1 表示灯の形式は、形M□□シリーズになります。
注2 ヒュアイエロー:純黄、ヒュアホワイト:純白です。

角胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ヒュアイエロー	白	ヒュアホワイト	青	黒	カメレオン
形A3P高輝度シリーズ	●	●	●			○				
形A3Kシリーズ	●		●	●		○		●		●
形A3S高輝度シリーズ	●		●	●		○		●		
形C5SA	●		●	●	○ アンバー		○	●		
形C5SB	●		●	●	○ アンバー		○	●		

注1 表示灯の形式は、形M□□シリーズになります。
注2 ヒュアイエロー:純黄、ヒュアホワイト:純白、カメレオン:赤・緑の2色発光です。
注3 カメレオン照光は形A3Pをご確認ください。



非照光タイプで探す

丸胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ヒュアイエロー	白	ヒュアホワイト	青	黒	カメレオン
形A3Cシリーズ	●		●	●		○		●	●	
形A16シリーズ	●		●	●		○		●	●	
形A22シリーズ	●	●*1	●	●		○		●	●*2	
形A30シリーズ	●	●*1	●	●		○		●	●*2	
形ZAPシリーズ	●	●	●	●	●	○		●	●	
形VAPシリーズ	●		●	●		○			●	
形VAQシリーズ	●		●	●		○		●	●	
形A2Aシリーズ	●		●	●		○		●	●	
形A3Uシリーズ	●		●	●		○*3		●	●*3	

*1. 透明のみ

*2. 不透明のみ

*3. 白と黒には、不透明な操作部も種類があります。