

## おすすめセレクション

手操作で開閉するスイッチ。丸穴/角穴に取りつける丸胴タイプ/角胴タイプ、照光・非照光タイプ、表示灯、セレクトスイッチなど



### パネル加工のしやすい丸胴タイプ、操作部の形状が豊富なシリーズ

#### 丸胴形で選ぶ [照光・非照光 他]

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
Φ8サイズなら 胴体長18mm	形A3Dシリーズ							
Φ12サイズなら 短胴シリーズが欲しい	形A3Cシリーズ							
Φ16サイズなら 分離ユニットタイプ	形A16シリーズ							
Φ22サイズなら ねじ端子台タイプ	形A22Nシリーズ							
	プッシュインPlus端子台タイプ							
Φ25サイズなら プラト形分離タイプ	形A3Uシリーズ							
Φ30サイズなら ねじ端子台タイプ	形A30Nシリーズ							
	プッシュインPlus端子台タイプ							

注:表示灯/プザータイプの形式は、形M□□シリーズになります。

#### 丸胴形で選ぶ [非照光]

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
Φ30サイズ 形Zスイッチ内蔵 大容量負荷を直接開閉したい	形ZAP							
Φ16.5サイズ 形Vスイッチ内蔵 一般産業機械に対応したい	形VAP							
Φ10.5サイズ 形Vスイッチ内蔵 業務・民生機器に対応したい	形VAQ							
Φ10.5サイズ 形D2Sスイッチ内蔵 業務・民生機械に対応したい	形A2A							



## 大きくて均一な照光面を持つ角胴形

### 角胴形で選ぶ

パネルカットサイズ		照光	非照光	ツマミ形	キー形	非常停止	表示灯	プザー
23.5×30.5mm(長方形) 大型角胴シリーズが欲しい	形A3P高輝度シリーズ							
16.2×22.4mm(長方形) 短胴シリーズが欲しい	形A3Kシリーズ							
16.2×22.4mm(長方形) 小型角胴シリーズが欲しい	形A3S高輝度シリーズ							
30mm角 小型薄型ボディが欲しい	形C5SA							
60mm角 大型薄型ボディが欲しい	形C5SB							







# 押ボタンスイッチ/表示灯

## おすすめセレクション








### 照光タイプ(押ボタンスイッチ、LEDの場合)で探す

#### 丸胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ヒュアイエロー	白	ヒュアホワイト	青	黒
形A3Dシリーズ 	●		●	●		○			
形A3Cシリーズ 	●		●	●		○			
形A16シリーズ 	●		●	●	●	○	○	●	
形A22シリーズ 	●	●	●	●		○		●	
形A30シリーズ 	●	●	●	●		○		●	
形A3Uシリーズ 	●		●	●		○ アンバー	○	●	

注1 表示灯の形式は、形M□□シリーズになります。  
注2 ヒュアイエロー:純黄、ヒュアホワイト:純白です。

#### 角胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ヒュアイエロー	白	ヒュアホワイト	青	黒
形A3Pシリーズ 	●	●	●			○			
形A3Kシリーズ 	●		●	●		○		●	
形A3Sシリーズ 	●		●	●		○			
形C5SA 	●		●	● アンバー			○	●	
形C5SB 	●		●	● アンバー			○	●	

注1 表示灯の形式は、形M□□シリーズになります。  
注2 ヒュアイエロー:純黄、ヒュアホワイト:純白、カメレオン:赤・緑の2色発光です。  
注3 カメレオン照光は形A3Pをご確認ください。



非照光タイプで探す

丸胴形で選ぶ

	赤	橙	緑	黄	ビュアイロー	白	ビュアホワイト	青	黒
形A3Cシリーズ	●		●	●		○		●	●
形A16シリーズ	●		●	●	●	○	○	●	●
形A22シリーズ	●	●*1	●	●		○		●	●*2
形A30シリーズ	●	●*1	●	●		○		●	●*2
形ZAPシリーズ	●		●	●		○		●	●
形VAPシリーズ	●		●	●		○			●
形VAQシリーズ	●		●	●		○		●	●
形A2Aシリーズ	●		●	●		○		●	●
形A3Uシリーズ	●		●	●		○*3		●	●*3

\*1. 透明のみ

\*2. 不透明のみ

\*3. 白と黒には、不透明な操作部も種類があります。