

オムロン制御機器  
グローバルサービスサポート  
総合カタログ

OMRON



# Global Service Support Catalog



世界のものづくりに  
「安心」を



# 世界中でつながる オムロンのトータルサービスサポート

世界のものづくりの現場を、  
あらゆるシーンでお手伝いいたします。



企画・設計

» 検証

» 販売・物流

» 立上支援・技術サポート » 修理・保全



## コンサルティング

お客様のご要望に合わせて、最適な商品選定や設計、課題解決までを、最新の技術と商品でサポートいたします。



## つながラボ

お客様が使用される機器と当社製プログラマブルコントローラとの接続検証を行います。



## 在庫拠点

世界で約20拠点の在庫センタを設置。現地のニーズに合ったラインアップでお客様に、より早く商品をお届けします。



## 現場出張サービス

トラブル発生時はもちろん、立上支援など、サービスエンジニアが現場へ伺い、お客様の設備の安定稼働をサポートいたします。



## 修理

世界各地に修理拠点を設置し、修理リードタイムを短縮しています。お客様の設備の迅速な復帰をサポートいたします。

# Distribution

販売・物流

すべてのシーンでご利用いただけるサービス

**e-learning**

eラーニング

**Technical consultation**

技術相談

**Training**

トレーニング

**Internet**

インターネットサービス

※国/地域によってご提供するサービスは異なります。  
詳しくはP6以降をご参照ください。

## すべてのシーン



### e-learning

全コース無料・世界の言語でオムロン商品のオンライン学習サービスをご利用になれます。現在13言語に対応しており、コース内容も入門から応用まで充実しています。

※言語メニュー  
日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ポルトガル語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語・ロシア語。



### 技術相談

商品選定や操作・設定方法、トラブルシューティングなど、商品に関するご相談に、丁寧に対応いたします。



### トレーニング

各拠点にて、定期セミナーやカスタマイズセミナーなど様々なコースをご用意しています。現地語でトレーニングが受講できます。



### インターネットサービス

世界で約40のWebサイトを展開しています。また、現地語に対応したカタログ・マニュアルもご用意しています。

# 世界に約40カ国／地域・150拠点の充実したサ さらに、現地の制御機器販売店とも連携し、各種



## INDEX

### 中華圏 P6-P8

中国	P6-7
香港	P8
台湾	P8

### 韓国・日本 P9-P11

韓国	P9
日本	P10-11

### アジアパシフィック P12-P16

インド	P13	タイ	P15
インドネシア	P13	ベトナム	P16
マレーシア	P14		
フィリピン	P14		
シンガポール	P15		

### オセアニア P16-P17

オーストラリア	P17
ニュージーランド	P17

# ポート体制 サービスをご提供しています。



北中南米

オセアニア

販売本社・駐在員事務所  
 営業所

## 北中南米 P18-P19

アメリカ	P18
カナダ	P19
メキシコ	P19
ブラジル	P19
アルゼンチン	P19

## ヨーロッパ P20-P25

オーストリア	P21	フランス	P22	ノルウェー	P23	スペイン	P24
ベルギー	P21	ドイツ	P22	ポーランド	P23	スウェーデン	P25
チェコ	P21	ハンガリー	P22	ポルトガル	P24	スイス	P25
デンマーク	P21	イタリア	P23	ルーマニア	P24	トルコ	P25
フィンランド	P22	オランダ	P23	ロシア	P24	イギリス	P25

## アフリカ P26

南アフリカ	P26
-------	-----

# GREATER CHINA 中華圏



## 在庫センタ

- ・中国 天津
- 上海
- 广州
- 西安
- 香港
- ・台湾 桃園

**6** 拠点

# CHINA

## 中国

販売本社	欧姆龙自动化（中国）有限公司 OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION(CHINA) CO., LTD.
住所	Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, PuDong New Area, Shanghai, 200120, China
TEL/FAX	TEL : 86-21-5037-2222 FAX : 86-21-5037-2388
対応言語	中国語、英語、日本語
Web site	www.fa.omron.com.cn/



### 営業所所在地

- |                |               |               |               |                |               |                    |              |                |               |                |              |              |              |                |                    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| ● 北京 Beijing   | ● 天津 Tianjin  | ● 青岛 Qingdao  | ● 济南 Jinan    | ● 烟台 Yantai    | ● 唐山 Tangshan | ● 石家庄 Shijiazhuang | ● 太原 Taiyuan | ● 大连 Dalian    | ● 沈阳 Shenyang | ● 长春 Changchun | ● 昆山 Kunshan | ● 苏州 Suzhou  | ● 无锡 Wuxi    | ● 南京 Nanjing   | ● 张家港 Zhangjiagang |
| ● 徐州 Xuzhou    | ● 杭州 Hangzhou | ● 宁波 Ningbo   | ● 温州 Wenzhou  | ● 武汉 Wuhan     |               |                    |              |                |               |                |              |              |              |                |                    |
| ● 郑州 Zhengzhou | ● 合肥 Hefei    | ● 南昌 Nanchang | ● 长沙 Changsha | ● 广州 Guangzhou | ● 东莞 Dongguan | ● 深圳 Shenzhen      | ● 佛山 Foshan  | ● 中山 Zhongshan | ● 汕头 Shantou  | ● 福州 Fuzhou    | ● 厦门 Xiamen  | ● 南宁 Nanning | ● 成都 Chengdu | ● 重庆 Chongqing | ● 贵阳 Guiyang       |
| ● 昆明 Kunming   | ● 西安 Xi'an    | ● 银川 Yinchuan | ● 兰州 Lanzhou  | ● 乌鲁木齐 Urumchi |               |                    |              |                |               |                |              |              |              |                |                    |

ご利用の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

## サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-19:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 技術相談窓口中国国内 TEL: 400-820-4535(対応言語: 中国語、英語) FAX: 86-21-50504618 Eメール: customer_support@gc.omron.com 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保守などのご相談を電話・FAX・Eメール・Webチャットにより承ります。
現場出張サービス	立上支援から、視覚センサ導入・調整、現場復旧支援、保守までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース: コントローラ、モーションコントロール、センサなどの29コース eラーニング、ビデオによるトレーニング課程も多数揃えています。 言語: 中国語 開催地: 上海、北京、広州、瀋陽、青島、武漢、西安、廈門、成都
修理	修理窓口 TEL: 86-21-5050-9988 内線2250 最短4稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品) 現場へ出張し、故障診断、故障排除、取扱アドバイスも対応可能です。
ドキュメント	中国語のカタログ、マニュアル、FAQ集をご用意しています。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

中国 [ 北京 ] TEL: 86-10-5739-5399 (内線 1808)	中国 [ 大連 ] TEL: 86-411-3994-8181 (内線 216)	中国 [ 深圳 ] TEL: 86-755-2694-8238 (内線 509)
中国 [ 天津 ] TEL: 86-22-8319-1580 (内線 127)	中国 [ 上海 ] TEL: 86-21-5037-2222 (内線 2673)	中国 [ 広州 ] TEL: 86-20-8755-7798 (内線 211)

## 中国の充実したサービス・サポート体制

お客様との距離ゼロメートルを目指し、電話で、Webで、 세미나で、オムロン商品に関して万全の体制でサポートいたします。

企画・設計  
コンサルティング



### 技術相談

受付時間を08:30-19:00まで拡大! 技術相談窓口中国国内 TEL:400-820-4535へお電話ください。営業時間外でも24時間自動音声で対応しています。

お客様からよくあるお問い合わせをWebや冊子でご提供しています。コントローラ編、センサ編など12種類の冊子をご用意しています。



検証



### つなぎラボ上海で接続検証

当社製プログラマブルコントローラと、他社商品との「つなぎ」をサポートいたします。中国語での接続ガイドもご用意しています。

当社の提案が  
実践されている  
オムロン上海工場の  
見学コースでも  
ご案内しています。

立上支援・  
技術サポート



### ソリューションプラザで 課題解決

ものづくりの革新を追求するお客様と一緒に実機を使用しながら、ベストな解決策を探っていくことができるショールームです。

修理・保全



### 修理

24時間以内に一次打診結果(費用、修理期間)をご連絡します。最短4稼働日で完了します。Webサイトで修理レポートをご確認いただけます。

### 無料ピックアップサービス

お客様のもとへ直接修理品を引き取りにお伺いします。1時間以内にお客様から修理品をお預かりします。ご使用いただいたお客様から満足度96%の評価をいただいています。

### 緊急配送サービス

また、代替品がすぐ必要な場合は「緊急配送サービス(有料)」もご利用いただけます。

### ショートメールサービス

ピックアップ、一次打診、修理完了、修理対応品の返却時に、ショートメールでお客様にご連絡いたします。

## HONG KONG

香港

販売本社	欧姆龍(香港)自動化有限公司 OMRON ELECTRONICS (HK) LTD.
住所	1603A-04, Tower 5, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
TEL/FAX	TEL : 852-2375-3827 FAX : 852-2375-1475
対応言語	中国語、英語
Web site	www.fa.omron.com.cn/



ご用命の際には、販売本社までお問い合わせください。香港におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

## TAIWAN

台湾

販売本社	台灣歐姆龍股份有限公司 OMRON TAIWAN ELECTRONICS INC.
住所	6F, Home Young Bldg., No.363, Fu-Shing N.Road, Taipei, Taiwan R.O.C
TEL/FAX	TEL : 886-2-2715-3331 FAX : 886-2-2712-6712
対応言語	中国語、英語、日本語
Web site	www.omron.com.tw/



### 営業所所在地

- 新竹 Hsinchu・・・TEL : 886-3-667-5557 FAX : 886-3-667-5558
- 台南 Tainan・・・TEL : 886-6-226-2208 FAX : 886-6-226-1751
- 台中 Taichung・・・TEL : 886-4-2325-0834 FAX : 886-4-2325-0734

### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-12:00、13:00-19:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 台湾国内フリー通話 : 008-0186-3102(対応言語 : 中国語、英語) FAX : 002-86-21-50504618 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保守などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保守までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、モーションコントロール、センサなどの15コース 言語 : 中国語 開催地 : 台北、台中、台南、新竹
修理	最短4稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	中国語・英語・日本語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

台湾 [ 台北 ]  
TEL : 886-2-2715-3331  
(内線 2170)



## KOREA

韓国

販売本社	OMRON Electronics Korea Co., LTD.
住所	21Floor, Kyobo Tower B Wing, 1303-22, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea
TEL/FAX	TEL : 82-2-3483-7789 FAX : 82-2-3483-7788
対応言語	韓国語、日本語
Web site	<a href="http://www.ia.omron.co.kr/">www.ia.omron.co.kr/</a>



### 営業所所在地

●釜山 Busan …… TEL : 82-51-635-3988 FAX : 82-51-634-3987 ●天安 Cheonan … TEL : 82-41-554-7161 FAX : 82-41-554-7164

### サービスメニュー


技術相談	窓口対応時間 09:00-18:00 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保守などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	当社スタッフはもちろん、代理店や委託会社のスタッフが、設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、モーションコントロールなどの8コース 言語 : 韓国語 開催地 : ソウル、天安
修理	お客様から商品をお預かりし、生産工場にて修理いたします。代替品の貸出も行っています。
ドキュメント	韓国語・日本語・英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。韓国では日本語サポート可能なスタッフが約40名ほど在籍していますので、安心してお電話ください。

### ジャパンデスク

韓国 [ソウル]  
TEL : 82-2-3483-7701



販売本社	オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
住所	〒108-0075 東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F
対応言語	日本語
Web site	<a href="http://www.fa.omron.co.jp/">www.fa.omron.co.jp/</a>



### 営業所所在地

● 仙台 …… TEL : 81-22-265-0571	FAX : 81-22-265-1631	● 大阪 …… TEL : 81-6-6347-5811	FAX : 81-6-6347-5901
● 盛岡 …… TEL : 81-19-604-7122	FAX : 81-19-604-7123	● 滋賀 …… TEL : 81-77-588-9500	FAX : 81-77-588-9926
● 東京 …… TEL : 81-3-6718-3501	FAX : 81-3-6718-3514	● 京都 …… TEL : 81-75-325-1092	FAX : 81-75-325-1095
● 柏 …… TEL : 81-4-7148-0690	FAX : 81-4-7148-0695	● 岡山 …… TEL : 81-86-231-3623	FAX : 81-86-231-2530
● 大宮 …… TEL : 81-48-645-8855	FAX : 81-48-645-9990	● 広島 …… TEL : 81-82-247-0310	FAX : 81-82-247-0330
● 高崎 …… TEL : 81-27-326-3456	FAX : 81-27-326-3459	● 高松 …… TEL : 81-87-851-7737	FAX : 81-87-822-6155
● 宇都宮 …… TEL : 81-28-633-5424	FAX : 81-28-637-2648	● 福岡 …… TEL : 81-92-414-3212	FAX : 81-92-414-3201
● 立川 …… TEL : 81-42-524-6776	FAX : 81-42-524-6545	● 北九州 …… TEL : 81-93-511-8171	FAX : 81-93-511-8172
● 横浜 …… TEL : 81-45-411-7285	FAX : 81-45-411-7284	● 熊本 …… TEL : 81-96-355-1611	FAX : 81-96-324-3262
● 厚木 …… TEL : 81-46-297-3605	FAX : 81-46-297-3657		
● 松本 …… TEL : 81-263-32-6561	FAX : 81-263-36-3219		
● 名古屋 …… TEL : 81-52-561-8670	FAX : 81-52-562-1729		
● 沼津 …… TEL : 81-55-977-9029	FAX : 81-55-977-9066		
● 静岡 …… TEL : 81-54-253-6182	FAX : 81-54-251-1036		
● 浜松 …… TEL : 81-53-455-0081	FAX : 81-53-455-0082		
● 刈谷 …… TEL : 81-566-23-9760	FAX : 81-566-23-9721		
● 金沢 …… TEL : 81-76-233-4770	FAX : 81-76-233-5010		
● 富山 …… TEL : 81-76-441-1170	FAX : 81-76-442-2202		

ご利用の際には、お近くの営業所までお問い合わせください。

## サービスメニュー

技術相談	365日年中無休 08:00-21:00 日本国内フリー通話：0120-919-066 TEL：81-55-982-5015(対応言語：日本語) FAX：81-55-982-5051 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	立上支援から、視覚センサ導入・調整、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース：Sysmac NJシリーズ、コントローラ、モーションコントロール、センサ、HMIなどの20コース 言語：日本語 開催地：日本国内16カ所以上
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	日本語・英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

## 365日止めないサービスをお客様にご提供します。

オムロン商品に関して万全の体制でサポートいたします。

企画・設計


コンサル  
ティング



検証



立上支援・  
技術サポート



修理・保全



### 技術相談

**365日年中無休 08:00-21:00まで受付いたします。**  
技術相談窓口 日本国内フリー通話:0120-919-066 へお電話ください。

お客様のお困り事にスピーディーに対応します。安心して商品をご購入いただくために、センサなどのテスト用機器を無料でご試用になれるサービスも行っています。

### つなぎラボ草津で接続検証

当社製プログラマブルコントローラと、他社商品との「つなぎ」をサポートいたします。実機検証した接続手順や機器設定等を「ネットワーク接続ガイド」、「サンプルプログラム」としてご提供しています。また、最新の制御機器によるモーション制御性能もご確認になれます。

草津工場の  
見学コースでも  
ご案内しています。

### 現場出張サービス

確かな技術力を持つサービスエンジニアが24時間以内(最短4時間)で駆けつけ、お客様の現場復旧のサポートを行います。



### 緊急配送

ご必要な商品を即日配送します。標準在庫機種16,000機種以上に対応しており、生産終了品も取り扱っています。

### 修理

迅速な設備復旧をサポートいたします。  
当社Webで24時間、修理・解析依頼品の進捗確認が可能です。

### 無料ピックアップサービス

お客様のもとへ直接修理依頼品を引き取りに伺います。  
当社指定配送業者(ヤマト運輸)が梱包も承ります。

現場出張サービス・緊急配送・修理に関するお問い合わせ

**365日年中無休 08:00-21:00まで受付いたします。**  
日本国内フリー通話:0120-919-066 へお電話ください。



検証

## つなぎラボインドで接続検証

つなぎラボインドは、お客様の装置に使用するオムロンのマスタ機器とサードパーティーのスレーブ間の接続をサポートします。さらに、さまざまなネットワークに対応した「接続ガイド」や「サンプルプログラム」を提供します。異なるメーカーの装置や異なるネットワークをつなぐことで、お客様の装置の性能向上に貢献します。

つなぎラボインド▶



## 現地化への万全なサポート体制

オムロンアジアパシフィックエリアでは、インド・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナムの7カ国に販売拠点を設置しています。他にも営業所と現地代理店がサポートいたしますので、安心してオムロン商品をご使用になれます。お客様の共通の課題である「現地化」を、現地購入から現地エンジニア育成、また現地パートナーのご紹介まで幅広くお手伝いさせていただきます。特に立上支援の際に、きめ細やかなサポートをご提供いたします。各国担当のジャパンデスク窓口へお気軽にお問い合わせください。

すべてのシーン



## 充実した商品トレーニング

各拠点で現地技術者向けの商品トレーニングを充実化しています。さらに将来の技術者育成への貢献として、オムロン商品を使用したトレーニングキットを教育機関に提供しています。また無料のオンライントレーニングe-learningは、タイ語、ベトナム語、インドネシア語など、現地語での受講が可能です。

◀ベトナムでの 세미나風景

# INDIA

## インド

販売本社	OMRON AUTOMATION PVT. LTD.
住所	THE QUBE 5th Floor, Unit No.501-504, MV Road, Marol, Andheri (EAST), Mumbai-MH-400059, India
TEL/FAX	TEL : 91-22-7128-8400 FAX : 91-22-7128-8401
対応言語	英語、ヒンディ語、日本語
Web site	www.omron-ap.co.in/



### 営業所所在地

- Bangalore TEL : 91-80-67096400 / 67096406 FAX : 91-80-6709-6403
- Gurgaon TEL : 91-124-4921-700 FAX : 91-124-4921-777
- Chennai TEL : 91-44-4902-6100 FAX : 91-44-4351-9446
- Pune TEL : 91-20-4148-4600 FAX : 91-20-6620-6474
- Ahmedabad TEL : 91-99-9899-9069

### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 09:00-17:30 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、モーションコントロール、HMIなどの5コース 言語 : 英語 開催地 : バンガロール、グルガオン、ムンバイ
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパデスク

インド [グルガオン]  
TEL : 91-124-4921-700  
インド [チェンナイ]  
TEL : 91-44-4902-6100

# INDONESIA

## インドネシア

販売本社	PT. OMRON ELECTRONICS
住所	Menara Bidakara 1, Lt. 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta 12870 INDONESIA
TEL/FAX	TEL : 62-21-2949-7500 FAX : 62-21-2949-7555
対応言語	英語、インドネシア語、日本語
Web site	www.omron.co.id/



### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:15 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、保全などの6コース 言語 : インドネシア語 開催地 : ジャカルタ
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパデスク

インドネシア [ジャカルタ]  
TEL : 62-21-2949-7500

※現地語にて対応した場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

## MALAYSIA

マレーシア

販売本社	OMRON ELECTRONICS SDN. BHD.
住所	Unit 1101, Level 11, Uptown 1, No. 1, Jalan SS21/58, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
TEL/FAX	TEL : 60-3-7688-2888 FAX : 60-3-7688-2833
対応言語	英語、マレー語、中国語、日本語
Web site	www.omron-ap.com.my/



### 営業所所在地

● Johor .....TEL : 60-7-356-8388 FAX : 60-7-357-3488

● Penang .....TEL : 60-4-643-5382 FAX : 60-4-644-9382

### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:30 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、モーションコントロール、センサ、HMIなどの6コース 言語 : 英語 開催地 : フタリンジャヤ
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

マレーシア [クアラルンプール]  
TEL : 60-3-7688-2888

※現地語にて応じた場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

## PHILIPPINES

フィリピン

駐在員事務所	OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. MANILA REPRESENTATIVE OFFICE
住所	2F, Kings Court II Building, 2129 Don Chino Roces Avenue, corner Dela Rosa Street, 1231 Makati City, Metro Manila, Philippines
TEL/FAX	TEL : 632-811-2831 FAX : 632-811-2583
対応言語	英語、タガログ語、日本語
Web site	www.omron-ap.com.ph/



### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:30 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシューティング・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、センサ、HMIなどの7コース 言語 : 英語、タガログ語 開催地 : マニラ
修理	お客様から商品をお預かりし、生産工場にて修理を行っています。
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、駐在員事務所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

フィリピン [マニラ]  
TEL : 632-811-2831

※現地語にて応じた場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

# SINGAPORE

シンガポール



販売本社	OMRON ELECTRONICS PTE. LTD.
住所	438A Alexandra Road, #05-05/08, (Lobby 2) Alexandra Technopark, Singapore 119967
TEL/FAX	TEL : 65-6-547-6789 FAX : 65-6-547-6769
対応言語	英語、中国語、日本語(マレーシアのジャパンデスクでサポート)
Web site	www.omron-ap.com/

## サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:15 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援、保全までをお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース：コントローラ、モーションコントロールなどの4コース 言語：英語 開催地：シンガポール
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

## ジャパンデスク

マレーシア

TEL : 60-3-7688-2888

※現地語にて応じた場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

# THAILAND

タイ



販売本社	OMRON ELECTRONICS CO., LTD.
住所	Rasa Tower 2, 16th Floor, 555 Phaholyothin Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND
TEL/FAX	TEL : 66-2-942-6700 FAX : 66-2-937-0501
対応言語	英語、タイ語、日本語
Web site	www.omron-ap.co.th/

## 営業所所在地

● Rayong ..... TEL : 66-38-346-070 FAX : 66-38-346-071

## サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:30 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 技術相談窓口 タイ国内 TEL:66-2-942-6700 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	立上支援から、視覚センサ導入、現場の課題解決などの技術支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース：コントローラ、モーションコントロールなどの16コース 言語：タイ語 開催地：バンコク
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアル、データシートをご用意しています。一部のマニュアルはタイ語もございます。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

## ジャパンデスク

タイ [バンコク]

TEL : 66-2-937-6700

## VIETNAM

ベトナム

駐在員事務所	OMRON VIETNAM CO., LTD.
住所	9th floor, Mippec Tower, 229 Tay Son, Dong Da, Hanoi, Vietnam
TEL/FAX	TEL : 844-35563444 FAX : 844-35563443
対応言語	英語、ベトナム語、日本語
Web site	www.omron.com.vn/



### 営業所所在地

●Ho Chi Minh... TEL : 84-8-39204338 FAX : 84-8-39204335

### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:30 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場復旧支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース：コントローラなどの2コース 言語：ベトナム語 開催地：ハノイ、ホーチミン
修理	最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。一部のマニュアルはベトナム語もございます。

ご利用の際には、駐在員事務所またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

ベトナム [ハノイ]  
TEL : 84-4-35563444  
ベトナム [ホーチミン]  
TEL : 84-8-39204338

※現地語にて対応した場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

## OCEANIA オセアニア



## AUSTRALIA

### オーストラリア

販売本社	OMRON ELECTRONICS PTY. LTD.
住所	Unit 6, 108 Silverwater Road, Silverwater Sydney NSW 2128 Australia
TEL/FAX	TEL : 61-2-9878-6377 FAX : 61-2-9878-6981
対応言語	英語、日本語(マレーシアのジャパンデスクでサポート)
Web site	www.omron.com.au/



#### 営業所所在地

- Brisbane ..... TEL : 1300-766-766 FAX : 1300-434-682
- Melbourne ..... TEL : 1300-766-766 FAX : 1300-434-682
- Adelaide ..... TEL : 1300-766-766 FAX : 1300-434-682

#### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:30-17:00 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 技術相談窓口オーストラリア国内 TEL : 1300-766-766 FAX : 1300-434-682 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	立上支援から、視覚センサ導入、現場の課題解決などの技術支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラ、HMIなどの8コース 言語 : 英語 開催地 : シドニー、ブリスベン、メルボルン、アデレード
修理	最短3稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアル、データシートをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

#### ジャパンデスク

マレーシア  
TEL : 60-3-7688-2888

※現地語にて対応した場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

## NEW ZEALAND

### ニュージーランド

販売本社	OMRON ELECTRONICS LIMITED
住所	65 Boston Road, Mt Eden Auckland New Zealand
TEL/FAX	TEL : 64-9-358-4400 / ニュージーランド国内専用 : 0800-466-766 FAX : 64-9-358-4411
対応言語	英語、日本語(マレーシアのジャパンデスクでサポート)
Web site	www.omron-ap.co.nz/



#### 営業所所在地

- Christchurch ..... TEL : 64-3-366-5091 FAX : 64-3-366-5090
- Wellington ..... TEL : 64-4-567-1438 FAX : 64-4-567-1439

#### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 08:00-17:00 月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAXにより承ります。
現場出張サービス	立上支援から、視覚センサ導入、現場の課題解決などの技術支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	コース : コントローラの2コース 言語 : 英語 開催地 : オークランド、クライストチャーチ
修理	お客様から商品をお預かりし、オーストラリアにて修理を行っています。
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアル、データシートをご用意しています。

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

#### ジャパンデスク

マレーシア  
TEL : 60-3-7688-2888

※現地語にて対応した場合は、「Please Japan Desk」とお申し付けください。

# NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA 北中南米



**在庫センタ**

・アメリカ	シカゴ
・カナダ	トロント
・ブラジル	サンパウロ
・メキシコ	メキシコシティ

**4** 拠点

販売本社・駐在員事務所  
 営業所  
 在庫センタ

## UNITED STATES

アメリカ

販売本社	OMRON ELECTRONICS LLC
住所	2895 Greenspoint Parkway, Suite 200, Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A.
TEL/FAX	TEL : 1-847-843-7900 / 1-800-556-6766 FAX : 1-847-843-7787
対応言語	英語、スペイン語、日本語
Web site	<a href="https://industrial.omron.us">https://industrial.omron.us</a>



### サービスメニュー

技術相談	窓口対応時間 07:00-19:00(Central Time) 月曜日-金曜日(祝日を除く) 技術相談窓口(無料) TEL : 1-800-556-6766 緊急技術相談(有料) 365日 24時間 TEL : 1-800-367-4584 ウェブサイトからの技術相談も可能です。
トレーニング	コース : コントローラ、モーション、HMIなどのコースがあります。 言語 : 英語
修理	最短10稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。

ご利用の際には、販売本社までお問い合わせください。

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

### ジャパンデスク

アメリカ・カナダ・ブラジル・アルゼンチンのサポート  
アメリカ  
TEL : 1-614-889-2800

# CANADA

カナダ

販売本社	OMRON CANADA INC.
住所	100 Consilium Place, Suite 802 Scarborough, ON M1H 3E3 CANADA
TEL/FAX	TEL : 1-416-286-6465 FAX : 1-416-286-6648 技術相談 カナダ国内フリー通話 (08:00-20:00 (Eastern Time)) : 1-866-986-6766
対応言語	英語、スペイン語、フランス語
Web site	<a href="https://industrial.omron.ca">https://industrial.omron.ca</a>




## 営業所所在地

● Montreal ..... TEL : 1-514-636-6676 FAX : 1-514-636-2959

# MEXICO

メキシコ

販売本社	OMRON ELECTRONICS DE MEXICO
住所	Lamartine 238, 4th floor, Col. Chapultepec Morales, Mexico Df, Zip 11570, Mexico
TEL/FAX	TEL : 52-55-5901-4300 / 技術相談 メキシコ国内フリー通話 : 01-800-226-6766 FAX : 52-55-5901-4300
対応言語	スペイン語、英語、日本語
Web site	<a href="https://industrial.omron.mx">https://industrial.omron.mx</a>



## 営業所所在地

● Monterrey ..... TEL : 52-81-1156-9910 FAX : 52-81-1086-2020

## ジャパンデスク

メキシコ  
TEL : 52-47-2723-8900  
(内線 8995)

# BRAZIL

ブラジル

販売本社	OMRON ELETRONICA DO BRASIL LTDA.
住所	Alameda Vicente Pinzón, 51 - 3º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-130, São Paulo, Brasil
TEL/FAX	TEL : 55-11-5171-8920 FAX : 55-11-2101-6301
対応言語	ポルトガル語
Web site	<a href="http://industrial.omron.com.br">http://industrial.omron.com.br</a>



## 営業所所在地

● Curitiba ..... TEL : 55-41-2105-5966 FAX : 55-41-2105-5901 ● Campinas ..... TEL : 55-19-3031-2040 FAX : 55-19-3031-2032

# ARGENTINA

アルゼンチン

駐在員事務所	OMRON ELECTRONICS LLC BUENOS AIRES REPRESENTATIVE OFFICE
住所	Blanco Encalada 5188, Piso 6 Buenos Aires C1431CDP, Argentina
TEL/FAX	TEL : 54-11-4521-8630 / 技術相談 アルゼンチン国内フリー通話 : 0800-444-4259
対応言語	スペイン語
Web site	<a href="https://industrial.omron.mx">https://industrial.omron.mx</a>

ご用命の際には、販売本社・駐在員事務所またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

販売本社  
 営業所  
 在庫センタ



**在庫センタ**

・オランダ	スヘルトヘンボス
・トルコ	イスタンブール
・ロシア	モスクワ

**3** 拠点

サービスメニュー	
技術相談	ヨーロッパ各販売拠点にて、商品選定、操作・設定方法、トラブルシュート・保全などのご相談を電話・FAX・Eメールにより承ります。各国の連絡先はP21-P25をご参照ください。
現場出張サービス	ヨーロッパ各拠点にて、設計・立上支援から、視覚センサ導入、現場の課題解決などの技術支援をお客様の現場へ出張し、サポートいたします。
トレーニング	ヨーロッパ各拠点にて、コントローラ、モーションコントロール、センサなどのコースを各現地語や英語で開催しています。
修理	ヨーロッパリペアセンタ(オランダ)にて、修理を行います。最短5稼働日で修理完了いたします。(現地修理対応品)
ドキュメント	各現地語や英語のカタログ、マニュアルをご用意しています。
インターネットサービス	各国のWebサイトを現地語で、オムロンヨーロッパWebサイト(industrial.omron.eu/)を英語で展開しています。

ご利用の際は、P21～P25の各国販売本社、またはお近くの営業所までお問い合わせください。

ヨーロッパ全域において、日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

**ジャパンデスク**

オランダ  
 TEL : 31-23-568-1343  
 E-mail : Japan.desk.Europe@eu.omron.com

検証

---

修理・保全

## つなぎラボオランダで接続検証

当社製プログラマブルコントローラと、他社商品との「つなぎ」をサポートいたします。



## 修理

オランダに大規模なヨーロッパリペアセンタを設置し、ヨーロッパエリアでお受けした依頼品の修理を行っています。最短5稼働日で修理完了し、迅速な設備復旧をサポートいたします。



## 無料ピックアップサービス

お客様のもとへ当社指定配送業者(DHL)が引き取りに伺い、5稼働日以内に修理完了品をお客様にお届けいたします。

# AUSTRIA

オーストリア

販売本社	OMRON ELECTRONICS Ges.m.b.H.
住所	Liebermannstraße A01 118/116 A-2345 Brunn am Gebirge Austria
TEL/FAX	TEL : 43-2236-377-800 FAX : 49-2173-6800-567
Mail	omron.austria@eu.omron.com 対応言語 ドイツ語、英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.at/">https://industrial.omron.at/</a>

# BELGIUM

ベルギー

販売本社	OMRON ELECTRONICS NV/SA
住所	Bayauxlaan 12 B-8300 Knokke-Heist Belgium
TEL/FAX	TEL : 32-2-466-2480
Mail	info.be@eu.omron.com 対応言語 フランス語、オランダ語、英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.be/">https://industrial.omron.be/</a>

# CZECH REPUBLIC

チェコ

販売本社	OMRON ELECTRONICS SPOL. S R.O.
住所	Jankovcova 53 170 00 Praha 7 Czech Republic
TEL/FAX	TEL : 420-234-602-602 FAX : 420-234-602-607
Mail	office@omron.cz 対応言語 チェコ語、英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.cz/">https://industrial.omron.cz/</a>



# DENMARK

デンマーク

販売本社	OMRON ELECTRONICS A/S
住所	Theilgaards Torv 3, 1st floor, 4600 Køge, Denmark
TEL/FAX	TEL : 45-43-440-011 FAX : 45-43-440-211
Mail	omron.dk@eu.omron.com 対応言語 デンマーク語
Web site	<a href="https://industrial.omron.dk/">https://industrial.omron.dk/</a>

## 営業所所在地

● Aarhus……………TEL : 45-43-440-011 FAX : 45-43-440-211



ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

## FINLAND

フィンランド

販売本社	OMRON ELECTRONICS OY
住所	Bertel Jungin aukio 7 b FI-02600 Espoo Finland
TEL/FAX	TEL : 35-820-746-4200 FAX : 35-820-746-4250
対応言語	フィンランド語、英語、スウェーデン語、ロシア語
Mail	info.fi@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.fi/



### 営業所所在地

● Tampere ..... TEL : 35-840-575-8799 FAX : 35-820-746-4250 ● Vaasa ..... TEL : 35-840-143-2323 FAX : 35-820-746-4250

## FRANCE

フランス

販売本社	OMRON ELECTRONICS S.A.S.		
住所	14 rue de Lisbonne 93561 Rosny Sous Bois cedex France		
TEL/FAX	TEL : 33-1-5663-7000 / フランス国内 : 0-825-825-679 FAX : 33-1-4855-9086		
Mail	info_produit@eu.omron.com	対応言語	フランス語
Web site	https://industrial.omron.fr/		



### 営業所所在地

● Nantes ..... TEL : 0-825-825-679 FAX : 33-1-4855-9428 ● Lyon ..... TEL : 0-825-825-679 FAX : 33-1-4855-9428

## GERMANY

ドイツ

販売本社	OMRON ELECTRONICS GmbH		
住所	Elisabeth-Selbert-Strasse 17 40764 Langenfeld Germany		
TEL/FAX	TEL : 49-2173-680-00 FAX : 49-2173-680-0400		
Mail	info.de@eu.omron.com	対応言語	ドイツ語、英語
Web site	https://industrial.omron.de/		



## HUNGARY

ハンガリー

販売本社	OMRON ELECTRONICS KFT.		
住所	Vaci ut. 45. C/6 1134 Budapest Hungary		
TEL/FAX	TEL : 36-1-399-3050 FAX : 36-1-399-3060		
Mail	infohun@eu.omron.com	対応言語	ハンガリー語
Web site	https://industrial.omron.hu/		



ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

# ITALY

## イタリア

販売本社	OMRON ELECTRONICS S.P.A.
住所	Viale Certosa 49 20149 Milano Italy
TEL/FAX	TEL : 39-02-326-81 FAX : 39-02-326-8282
Mail	info.it@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.it/

対応言語	イタリア語
------	-------



### 営業所所在地

- Milano.....TEL : 39-02-3268777 FAX : 39-02-3268211
- Bologna.....TEL : 39-051-6136611 FAX : 39-051-6130565
- Terni.....TEL : 39-07-4454511 FAX : 39-0744-401865

# NETHERLANDS

## オランダ

販売本社	OMRON ELECTRONICS B.V.
住所	Wegalaan 61 2132 JD Hoofddorp The Netherlands
TEL/FAX	TEL : 31-23-568-1100 FAX : 31-23-568-1188
対応言語	オランダ語、英語、フランス語、日本語
Mail	omron-nl@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.nl/



# NORWAY

## ノルウェー

販売本社	OMRON ELECTRONICS NORWAY A/S
住所	Ole Deviks vei 6b, NO-0666 Oslo Norway
TEL/FAX	TEL : 47-22-657-500
Mail	omron.norway@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.no/

対応言語	ノルウェー語
------	--------



### 営業所所在地

- Aalesund.....TEL : 47-22-657-500
- Stavanger.....TEL : 47-22-657-500

# POLAND

## ポーランド

販売本社	OMRON ELECTRONICS SP. Z O.O.
住所	ul. Cybernetyki 7A Budynek Luminar 02-677 Warszawa Poland
TEL/FAX	TEL : 48-22-458-6666 FAX : 48-22-458-6660
Mail	info.pl@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.pl/

対応言語	ポーランド語、英語
------	-----------



ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

## PORTUGAL

ポルトガル

販売本社	OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A.
住所	Edifício Mar do Oriente - Rua do Pólo Norte, nr.18 - 3.2 - 1990-26 Lisboa Portugal
TEL/FAX	TEL : 351-21-942-9400 FAX : 351-21-941-7899
Mail	info.pt@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.pt/

対応言語 ポルトガル語



### 営業所所在地

● Porto …… TEL : 351-22-715-5900 FAX : 351-22-713-5152

## ROMANIA

ルーマニア

販売本社	OMRON ELECTRONICS KFT
住所	Bvd. Mihai Viteazul nr. 30B, SAD 102 300222 Timișoara Romania
TEL/FAX	TEL : 40-356-172-242 FAX : 40-356-172-243
Mail	info.ro@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.ro/

対応言語 ルーマニア語

## RUSSIA

ロシア

販売本社	000 OMRON ELECTRONICS
住所	Pravdy street 26 125040 Moscow Russia
TEL/FAX	TEL : 7-495-648-9450 FAX : 7-495-648-9451
Mail	omron_russia@eu.omron.com
Web site	https://industrial.omron.ru/

対応言語 ロシア語、英語



## SPAIN

スペイン

販売本社	OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A.U.
住所	c/Arturo Soria 95 28027 Madrid Spain
TEL/FAX	TEL : 34-902-100-221 FAX : 34-902-361-817
Mail	omron@omron.es
Web site	https://industrial.omron.es/

対応言語 スペイン語



### 営業所所在地

● Barcelona …… TEL : 34-902-100-221 FAX : 34-902-361-817  
● Sevilla …… TEL : 34-902-100-221 FAX : 34-902-361-817

● Valencia …… TEL : 34-902-100-221 FAX : 34-902-361-817  
● Vitoria …… TEL : 34-902-100-221 FAX : 34-902-361-817

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

# SWEDEN

スウェーデン

販売本社	OMRON ELECTRONICS AB
住所	Färögatan 7 164 40 Kista Sweden
TEL/FAX	TEL : 46-8-632-3500 FAX : 46-8-632-3540
Mail	omron.sweden@eu.omron.com
対応言語	スウェーデン語、英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.se/">https://industrial.omron.se/</a>



## 営業所所在地

● Gothenburg TEL : 46-8-632-3500 FAX : 46-8-632-3540

● Malmö TEL : 46-8-632-3500 FAX : 46-8-632-3540

# SWITZERLAND

スイス

販売本社	OMRON ELECTRONICS AG
住所	Grafenastrasse 7 6300 Zug Switzerland
TEL/FAX	TEL : 41-41-748-1313 FAX : 41-41-748-1345
Mail	info.ch@eu.omron.com
対応言語	ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語
Web site	<a href="https://industrial.omron.ch/">https://industrial.omron.ch/</a>

# TURKEY

トルコ

販売本社	OMRON ELECTRONICS LTD.
住所	Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmut Paşa Cad. No:10 34676 Üsküdar, Istanbul Turkey
TEL/FAX	TEL : 90-212-556 51 30 FAX : 90-212-556 51 60
Mail	info.tr@eu.omron.com
対応言語	トルコ語、英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.com.tr/">https://industrial.omron.com.tr/</a>



# UNITED KINGDOM


イギリス

販売本社	OMRON ELECTRONICS LTD.
住所	Opal Drive Fox Milne MK15 ODG Milton Keynes United Kingdom
TEL/FAX	TEL : 44-1908-258-258 FAX : 44-1908-258-158
Mail	uk@eu.omron.com
対応言語	英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.co.uk/">https://industrial.omron.co.uk/</a>



ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。各国におけるサービスメニューについてのお問い合わせも承ります。

- 販売本社
- 営業所
- ◆ 在庫センター



**在庫センター**  
 ・南アフリカ ヨハネスブルグ

**1** 拠点

## SOUTH AFRICA

### 南アフリカ

販売本社	OMRON ELECTRONICS (Pty) LTD.
住所	22 Friesland Drive Longmeadow Office Park South Modderfontein, 1640 South Africa
TEL/FAX	TEL : 27-11-579-2600 FAX : 27-11-608-3515
Mail	info.sa@eu.omron.com
対応言語	英語
Web site	<a href="https://industrial.omron.co.za/">https://industrial.omron.co.za/</a>



**営業所所在地**  
 ● Cape Town …… TEL : 27-21-551-2448 FAX : 27-21-552-9521 ● Durban …… TEL : 27-31-275-3000 FAX : 27-31-279-3150

日系企業様のために各種サービスを日本語でご提供しています。

**ジャパンデスク**

オランダ  
 TEL : 31-23-568-1343  
 E-mail : Japan.desk.Europe@eu.omron.com

ご用命の際には、販売本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

## 「企業は社会の公器」――

企業理念の実践でオムロンはソーシャルニーズを創造し続けます。



たゆまぬベンチャー精神。

それは、何ものにも代え難いオムロンのDNA。


1933年、創業者立石一真が独自に開発したレントゲン写真撮影用タイマを「立石電機製作所」で生産開始したのが、オムロンの始まりです。創業以来、技術革新を繰り返し、オートメーションによって様々な産業の生産性向上に貢献し、社会に潜在する様々な“ソーシャルニーズ”を捉えた事業化を推進することで、今日のオムロングループとして成長してきました。立石一真の情熱と時代を先取りする積極的な姿勢は、今も果敢なベンチャー精神としてオムロンの一人ひとりに定着しています。

## 世界の「ものづくり」革新をリードする。

あらゆる製品を生み出すファクトリーオートメーションから、製品そのものに搭載される電子部品まで、ものづくりに必要な製品・サービスをグローバルに提供。世界の製造業のビジネスパートナーとして、独自のセンシング&コントロール技術で生産プロセスおよび製品の革新にチャレンジしていきます。

## 豊富な品揃えで世界中のものづくりニーズに応える。

人から機械へ。より多くの人に多種多様な製品を早く届けるため、自動化の波は世界に広がっています。オムロンは製造設備を動かすために必要な視覚・触覚など“感覚器”としてのセンサや、“頭脳”となるコントローラ、“手足”となるモーションやドライブ、これらをつなぐ“神経”としてのネットワークまで、自動化に欠かせない製品をフルラインナップ。初めて自動化生産に取り組む製造現場から最先端の技術を駆使した製造現場まで、多様な自動化ニーズに応える製品を世界中のお客様にお届けしています。



英文カタログは、当社Webサイトからダウンロードいただけます。  
[http://www.fa.omron.co.jp/support/global\\_catalog/](http://www.fa.omron.co.jp/support/global_catalog/)

※掲載の内容は2016年10月時点の情報です。最新情報については、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「販売ネットワーク」をご覧ください。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

### ●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー  
通話 **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間：8:00～21:00 ■営業日：365日

### ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX **055-982-5051** / [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

### ●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。

オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

**[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)**

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は