

形名	カテゴリー	ユニット	対応	実施時期	表示方法
E2C-E	センサ	ファイバセンサ			
E2C-ED	センサ	ファイバセンサ			
E32-A	センサ	ファイバセンサ			
E32-C	センサ	ファイバセンサ			
E32-CN	センサ	ファイバセンサ			
E32-D	センサ	ファイバセンサ			
E32-DA	センサ	ファイバセンサ			
E32-DB	センサ	ファイバセンサ			
E32-DF	センサ	ファイバセンサ			
E32-DH	センサ	ファイバセンサ			
E32-DL	センサ	ファイバセンサ			
E32-DN	センサ	ファイバセンサ			
E32-DR	センサ	ファイバセンサ			
E32-DS	センサ	ファイバセンサ			
E32-DU	センサ	ファイバセンサ			
E32-L	センサ	ファイバセンサ			
E32-LD	センサ	ファイバセンサ			
E32-LT	センサ	ファイバセンサ			
E32-N	センサ	ファイバセンサ			
E32-R	センサ	ファイバセンサ			
E32-T	センサ	ファイバセンサ			
E32-TA	センサ	ファイバセンサ			
E32-TB	センサ	ファイバセンサ			
E32-TF	センサ	ファイバセンサ			
E32-TH	センサ	ファイバセンサ			
E32-TL	センサ	ファイバセンサ			
E32-TN	センサ	ファイバセンサ			
E32-TR	センサ	ファイバセンサ			
E39	センサ	ファイバセンサ			
E39-F	センサ	ファイバセンサ			
E39-R	センサ	ファイバセンサ			
E3C-L	センサ	ファイバセンサ			
E3C-LD	センサ	ファイバセンサ			
E3NC-L	センサ	ファイバセンサ			
E3NC-S	センサ	ファイバセンサ			
E3NW	センサ	ファイバセンサ			
E3NX	センサ	ファイバセンサ			
E3NX-C	センサ	ファイバセンサ			
E3X	センサ	ファイバセンサ			
E3X-HD	センサ	ファイバセンサ			
E3X-MZ	センサ	ファイバセンサ			
E3X-ZV	センサ	ファイバセンサ			
E9NC-T	センサ	ファイバセンサ			
ZX0-XC	センサ	ファイバセンサ			
ZX1-LD	センサ	ファイバセンサ			
ZX2-L	センサ	ファイバセンサ			
ZX2-LD	センサ	ファイバセンサ			
ZX2-S	センサ	ファイバセンサ			
ZX2-XC	センサ	ファイバセンサ			
ZX-E	センサ	ファイバセンサ			
ZX-ED	センサ	ファイバセンサ			
ZX-L	センサ	ファイバセンサ			
ZX-LD	センサ	ファイバセンサ			
ZX-T	センサ	ファイバセンサ			
ZX-TD	センサ	ファイバセンサ			
ZX-X	センサ	ファイバセンサ			
ZX-XC	センサ	ファイバセンサ			
E3AS	センサ	光電センサ			
E3FA	センサ	光電センサ			
E3FB	センサ	光電センサ			
E3JK	センサ	光電センサ			
E3JM	センサ	光電センサ			
E3RB	センサ	光電センサ			
E3S	センサ	光電センサ			

E3S:A	センサ	光電センサ			
E3S:C	センサ	光電センサ			
E3S-D	センサ	光電センサ			
E3S-GN	センサ	光電センサ			
E3S-LN	センサ	光電センサ			
E3S-N	センサ	光電センサ			
E3T	センサ	光電センサ			
E3Z	センサ	光電センサ			
E3ZM	センサ	光電センサ			
E3ZR	センサ	光電センサ			
EE-CN	センサ	光電センサ			
EESA8	センサ	光電センサ			
EE-SPW	センサ	光電センサ			
EE-SPX	センサ	光電センサ			
EE-SPY	センサ	光電センサ			
EE-SX6	センサ	光電センサ			
EESX67	センサ	光電センサ			
EE-SX8	センサ	光電センサ			
EE-SX9	センサ	光電センサ			
EESX95	センサ	光電センサ			
EE-SY6	センサ	光電センサ			
F3W-E	センサ	光電センサ			
E4PA	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZG2-C	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZG2-S	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZS-H	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZS-HD	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZS-L	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZS-LD	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZS-X	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZW-C	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZW-S	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZW-SQ	センサ	変位センサ/測長センサ			
ZW-X	センサ	変位センサ/測長センサ			
FS	センサ	画像センサ	○	FY21-1Q	本体ラベル
STC	センサ	画像センサ	○	FY21-1Q	本体ラベル
F430-F	センサ	画像センサ			
FHV	センサ	画像センサ			
FHV7H	センサ	画像センサ			本体ラベル
FJ-V	センサ	画像センサ			
FL	センサ	画像センサ			
FL-2	センサ	画像センサ			
FLV	センサ	画像センサ			
FQ2-D	センサ	画像センサ			
FQ2-S	センサ	画像センサ			
FQ-CR	センサ	画像センサ			
FQM-W	センサ	画像センサ			
FQ-W	センサ	画像センサ			
FQ-X	センサ	画像センサ			
FZ	センサ	画像センサ			
FZ-3	センサ	画像センサ			
FZ5	センサ	画像センサ			
FZ-V	センサ	画像センサ			
MS-3	センサ	コードリーダ/OCR			
QX-830	センサ	コードリーダ/OCR			
QX-870	センサ	コードリーダ/OCR			
V400-W	センサ	コードリーダ/OCR			
V420-F	センサ	コードリーダ/OCR			
V430-A	センサ	コードリーダ/OCR			
V430-F	センサ	コードリーダ/OCR			
V430-W	センサ	コードリーダ/OCR			
E2E	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQ	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQD	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQI	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル

E2EQN	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQN3	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQS	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQT	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2F	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2S	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
TL-Q	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
TL-W	センサ	近接センサ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E2CY	センサ	近接センサ			
E2E2	センサ	近接センサ			
E2EC	センサ	近接センサ			
E2EF	センサ	近接センサ			
E2EH	センサ	近接センサ			
E2EM	センサ	近接センサ			
E2EN	センサ	近接センサ			
E2END	センサ	近接センサ			
E2ENQ	センサ	近接センサ			
E2ENS	センサ	近接センサ			
E2ENT	センサ	近接センサ			
E2ER	センサ	近接センサ			
E2EWQ	センサ	近接センサ			
E2EWS	センサ	近接センサ			
E2EWT	センサ	近接センサ			
E2EZ	センサ	近接センサ			
E2FM	センサ	近接センサ			
E2FQ	センサ	近接センサ			
E2J	センサ	近接センサ			
E2K	センサ	近接センサ			
E2K-F	センサ	近接センサ			
E2K-L	センサ	近接センサ			
E2KQ	センサ	近接センサ			
E2K-X	センサ	近接センサ			
E2V	センサ	近接センサ			
F92A	センサ	近接センサ			
GLS	センサ	近接センサ			
TLN	センサ	近接センサ			
Y92E	センサ	近接センサ			
E6B2-C	センサ	ロータリエンコーダ	○	FY21-2Q	本体ラベル
E6C2	センサ	ロータリエンコーダ	○	FY21-2Q	本体ラベル
E6CP-A	センサ	ロータリエンコーダ	○	FY21-2Q	本体ラベル
E6A2-C	センサ	ロータリエンコーダ			
E6C3-A	センサ	ロータリエンコーダ			
E6C3-C	センサ	ロータリエンコーダ			
E6F-A	センサ	ロータリエンコーダ			
E6F-C	センサ	ロータリエンコーダ			
E6H-C	センサ	ロータリエンコーダ			
E4E2	センサ	超音波センサ			
E8F2	センサ	圧力センサ/流量センサ			
E8FC	センサ	圧力センサ/流量センサ			
E8PC	センサ	圧力センサ/流量センサ			
E8Y-P	センサ	圧力センサ/流量センサ			本体ラベル
K7L	センサ	漏液センサ			
K7L-B	センサ	漏液センサ			
61FGPN	スイッチ	レベル機器			
D4B-N	スイッチ	リミットスイッチ			
D4C	スイッチ	リミットスイッチ			
D4CC	スイッチ	リミットスイッチ			
D4E	スイッチ	リミットスイッチ			
D4EN	スイッチ	リミットスイッチ			
D4F	スイッチ	リミットスイッチ			
D4MC	スイッチ	リミットスイッチ			
D4N	スイッチ	リミットスイッチ			
D4N-R	スイッチ	リミットスイッチ			
HL	スイッチ	リミットスイッチ			
SHL	スイッチ	リミットスイッチ			

F3W-D	セーフティ	セーフティライトカーテン/ マルチビーム/シングルビーム			
F3W-MA	セーフティ	セーフティライトカーテン/ マルチビーム/シングルビーム			
A22TK	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/ イネーブルスイッチ			
A4E	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/ イネーブルスイッチ			
A4EG	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/ イネーブルスイッチ			
D40A	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D40Z	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4BL	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4BS	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4GS-N	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4JL	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4NH	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4NL	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4NS	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
D4SL-N	セーフティ	セーフティドアスイッチ			
DCA	セーフティ	セーフティドアスイッチ			梱包ラベル
DST1	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
G9SP	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
GI	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
NE1A	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
NXSG	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
NXSL	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
NXST	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ			
G9SA	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット			
G9SB	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット			
G9SE	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット			
G9SX	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット			
OS32C	セーフティ	セーフティレーザスキャナ			
P7SE	セーフティ	セーフティリレー			
G7J	リレー	一般リレー			
G7Z	リレー	一般リレー			
LY	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
MY	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
MYH	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
MYK	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
MYQ	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
MYS	リレー	一般リレー		不要	ソケット側での マーキングを予定しております。
G32A	リレー	電力調整器			
G3B	リレー	電力調整器			
G3BD	リレー	電力調整器			
G3F	リレー	電力調整器			
G3FD	リレー	電力調整器			
G3H	リレー	電力調整器			
G3HD	リレー	電力調整器			
G3J	リレー	電力調整器			
G3NE	リレー	電力調整器			
G3PA	リレー	電力調整器			
G3PE	リレー	電力調整器			
G3PF	リレー	電力調整器			
G3PH	リレー	電力調整器			
G3PJ	リレー	電力調整器			
G3PW	リレー	電力調整器			
G3R	リレー	電力調整器			
G3RV	リレー	電力調整器			

G3ZA	リレー	電力調整器			
J73KC	リレー	低圧開閉器			
J73MC	リレー	低圧開閉器			
J74KC	リレー	低圧開閉器			
J75KC	リレー	低圧開閉器			
J76KC	リレー	低圧開閉器			
J77KC	リレー	低圧開閉器			
J77MC	リレー	低圧開閉器			
J78KC	リレー	低圧開閉器			
J7KC	リレー	低圧開閉器			
J7KCA	リレー	低圧開閉器			
J7KCR	リレー	低圧開閉器			
J7MC	リレー	低圧開閉器			
J7TC	リレー	低圧開閉器			
H3CA	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3CR-A	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3CR-F	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3CR-G	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3CR-H	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3DK	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3DS	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3DT	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3Y	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3Y-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3YN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3YN-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H5CX	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H5CZ	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H3RN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H3RN-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H5AN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H5CN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H5F	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H5S	コントロール	タイマ/タイムスイッチ			
H7CC	コントロール	カウンタ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H7CX	コントロール	カウンタ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H7CZ	コントロール	カウンタ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H7E-N	コントロール	カウンタ	○	FY21-2Q	梱包ラベル
H7AN	コントロール	カウンタ			
H7BX	コントロール	カウンタ			
H7CN	コントロール	カウンタ			
H7GP	コントロール	カウンタ			
H7HP	コントロール	カウンタ			
H8BM	コントロール	カウンタ			
3F88L	コントロール	カムポジション			
H8PS	コントロール	カムポジション			
E5AC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5ACT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5C2N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CC8	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CCB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CCT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CCU	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CD	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CDB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CS(N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5CSV	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5DC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5DCB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5EC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5ECB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5ECT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5ED	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル

E5EDB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E5GC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
ES1(N)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	本体ラベル
ES1B	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	○	FY21-2Q	梱包ラベル
E58	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5AN(H)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5AN(T)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5CN(H)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5CN(T)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5EN(H)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5EN(T)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5L	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
E5LC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
EJ1C	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
EJ1N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
ES1C	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)			
K3GN	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBC	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBH	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBP	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBR	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBS	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBV	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3HBX	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3MA	コントロール	デジタルパネルメータ			
K3FM	コントロール	信号変換器			
K3FP	コントロール	信号変換器			
K3SC	コントロール	信号変換器			
NJ	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ	○	FY21-2Q	本体ラベル
NJ101	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NJ301	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NJ501	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NX	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NX102	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NX1P2	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NX1W	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NXTC	FAシステム機器	マシンオートメーションコントローラ			
NY000	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NY512	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB17	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB1E	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB25	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB2A	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB2C	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYB35	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYM15	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYM19W	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYP17	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYP1C	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYP2A	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYP2C	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
NYP35	FAシステム機器	産業用P Cプラットフォーム			
CK3E	FAシステム機器	多軸モーションコントローラ			
CK3M	FAシステム機器	多軸モーションコントローラ			
CK3W	FAシステム機器	多軸モーションコントローラ			
CRT1	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	○	FY21-2Q	本体ラベル
3G8F7	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
C200HW	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CJ1G	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CJ1W	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CJ2H	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CP1E	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CP1ES	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CP1H	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			
CP1L	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ			

3G3AXM	モーション/ドライブ	インバータ			
3G3AXR	モーション/ドライブ	インバータ			
3G3RX2	モーション/ドライブ	インバータ			
R7DB	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8A1	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8D1S	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8D1SA	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8DG	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8DK	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8M1	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8M1A	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8MG	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
R8MK	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ			
FQM1	モーション/ドライブ	モーション/位置制御ユニット			
D6FZ	省エネ支援/ 環境対策機器	EQUO環境センサ			
KE1	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KM1	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KM50	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KMD1	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KMN1	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KMN2	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
KMN3	省エネ支援/ 環境対策機器	電力監視			
ZN9-S	省エネ支援/ 環境対策機器	データ収集機器			
ZN9-X	省エネ支援/ 環境対策機器	データ収集機器			
ZN-PS	省エネ支援/ 環境対策機器	データ収集機器			
ZN-T	省エネ支援/ 環境対策機器	データ収集機器			
S82S	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8AS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8FS-G	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8JX-P	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8M	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8T	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8TS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-G	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-R	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-S	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-T	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-W	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VK-X	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
S8VS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)			
R87B	電源/周辺機器他	軸流ファン			
R87F	電源/周辺機器他	軸流ファン			
R87T	電源/周辺機器他	軸流ファン			
R89F	電源/周辺機器他	軸流ファン			
ZJ-FA	電源/周辺機器他	静電気対策機器			
K8AC	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器			
K8AK	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器			
K8DS	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器			
K8DT	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器			
B7A	電源/周辺機器他	省配線/省工数機器			
K6CM-M	電源/周辺機器他	状態監視機器			
K6CM-S	電源/周辺機器他	状態監視機器			
K6PM-M	電源/周辺機器他	状態監視機器			

K6PM-S	電源/周辺機器他	状態監視機器			
K7GE	電源/周辺機器他	状態監視機器			
G3DZ4	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G3DZPU	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G3RVSR	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G6B4	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G6D4	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G6D4PU	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G70D	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G70V	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
G70V-C	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
XW5T	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
XW6T	電源/周辺機器他	接続・省配線機器			
XS2	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル
XS3	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル
XS4	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル
XS5	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル
XS5RB	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル
XS6	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ/センサコントローラ			梱包ラベル