

DRT1	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-3Q	本体ラベル
GQ	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ		
GRT1	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-3Q	本体ラベル
GT1	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY22-1Q	本体ラベル
GX	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-4Q	本体ラベル
NXR	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-3Q	本体ラベル
SRM1	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-3Q	本体ラベル
SRT2	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY21-4Q	本体ラベル
XWT	FAシステム機器	プログラマブルコントローラ	FY22-1Q	本体ラベル
DCA	FAシステム機器	ネットワーク機器	FY21-4Q	本体ラベル
DRT2	FAシステム機器	ネットワーク機器	FY21-3Q	本体ラベル
W4S1	FAシステム機器	ネットワーク機器	FY21-3Q	本体ラベル
V500-R	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60C	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60D23	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60H	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60HAM	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60HS	FAシステム機器	RFIDシステム		
V64HAM	FAシステム機器	RFIDシステム		
V64HS	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68C	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68D1	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68D1K	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68D2	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68D2K	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68H	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68HA	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68HAM	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68HS	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68SD2	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68SD8	FAシステム機器	RFIDシステム		
V68SH	FAシステム機器	RFIDシステム		
V70L	FAシステム機器	RFIDシステム		
V78A	FAシステム機器	RFIDシステム		
V60HAR	FAシステム機器	RFIDシステム		
K3FM	コントロール	信号変換器		
K3FP	コントロール	信号変換器		
K3SC	コントロール	信号変換器		
E58	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5AC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5ACT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5AN(H	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5AN(T	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5C2N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CC8	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CCB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CCT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CCU	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CD	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CDB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5CN(H	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5CN(T	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5CS(N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	梱包ラベル
E5CSV	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	梱包ラベル
E5DC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5DCB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5EC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5ECB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5ECT	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5ED	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5EDB	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル

E5EN(H)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5EN(T)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)		
E5GC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5L	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
E5LC	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
EJ1N	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-4Q	本体ラベル
ES1(N)	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-2Q	本体ラベル
ES1B	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-2Q	梱包ラベル
ES1C	コントロール	温度調節器(デジタル調節計)	FY21-3Q	本体ラベル
ZEN	コントロール	プログラムリレー	FY21-3Q	本体ラベル
K3GN	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBC	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBH	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBP	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBR	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBS	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBV	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3HBX	コントロール	デジタルパネルメータ		
K3MA	コントロール	デジタルパネルメータ		
H3CA	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3CR-A	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3CR-F	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3CR-G	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3CR-H	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3DK	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3DS	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3DT	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3RN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
H3RN-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
H3Y	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3Y-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3YN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H3YN-B	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H5AN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ		
H5CN	コントロール	タイマ/タイムスイッチ		
H5CX	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H5CZ	コントロール	タイマ/タイムスイッチ	FY21-3Q	本体ラベル
H5F	コントロール	タイマ/タイムスイッチ		
H5S	コントロール	タイマ/タイムスイッチ		
3F88L	コントロール	カムポジション	FY21-4Q	梱包ラベル
H8PS	コントロール	カムポジション	FY21-3Q	本体ラベル
H7AN	コントロール	カウンタ		
H7BX	コントロール	カウンタ		
H7CC	コントロール	カウンタ	FY21-3Q	本体ラベル
H7CN	コントロール	カウンタ		
H7CX	コントロール	カウンタ	FY21-3Q	本体ラベル
H7CZ	コントロール	カウンタ	FY21-3Q	本体ラベル
H7E-N	コントロール	カウンタ	FY21-3Q	本体ラベル
H7GP	コントロール	カウンタ		
H7HP	コントロール	カウンタ		
H8BM	コントロール	カウンタ	FY22-1Q	本体ラベル
A16	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A16E	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	本体ラベル
A22	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22E	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	本体ラベル
A22NE	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	本体ラベル
A22NK	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NKP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NL	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NLP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NN	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NNP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NS	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル

A22NSP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NW	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NWP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NZ	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A22NZP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A2W	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	本体ラベル
A30NK	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NKP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NL	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NLP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NN	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NNP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NS	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NSP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NW	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
A30NWP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
M22N	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
M22NP	スイッチ	押ボタンスイッチ/表示灯	FY22-1Q	梱包ラベル
61FGPN	スイッチ	レベル機器	FY21-3Q	本体ラベル
D4B-N	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4C	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
D4CC	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
D4E	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
D4EN	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
D4F	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4MC	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
D4N	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4N-R	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
HL	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
SHL	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
WL	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
WL-N	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
ZC	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
ZE	スイッチ	リミットスイッチ	FY22-1Q	梱包ラベル
DST1	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ		
G9SP	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ		
GI	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ		
NE1A	セーフティ	プログラマブルセーフティコントローラ		
OS32C	セーフティ	セーフティレーザスキャナ		
P7SE	セーフティ	セーフティリレー	FY21-4Q	本体ラベル
E3ZS	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39B	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39J	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39N	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39S	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39X	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F39Z	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SG	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SG2	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SJ-A	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SJ-B	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SJ-E	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
F3SP	セーフティ	セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム		
G9SA	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット		
G9SB	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット		
G9SE	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット		
G9SX	セーフティ	セーフティユニット/セーフティリレーユニット		
D40A	セーフティ	セーフティアシススイッチ		
D40Z	セーフティ	セーフティアシススイッチ		
D4BL	セーフティ	セーフティアシススイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4BS	セーフティ	セーフティアシススイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4GS-N	セーフティ	セーフティアシススイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4JL	セーフティ	セーフティアシススイッチ	FY22-1Q	本体ラベル

D4NH	セーフティ	セーフティドアスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4NL	セーフティ	セーフティドアスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4NS	セーフティ	セーフティドアスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
D4SL-N	セーフティ	セーフティドアスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
F39G	セーフティ	セーフティセンサ		
A22TK	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/イネーブルスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
A4E	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/イネーブルスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
A4EG	セーフティ	セーフティキーセレクトスイッチ/イネーブルスイッチ	FY22-1Q	本体ラベル
E2NC	センサ	近接センサ		
K7L	センサ	漏液センサ	FY21-3Q	本体ラベル
K7L-B	センサ	漏液センサ	FY21-3Q	本体ラベル
D5SN	センサ	変位センサ/測長センサ		
D5V	センサ	変位センサ/測長センサ		
E4PA	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZG2-C	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZG2-D	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZG2-S	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZG-X	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-AQ	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-H	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-HD	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-L	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-LD	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-MD	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-S	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZS-X	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZW-C	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZW-S	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZW-SP	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZW-SQ	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZW-X	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX0-LD	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX0-LL	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX-G	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX-GS	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX-GT	センサ	変位センサ/測長センサ		
ZX-S	センサ	変位センサ/測長センサ		
E4C-D	センサ	超音波センサ		
E4C-UD	センサ	超音波センサ		
E4E2	センサ	超音波センサ		
E9NC	センサ	状態監視センサ		
E39	センサ	光電センサ		
E3AS	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3FA	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3FB	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3JK	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3JM	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3RB	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3S-D	センサ	光電センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E3S:A	センサ	光電センサ		
E3S:C	センサ	光電センサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3S-GN	センサ	光電センサ		
E3S-LN	センサ	光電センサ		
E3S-N	センサ	光電センサ		
E3T	センサ	光電センサ		
E3Z	センサ	光電センサ		
E3ZI	センサ	光電センサ		
E3ZM	センサ	光電センサ		
E3ZR	センサ	光電センサ		
EESA8	センサ	光電センサ		
EE-SPW	センサ	光電センサ		
EESX67	センサ	光電センサ		
EE-SX8	センサ	光電センサ		

EESX95	センサ	光電センサ		
EE-SY6	センサ	光電センサ		
F3W-D	センサ	光電センサ		
F3W-E	センサ	光電センサ	FY21-4Q	本体ラベル
F3W-MA	センサ	光電センサ		
OAS	センサ	光電センサ		
E2C	センサ	近接センサ		
E2CAMP	センサ	近接センサ		
E2CY	センサ	近接センサ		
E2E	センサ	近接センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E2EN	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2E2	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EC	センサ	近接センサ		
E2EI	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EF	センサ	近接センサ		
E2EH	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EM	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EN3	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2END	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2ENQ	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2ENS	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2ENT	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQ	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQI	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQD	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQN	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQN3	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQS	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2EQT	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2ER	センサ	近接センサ		
E2EWQ	センサ	近接センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E2EWS	センサ	近接センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E2EWT	センサ	近接センサ	FY21-3Q	梱包ラベル
E2EZ	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2F	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2FM	センサ	近接センサ		
E2FQ	センサ	近接センサ		
E2J	センサ	近接センサ		
E2K	センサ	近接センサ		
E2K-F	センサ	近接センサ		
E2K-L	センサ	近接センサ		
E2KQ	センサ	近接センサ		
E2K-X	センサ	近接センサ		
E2S	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
E2V	センサ	近接センサ		
GLS	センサ	近接センサ		
TLN	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
TL-PP	センサ	近接センサ		
TL-Q	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
TL-W	センサ	近接センサ	FY21-2Q	梱包ラベル
ZX	センサ	近接センサ		
E2Q6	センサ	近接センサ		
ZX2	センサ	近接センサ		
3Z4S	センサ	画像センサ	FY21-1Q	本体ラベル
ACC	センサ	画像センサ		
F420-F	センサ	画像センサ		
FH	センサ	画像センサ	FY21-3Q	本体ラベル
FJ-A	センサ	画像センサ		
FJ-S2	センサ	画像センサ	FY21-3Q	本体ラベル
FJ-V2	センサ	画像センサ		
FL	センサ	画像センサ	FY22-1Q	梱包ラベル
FL-2	センサ	画像センサ		
FLV	センサ	画像センサ		

FQ2-D	センサ	画像センサ		
FQ2-S	センサ	画像センサ		
FQ-CR	センサ	画像センサ		
FQM-D	センサ	画像センサ		
FQM-W	センサ	画像センサ		
FQ-W	センサ	画像センサ	FY21-4Q	梱包ラベル
FQ-X	センサ	画像センサ		
FZ	センサ	画像センサ		
FZ-3	センサ	画像センサ		
FZ5	センサ	画像センサ		
FZ-V	センサ	画像センサ	FY22-1Q	梱包ラベル
HS360X	センサ	画像センサ		
MS-210	センサ	画像センサ		
FHV	センサ	画像センサ	FY21-3Q	本体ラベル
FHV7H	センサ	画像センサ	FY21-3Q	本体ラベル
VF OTH	センサ	画像センサ		
VF9510	センサ	画像センサ		
VF9580	センサ	画像センサ		
VF9585	センサ	画像センサ		
ZFV	センサ	画像センサ		
ZFX	センサ	画像センサ		
E8F2	センサ	圧力センサ/流量センサ		
E8FC	センサ	圧力センサ/流量センサ		
E8PC	センサ	圧力センサ/流量センサ		
E6A2-C	センサ	ロータリエンコーダ		
E6C3-A	センサ	ロータリエンコーダ		
E6C3-C	センサ	ロータリエンコーダ		
E6F-A	センサ	ロータリエンコーダ		
E6F-C	センサ	ロータリエンコーダ		
E6H-C	センサ	ロータリエンコーダ		
E6B2-C	センサ	ロータリエンコーダ	FY21-3Q	本体ラベル
E6C2-C	センサ	ロータリエンコーダ	FY21-3Q	本体ラベル
E6CP-A	センサ	ロータリエンコーダ	FY21-3Q	本体ラベル
EE-SPX	センサ	フォト・マイクロセンサ		
EE-SPY	センサ	フォト・マイクロセンサ		
EE-SX6	センサ	フォト・マイクロセンサ		
EE-SX9	センサ	フォト・マイクロセンサ		
Z4D	センサ	フォト・マイクロセンサ		
E2C-E	センサ	ファイバセンサ		
E2C-ED	センサ	ファイバセンサ		
E3C-L	センサ	ファイバセンサ		
E3C-LD	センサ	ファイバセンサ		
E3NC-L	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3NC-S	センサ	ファイバセンサ		
E3NW	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3NX	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3NX-F	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3NX-C	センサ	ファイバセンサ		
E3X-DN	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-DS	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-MD	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-NA	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-RT	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-SD	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-V	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-HD	センサ	ファイバセンサ		
E3X-MZ	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E3X-ZV	センサ	ファイバセンサ	FY21-4Q	梱包ラベル
E9NC-T	センサ	ファイバセンサ		
F3UV	センサ	ファイバセンサ		
ZX1-LD	センサ	ファイバセンサ		
ZX1-LL	センサ	ファイバセンサ		
ZX2-L	センサ	ファイバセンサ		

ZX2-LD	センサ	ファイバセンサ		
ZX2-S	センサ	ファイバセンサ		
ZX-E	センサ	ファイバセンサ		
ZX-ED	センサ	ファイバセンサ		
ZX-L	センサ	ファイバセンサ		
ZX-LD	センサ	ファイバセンサ		
ZX-T	センサ	ファイバセンサ		
ZX-TD	センサ	ファイバセンサ		
FQ2-C	センサ	コードリーダ/OCR		
FQM-S1	センサ	コードリーダ/OCR		
FQ-SDU	センサ	コードリーダ/OCR		
V400-R	センサ	コードリーダ/OCR		
V410-A	センサ	コードリーダ/OCR		
V410-H	センサ	コードリーダ/OCR		
V410-W	センサ	コードリーダ/OCR		
V520-R	センサ	コードリーダ/OCR		
FQM1	モーション/ドライブ	モーション/位置制御ユニット	FY22-1Q	本体ラベル
R7DB	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8A1	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8D1S	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8D1SA	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8DG	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8DK	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8M1	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8M1A	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8MG	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
R8MK	モーション/ドライブ	サーボモータ/サーボドライバ		
3G3AXM	モーション/ドライブ	インバータ		
3G3AXR	モーション/ドライブ	インバータ		
3G3MX2	モーション/ドライブ	インバータ	FY21-2Q	本体ラベル
3G3RX2	モーション/ドライブ	インバータ	FY21-2Q	本体ラベル
LY	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MKSN	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MY	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MYH	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MYK	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MYQ	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
MYS	リレー	一般リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
G9EA	リレー	一般リレー	FY21-3Q	本体ラベル
G9EJ	リレー	一般リレー	FY21-3Q	本体ラベル
G9EN	リレー	一般リレー	FY21-3Q	本体ラベル
G2RNS	リレー	プリント基板用リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
G2RV	リレー	プリント基板用リレー	不要	ソケットとの組合わせで適合宣言のため、ソケット側にマーキング。
G7L	リレー	プリント基板用リレー	FY21-3Q	梱包ラベル
J73KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J73MC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J74KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J75KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J76KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J77KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J77MC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J78KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J7KC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J7KCA	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J7KCR	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J7MC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
J7TC	リレー	低圧開閉器	FY22-1Q	本体ラベル
G7J	リレー	一般リレー	FY21-4Q	本体ラベル
G7Z	リレー	一般リレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3DZ4	リレー	ターミナルリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G6D4	リレー	ターミナルリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G32A	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3B	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル

G3BD	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3F	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3FD	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3H	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3HD	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3J	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3NE	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PA	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PE	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PF	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PH	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PJ	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3PW	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3R	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3RV	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
G3ZA	リレー	ソリッドステートリレー	FY21-4Q	本体ラベル
ZN-PS	省エネ支援/環境対策機器	データ収集機器		
ZN-T	省エネ支援/環境対策機器	データ収集機器		
ZN-A	省エネ支援/環境対策機器	グリーン機器		
ZN-J	省エネ支援/環境対策機器	グリーン機器		
D6FZ	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
ZN-DS	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
ZN-KM	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
ZN-P	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
ZN-S	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
ZN-TS	省エネ支援/環境対策機器	EQUO環境センサ		
K8AC	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器		
K8AK	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器		
K8DS	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器		
K8DT	電源/周辺機器他	電力・機器用保護機器		
G3DZPU	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
G3RVSR	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
G6B4	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-3Q	本体ラベル
G6D4PU	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
G70D	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
G70V	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
G70V-C	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-4Q	本体ラベル
XW5T	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-3Q	本体ラベル
XW6T	電源/周辺機器他	接続・省配線機器	FY21-3Q	本体ラベル
KS1	電源/周辺機器他	静電気対策機器		
ZJBAS	電源/周辺機器他	静電気対策機器		
ZJ-FA	電源/周辺機器他	静電気対策機器		
ZJ-FW	電源/周辺機器他	静電気対策機器		
ZJ-SD	電源/周辺機器他	静電気対策機器		
K6CM-M	電源/周辺機器他	状態監視機器		
K6CM-S	電源/周辺機器他	状態監視機器		
K6PM-M	電源/周辺機器他	状態監視機器		
K6PM-S	電源/周辺機器他	状態監視機器		
K7GE	電源/周辺機器他	状態監視機器	FY21-3Q	本体ラベル
B7A	電源/周辺機器他	省配線/省工数機器	FY21-3Q	本体ラベル
R87B	電源/周辺機器他	軸流ファン		
R87F	電源/周辺機器他	軸流ファン		
R87T	電源/周辺機器他	軸流ファン		
R89F	電源/周辺機器他	軸流ファン		
S82S	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY22-1Q	本体ラベル
S8AS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8FS-G	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8JX-P	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8M	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8T	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8TS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8V-CP	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8VK-G	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル

S8VK-R	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)		
S8VK-S	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8VK-T	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8VK-W	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8VK-X	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
S8VS	電源/周辺機器他	パワーサプライ(電源)	FY21-3Q	本体ラベル
XS2	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
XS3	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
XS4	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
XS5	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
XS5RB	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
XS6	電源/周辺機器他	センサI/Oコネクタ	FY21-4Q	本体ラベル
ZUV	電源/周辺機器他	UV-LED照射器		