

お客様各位

2008年9月
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
営業統轄事業部

2008年10月度価格改定のお知らせ

(インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー商品)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はオムロン商品に格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、昨今の原材料や原油価格の高騰の影響を受け、弊社といたしましては、その都度、生産の合理化、諸経費の削減をはじめとする企業努力により価格維持に努めて参りましたが、弊社単独での努力で補うことが困難な状況となり、誠に不本意ではございますが、下記の通り価格の改定をお願いさせて頂きたくご案内申し上げます。

ご愛顧いただいているお客様へのご迷惑を最小限とすべく、対象商品は、全商品ではなく一部限定機種とし、改定幅についても、全商品一律ではなく商品群毎に設定させていただいております。

なお今後ともより一層努力し、お客様のご愛顧にお応えする所存でございますので、何卒、事情をご賢察の上ご理解とご了承を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

1. 価格改定時期

2008年10月1日弊社受注分から適用させていただきます。

2. 対象商品

裏面「2008年10月度価格改定概要(インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー商品)」をご覧ください。
詳しくは弊社ホームページ(www.fa.omron.co.jp)をご覧ください。

- * 弊社ホームページでの価格改定対象商品の掲載は9月上旬予定
- * ホームページ上での価格表記の変更は10月1日からとなります。

2008年10月度価格改定概要(インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー商品)
(改定実施日 2008年10月1日より)

商品名	弊社形式
プログラマブル・コントローラ	C200H、C200HE、C200HG、C200HS、C200HW、C200HX、C500、CV1000、CV2000、CV500、CVM1、CVMD、HMC、ROM
光電センサ	E3G、E3G-L、E3H、E3S、E3S-A、E3S-GN、E3S-LS
近接センサ	E2EY、E2EZ
エンコーダ	E6C-N、E6D-C、E6F-A
セーフティ機器	D40A、D40B、D4B-F、D4BL、D4BL-K、D4B-□N、D4BS、D4BS-K、D4DH、D4DL、D4DN、D4D-□N、D4D-□R、D4DS、D4DS-K、D4F、D4GL、D4GL-K、D4GS-N、D4GS-NK、D4JL、D4JL-K、D4N、D4NH、D4NL、D4N-R、D4NS、D4NS-K、D9M、G7D、G7S、G7SA、G7SB、G7S-□E、P7D、P7DF、P7S、P7SA、P7S-□E、G9D、G9S、G9SA、G9SB、G9SC
タイマ	H2F、H3AM、H3CA、H3CR-F、H3CR-G、H3CR-H、H3DE、H3DS、H3FA、H3RN、H5AN、H5CN、H5F、H5L、H7CN、H92C、PF085、PHC、PYC、RD2P、US、Y92A、Y92F、Y92S、Y92H
カウンタ	CSK、CSKE、H7AN、H7CN、H7GP、H7HP、Y92A、Y92F、Y92S
パワーサプライ	S82J、S82K、S82R、S82S、S82W、S82Y、S87A、S8T、S8TS、S8VS
電子温度調節器	E53、E5C2、E5CS、E5CSV、E5L、ES2、ESTT、Y92A、Y92F、Y92S
計測監視	K32、K3FK、K3FL、K3FM、K3MA、K3SC、K3TE、K3TF、K3TG、KM100
伝送機器	K5M、K5P、K5P-YA、K5S、Z3A、Z3C、Z3F、Z3G、Z3P、Z3R、Z3RN
機器用保護機器	APR、AGD、K2CM、K2CU、K2MR、K2ZC-N、K6EL、K8AB、K8AC、LG2、OTG-L、OTG-LA、SAO、SDG、SDV、SE、SET、VOC
レベル機器	61F、K7L、F03、BS、PFC、PH、PS
一般リレー/ ソリッドステート・リレー	G2R、G2RNS、G2A、G2AK、G32、G32A、G32J、G32X、G3B、G3BD、G3DZ4、G3F、G3FD、G3H、G3HD、G3J、G3JA、G3NA、G3NE、G3NH、G3PA、G3PB、G3PC、G3PF、G3PX、G3S4、G3TA、G4Q、G6A、G6B、G6C、G6D、G70A、G70D、G70R、G73Z、G77、G78、G79、G7J、G7K、G7T、G7TC、G7VC、G7X、G7Z、G9B、G9H、J73、J7A、J7T、LY、MK、MKK、MK-S、MKS、MM、MMK、MY、MYA、MYH、MYK、MYN、MYQ、P2R、P2RF、P2RM、PKC、PT、PTF、PY、PYC、PYD、PYF、PFP、P6BF、P6DF、P70、P7T、P7TF、PL、RDR、R99、Y92B
操作スイッチ	A2A、A22Z、A3K、A3P、A3PN、A3S、A7BL、A7BS、A7BS-M、A7CN、A7D、A7DP、A7MA、A7MD、A7ME、A7PH、A7PS、C5SA、C5SB、M2BJ、M2K、M2P、M2S、1VAP2、2VAP2、VAQ、ZAP、1ZAP2、2ZAP、ZB
リミットスイッチ/ マイクロスイッチ	ZE、ZV、A、AP、D4A-B、D4A-N、D4C、D4CC、D4C-N、D4E、D4EN、D4MC、D5A、D5B、D5C、DZ、HL-5、NL、SC、SH、SHL55、TP70、TZ、VB-N、VE、WH、WL、WLM、X、XAA、ZAA、ZC55、Z
制御専用機器	M7E、M7F、XS2、XS3、XS3F、XS4、XS9、XW2、XW3、ZEN
フィールドネットワーク 機器	DRT1、G700、G71、G72C、G730

【備考】改定幅は、4～15%です。

以上