

小形リミットスイッチ

D4C-1232



商品概要

小形リミットスイッチ,シール・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m

販売状況 2025/12/03 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥5,650

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様 情報更新: 2025/09/04


形状・構造	汎用タテ型
アクチュエータ	シール・ローラ・プランジャ形 φ12×4.4 ステンレス系焼結ローラ
電気定格	AC250V 5A/DC30V 4A
定格周波数	50/60Hz
接点構成	1c
負荷	一般負荷
開閉能力(AC)	抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 5A ランプ負荷(NC): AC125V 1.5A/AC250V 1A ランプ負荷(NO): AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A 電動機負荷(NC): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 1.3A/AC250V 0.8A
開閉能力(DC)	抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 誘導負荷(NO): DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流	常時閉路: 最大20A 常時開路: 最大10A
アース端子	アース線付き
ケーブル仕様	VCTF 耐油ケーブル、4芯、3m 公称断面積: 0.75mm² 仕上り径: φ7.6
周囲温度範囲	使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲	35~95%RH

許容操作速度	0.1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度	電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)	300mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
インパルス耐電圧	充電金属部とアース間: 2.5kV 各端子と非充電金属部間: 2.5kV


耐久性	電気的: 20万回以上 (AC125V 5A) 機械的: 1000万回以上
耐振動	誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃	耐久: 最大1000m/s ² 誤動作: 最大500m/s ²
保護構造	IP67
感電保護クラス	Class I (アース線付き)

動作に必要な力(OF)	規格値 最大 17.65N
もどりの力 (RF)	規格値 最小 4.41N
動作までの動き (PT)	規格値 最大 1.8mm
応差の動き(MD)	規格値 最大 0.2mm
動作後の動き(OT)	規格値 最小 3mm
動作位置(OP)	規格値 34.3±1mm
全体の動き(TT)	参考值 5mm

外形図 情報更新: 2025/09/04




取りつけ穴加工図



回路構成

情報更新: 2025/09/04

動作表示灯なし



*1. NO(白): VCTF耐油コード またはVCTFコード

NO(青): UL/CSA認定コードSJT(O)

*2. E(黄/緑): VCTF耐油コード


E(緑): VCTFコード またはUL/CSA認定コードSJT(O)

情報更新: 2025/09/04

特性図

耐久曲線図

電気的:



RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項 • 凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ № 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	Yes	Yes

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >