

距離設定形光電センサ

E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M



商品概要

距離設定形光電センサ, TOFレーザーセンサ, Time of Flight, 検出距離 50~1000mm, 赤外レーザー, 樹脂筐体, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m

販売状況

2026/06/05 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥20,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/03/10



形状	角型
検出方式	Time of Flight
検出距離	白紙: 50~1000mm 黒紙: 50~500mm
設定距離	白紙: 100~1000mm 黒紙: 100~500mm
投光スポット径	φ95mm (距離: 1000mm時)
応差	設定距離の15%以下 (設定距離200mm以上)
反射率特性(白黒誤差)	設定距離の10%以下 (設定距離200mm以上)
光源	赤外レーザー (940 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)
レーザークラス	IEC/EN60825-1:2014: Class 1
電源電圧	DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流	30mA以下
制御出力	NPN DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
動作モード	出力1: NO 出力2: NC
保護回路	電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間	動作・復帰: 90ms以下
感度調整	ティーチボタン
使用周囲照度	白熱灯: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲	-20~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-40~70°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲	35~95%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h

耐衝撃	耐久: 500m/s ² X、Y、Z各方向 3回
保護構造	IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1)
接続方式	M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (コード長 0.3m)
表示灯	標準I/Oモード (SIOモード) : 動作表示 (橙色/点灯)、安定・通信表示 (緑色/点灯)
質量	本体のみ: 約30g 梱包状態: 約75g
付属品	取扱説明書、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル
材質	ケース: PBT/PC レンズ部: PMMA 表示部: PES


外形図

情報更新：2025/03/10


コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ 形E3AS-F1500□(-M1TJ) 形E3AS-F1000□(-M1TJ)



コード最小曲げ半径/曲げ不可長さ




M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 形E3AS-F1500□-M1TJ/形E3AS-F1000□-M1TJ




出力段回路図

情報更新：2025/03/10



コネクタピン配置
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ



タイムチャート

情報更新：2025/03/10

NPN出力


形式	タイムチャート
形E3AS-F1500I□N□ 形E3AS-F1000I□N□	<p>The diagram shows a sensor icon and a timing chart. The chart is divided into four distance zones by vertical dashed lines: 安定NAER領域 (Stable NEAR), 距離不安定NEAR領域 (Distance Unstable NEAR), 距離しきい値 (Distance Threshold), 距離不安定FAR領域 (Distance Unstable FAR), and 安定FAR領域 (Stable FAR). The chart tracks four indicators: 安定・通信表示灯(緑) (Stable/Communication LED, Green), 動作表示灯(橙) (Action LED, Orange), 制御出力1 (Control Output 1), and 制御出力2* (Control Output 2*). The green LED is ON in the Stable NAER and Stable FAR zones. The orange LED is ON in the Distance Unstable NEAR zone. Control Output 1 is ON in the Stable NAER and Distance Unstable NEAR zones, and OFF in the Distance Unstable FAR and Stable FAR zones. Control Output 2* is ON in the Stable FAR zone and OFF in the other zones.</p>

* 初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。

動作領域特性

情報更新：2025/03/10

形E3AS-F1000□ Z方向



Y方向




距離特性

情報更新：2025/03/10

ビーム径-距離特性

形E3AS-F1500

形E3AS-F1000



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)