

アンプ内蔵形TOFレーザーセンサ

# E3AS-HF6000SMT 2M



## 商品概要

アンブ内蔵形TOFレーザーセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザー, 集光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 2m

## 販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 79,800

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/03/10


形状	角型
検出方式	Time of Flight
検出距離	50～6000mm
光源	赤色レーザー (660 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)
電源電圧	DC10～30V リップル(p-p)10%含む
消費電流	65mA以下 (電源電圧24V時)、155mA以下 (電源電圧10V時)
制御出力	PNP/COM3 DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10～100mA)
通信	IO-Link Ver1.1 COM3 (230.4kbps) データ長: PDサイズ: 4byte、ODサイズ: 2byte (M-sequence type: TYPE_2_V) 最小サイクルタイム: 1.2ms
動作モード	出力1: NO/COM3 出力2: NC
保護回路	電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間	2ms/10ms/50ms/200ms 切替式
感度調整	ティーチング方式/マニュアル操作/IO-Link通信での設定
タイマ機能	OFF、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット
使用周囲照度	白熱灯: 100,000lx以下 太陽光: 100,000lx以下
使用温度範囲	-30～55°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-30～70°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35～85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲	35～95%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10～55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃	耐久: 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回
保護構造	IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1)

接続方式	コード引き出しタイプ (コード長2m)
表示灯	標準I/Oモード (SIOモード) : 動作表示 (橙色/点灯)、電源・通信表示 (緑色/点灯)、底面表示 (橙色/点灯、緑色/点灯) IO-Linkモード: 動作表示 (橙色/点灯)、電源・通信表示 (緑色/点滅 (1s周期))、底面表示 (橙色/点灯、緑色/点灯)
質量	本体のみ: 約167g 梱包状態: 約280g
付属品	取扱説明書、インデックスリスト、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル
材質	ケース: アルミダイカスト (クロムメッキ) レンズ部: PMMA 表示部: PES ディスプレイ部: PMMA

# 外形図

情報更新：2025/03/10

## コード引き出しタイプ E3AS-HF6000□



\*1. コードの仕様

形式	仕様	芯線数	長さ
E3AS-HF6000□ 2M	PVCケーブル：φ4.25 導体断面積：0.3mm <sup>2</sup> 絶縁体径：φ1.05mm	1. 茶：+V 2. 白：OUT2 3. 青：0V 4. 黒：OUT1	2M
E3AS-HF6000□ 5M		5M	

# 出力段回路図

情報更新：2025/03/10

形式	出力回路							
	標準I/Oモード(SIOモード)*1	IO-Link通信モード(COMモード)*2						
E3AS-HF6000DMT□ E3AS-HF6000SMT□	<p>Pin2(白線)を出力として使用する場合</p> <p>負荷電流の出力 各100mA以下</p>	<p>Pin2(白線)を出力として使用する場合</p> <p>IO-Linkマスタ</p>						
	<p>Pin2(白線)を外部入力として使用する場合</p> <p>外部入力</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>外部入力</th> <th>PNP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON時</td> <td>電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流：1mA以下)</td> </tr> <tr> <td>OFF時</td> <td>OV短絡または開放</td> </tr> </tbody> </table>	外部入力	PNP	ON時	電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流：1mA以下)	OFF時	OV短絡または開放	<p>—</p>
	外部入力	PNP						
ON時	電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流：1mA以下)							
OFF時	OV短絡または開放							
<p>Pin2(白線)を電流出力として使用する場合*3</p> <p>3.8~20.5mA 100mA以下</p>	<p>Pin2(白線)を電流出力として使用する場合*3</p> <p>IO-Linkマスタ</p> <p>3.8~20.5mA</p>							

\*1.標準I/Oモード(SIOモード)はON/OFF出力として使用するモードです。


\*2.IO-Link通信モード(COMモード)はIO-Linkマスタと通信させて使用するモードです。C/QはIO-Link通信を行います。センサ出力DOはON/OFF出力を行います。

\*3.配線の前に、必ずPin2設定(出力2モード)を「電流」に設定してください。負荷短絡エラーとなる恐れがあります。


## タイムチャート

情報更新：2025/03/10


シングルポイントモード[Single]



ウィンドウBGSモード[Window BGS]



ウィンドウFGSモード[Window FGS]



\*1. 初期設定では出力2は出力1の反転動作になっています。  
\*2. IO-Linkモードでは通信出力に加えて出力2も使用可能です。



# 距離特性


情報更新：2025/03/10

## ビーム径-距離特性

### 投光スポット径-距離特性

#### 集光タイプ


E3AS-HF6000S□□



\* 1. 点線の範囲でのご使用はお控えください。

### 拡散光タイプ

E3AS-HF6000D□□



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

### EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		<a href="#">ダウンロードはこちら</a>

### 中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)