

スマートレーザセンサ

E3NC-LA21 2M



商品概要

スマートレーザセンサ, 小型レーザセンサ, アンプユニット, 2出力+1入力, NPN, コード引き出しタイプ, 2m

販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 19,400

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2024/07/25

アンプ分離分類	アンプユニット
入出力	2出力+1入力
電源電圧	DC10～30V リップル(p-p)10%含む
消費電流	通常モード: 65mA以下 (電源電圧24V) エコ機能ON: 55mA以下 (電源電圧24V) エコ機能LO: 60mA以下 (電源電圧24V)
消費電力	通常モード: 1560mW以下 (電源電圧24V) エコ機能ON: 1320mW以下 (電源電圧24V) エコ機能LO: 1440mW以下 (電源電圧24V)
制御出力	NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 (1～3台連結)、20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10～100mA)
動作モード	入光ON/遮光ON 切替式
保護回路	出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 (最速モードでは無効)
応答時間	最速モード: 80 μ s以下 高速モード: 250 μ s以下 標準モード: 1ms以下 ギガパワーモード: 16ms以下
感度調整	スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決め チューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチュ ーニング(-99%～+99%))、またはマニュアル調整
タイマ機能	タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフ ディレイから選択 1～9999ms
使用温度範囲	1～2台連結: -25～55 $^{\circ}$ C 3～10台連結: -25～50 $^{\circ}$ C 11～16台連結: -25～45 $^{\circ}$ C 17～30台連結: -25～40 $^{\circ}$ C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-30～70 $^{\circ}$ C
使用湿度範囲	35～85%
保存湿度範囲	35～85%
絶縁抵抗	20M Ω 以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10～55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃	耐久: 500m/s ² X、Y、Z各方向 3回


接続方式	コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯	メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙)
質量	梱包状態: 約115g 本体: 約75g
付属品	取扱説明書
材質	ケース: ポリカーボネート カバー: ポリカーボネート ケーブル: PVC
組合せアンプ/ヘッド	E3NC-LH01、E3NC-LH02、E3NC-LH03

外形図

情報更新：2024/07/25

コード引き出しタイプ

形E3NC-LA21
形E3NC-LA51
形E3NC-SA21
形E3NC-SA51



*1. 表示灯は以下の通り


形E3NC-LA21	DPC表示灯
形E3NC-LA51	
形E3NC-SA21	ZERO表示灯
形E3NC-SA51	

*2. 表示は以下の通り

形E3NC-LA21	受光量 (白デジタル)
形E3NC-LA51	
形E3NC-SA21	測定値 (白デジタル)
形E3NC-SA51	


*3. コード仕様

ビニル絶縁丸形コード φ4、5芯
(導体断面積：0.2mm²、絶縁体径：φ0.9mm)
標準2m、最小曲げ半径：12mm



出力段回路図

情報更新：2024/07/25



タイムチャート

情報更新：2024/07/25

動作モード	タイムチャート	L/D表示灯
入光時ON	<p>ch1/ 入光時</p> <p>ch2 シャ光時</p> <p>OUT表示灯 点灯</p> <p>(橙) 消灯</p> <p>出力 ON</p> <p>トランジスタ OFF</p> <p>負荷 動作</p> <p>(リレー等) 復帰</p> <p>[茶-黒(橙)間]</p>	L 点灯
シャ光時ON	<p>ch1/ 入光時</p> <p>ch2 シャ光時</p> <p>OUT表示灯 点灯</p> <p>(橙) 消灯</p> <p>出力 ON</p> <p>トランジスタ OFF</p> <p>負荷 動作</p> <p>(リレー等) 復帰</p> <p>[茶-黒(橙)間]</p>	D 点灯

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)