

スマートファイバアンプ

E3NX-MA0

No Image Available

商品概要

スマートファイバアンプ,2チャンネルタイプ,センサ通信ユニットタイプ

販売状況 2025/12/15 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 25,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能 情報更新: 2024/08/08


タイプ		センサ通信ユニットタイプ (2チャンネルタイプ)		
検出距離 (参考値)	E32-T11R	標準モード: 910mm 高速モード: 700mm 最速モード: 180mm GIGAモード: 1870mm		
	E32-D11R	標準モード: 320mm 高速モード: 240mm 最速モード: 72mm GIGAモード: 800mm		
光源		赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm)		
電源電圧		センサ通信ユニットを通してコネクタより供給		
消費電力	通常モード: 960mW以下 (電源電圧24V時、消費電流40mA以下) エコ機能ON: 770mW以下 (電源電圧24V時、消費電流32mA以下) エコ機能LO: 870mW以下 (電源電圧24V時、消費電流36mA以下)			
動作モード		入光時ON/しゃ光時ON 切替式		
応答時間	動作	漂準モード: 1ms 高速モード (HS): 450μs 表速モード (SHS): 100μs ギガパワーモード (GIGA): 16ms		
	復帰	標準モード: 1ms 高速モード (HS): 450μs 最速モード (SHS): 100μs ギガパワーモード (GIGA): 16ms		
保護回路		出力短絡保護 電源逆接続保護		
表示灯	デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示:白) 表示方向: 通常/反転表示切替可能 表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示 灯(青)、DPC表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙)			
相互干渉防止可能台数		9台 (最速モード時は使用不可)		
機能	オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、パワーチューニング、出力1設定、出力2設定、ヒス幅設定			
感度調整		スマートチューニング (2点チューニング/フル オートチューニング/位置決めチューニング/最大 感度チューニング/パワーチューニング/パーセン トチューニング (-99~+99%)) またはマニュア ル調整		
使用周囲照度	受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下			

使用温度範囲	1~2台連結: 0~55°C 3~10台連結: 0~50°C 11~16台連結: 0~45°C 17~30台連結: 0~40°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲	35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝擊	耐久: 150m/s²、X、Y、Z各方向3回
保護構造	IP50
接続方式	センサ通信ユニット用コネクタ
質量	本体: 約25g 梱包状態: 約65g
取りつけ方法	DINレール、取りつけ金具
材質	ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC)
付属品	取扱説明書

外形図 情報更新: 2024/08/08

センサ通信ユニット用コネクタタイプ

形E3NX-MA0



RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国RoHS	5表 ※1※2									
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項 • 凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ № 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品:ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類 4 物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	Yes	N/A

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>