

IO-Link 光電センサ

E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M



商品概要

IO-Link Photoelectric Sensor, Through-beam, Sensing distance: 15 m, PNP output, COM2 (38.4 kbps), M12 Pre-wired connector model, 0.3 m

販売状況

2025/04/28 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 16,700

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

Ratings/Performance




情報更新：2024/07/25

Shape	Square type
Sensing method	Through-beam type
Sensing distance	15 m
Standard sensing object	Opaque: 12 mm dia. min.
Directional angle	Emitter: 3 to 15 ° Receiver: 3 to 15 °
Light source	Infrared LED (870 nm)
Power supply voltage	10 to 30 VDC ripple (p-p) 10% included
Current consumption	Emitter: 25 mA max. Receiver: 25 mA max.
Control output	PNP open collector 30 VDC max. 100 mA max. Residual voltage: 1 V max. (Load current Less than 10 mA) Residual voltage: 2 V max. (Load current 10 to 100 mA)
Communications	IO-Link Ver 1.1 COM2 (38.4 kbps) Data length: PD size: 2 bytes, OD size: 1 byte (M-sequence type: TYPE_2_2) Minimum cycle time: 2.3 ms
Operation mode	Light-ON/Dark-ON selectable
Protective circuit	Output short-circuit protection, Output reverse polarity protection, Power supply reverse polarity protection
Response time	Operate or reset: 1 ms max.
Sensitivity setting	Sensitivity adjuster / IO-Link communications
Ambient illuminance	Incandescent lamp: 3,000 lx max. Sunlight: 10,000 lx max.
Ambient temperature range (Operating)	-25 to 55 °C (with no freezing or condensation)
Ambient temperature range (Storage)	-40 to 70 °C (with no freezing or condensation)
Ambient humidity range (Operating)	35 to 85 % (with no condensation)
Ambient humidity range (Storage)	35 to 95 % (with no condensation)
Insulation resistance	20 MΩ min. (500 VDC megger)
Dielectric strength	1000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistance	Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h

Shock resistance	Destruction: 500 m/s ² 3 times each in X, Y and Z directions
Degree of protection	IEC: IP67
Connection method	Pre-wired M12 connector models (Cable length 0.3 m)
Indicator	Standard I/O mode (SIO mode): Operation indicator (orange, lit) and stability indicator (green, lit) IO-Link mode: Operation indicator (orange, lit) and communication indicator (green, blinking at 1 s intervals)
Weight	Package: Approx. 60 g
Accessories	Instruction manual
Material	Case: Polybutylene terephthalate (PBT) Lens: Denatured Polyarylate Display: Denatured Polyarylate

Dimensions

情報更新：2024/07/25




Output circuit diagram

情報更新：2024/07/25


Reflective / Receiver of Through-beam Model

E3Z- 8 -IL

When using as a general sensor




When using the Sensor connected to IO-Link Master Unit




Emitter of Through-beam Model

E3Z-T8 -L-IL

When using as a general sensor



When using the Sensor connected to IO-Link Master Unit



Timing chart

情報更新：2024/07/25

Output mode	Operation mode *1	Stable operation zone	Unstable operation zone	Stable operation zone	
Standard I/O mode (SIO mode)	L ON				ON Stability indicator (green) *5
					OFF Operation indicator (orange)
					ON Control output 1 *2
					OFF Control output 2 *2
					ON Control output 2 *2
	D ON				ON Stability indicator (green) *5
IO-Link mode	L ON				Flashing (1 s cycle) Communication indicator (green)
					ON Operation indicator (orange)
					OFF Control output 1 (Byte1_bit0) *2
					ON Control output 2 *2 *3
					OFF Control output 2 *2 *3
	D ON				ON Instability detection (Light receiving) (Byte1_bit4) *4 *5
					OFF Instability detection (Non-light receiving) (Byte1_bit3) *4 *5
					ON Instability detection (Light receiving) (Byte1_bit4) *4 *5
					OFF Instability detection (Non-light receiving) (Byte1_bit3) *4 *5
					ON Instability detection (Light receiving) (Byte1_bit4) *4 *5

*1. The operation mode can be changed by the IO-Link communications.

*2. The timer function can be set up using the IO-Link communications for control output 1 and 2 separately. (It is able to select ON delay, OFF delay, or one-shot function and select a timer time of 1 to 4000 ms (T).)

*3. In the IO-Link mode, if the ON/OFF speed of the sensor is slow, high-speed response of 1 ms or less can be realized using control output 2 as a sensor.

*4. The judgment time for the instability detection diagnosis can be selected using the IO-Link communications. (For the ON delay timer function to detect instability, the setting can be selected from 0 (invalid), 10, 50, 100, 300, 500, or 1000 ms.


*5. The judgment condition for the light receiving/non-light receiving instability detection function can be selected using the IO-Link communications. (Setting of light receiving instability detection threshold: 500%/400%/300%/200%/140%, setting of non-light receiving instability detection threshold: 70%/50%)

ON-delay	Sensing object	Present	
	Not present	ON 1	
	L ON	OFF 0	
	D ON	ON 1	
	D ON	OFF 0	
OFF-delay	Sensing object	Present	
	Not present	ON 1	
	L ON	OFF 0	
	D ON	ON 1	
	D ON	OFF 0	
One shot	Sensing object	Present	
	Not present	ON 1	
	L ON	OFF 0	
	D ON	ON 1	
	D ON	OFF 0	


Parallel operating range

情報更新：2024/07/25

Through-beam Models E3Z-T8□-IL□



Through-beam Models E3Z-T8□-IL□ and Slit (A Slit is mounted to the Emitter and Receiver.)



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2025/4/16

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2						
鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化 ビニル (PBB)	ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE)	環境保護 使用期限
X	O	O	O	O	O	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊ EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 100ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	Yes	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)