

温度調節器（デジタル調節計）プログラムタイプ

# E5CC-TQQ3DSM-002



## 商品概要

温度調節器（デジタル調節計）プログラムタイプ, 48×48mm, 電圧出力（SSR駆動用）, 電圧出力（SSR駆動用）, 補助出力3点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能1点, RS-485, ねじ端子台タイプ

## 販売状況

2026/05/22 00:00 情報更新

|          |         |
|----------|---------|
| 販売状況     | 販売中     |
| 機種区分     | 受注生産機種  |
| 標準価格(税別) | ¥44,500 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/11/04

### 定格

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 形状       | DIN48×48   |   |
| 定値/プログラム | プログラムタイプ   |   |
| 電源電圧     | AC24V (50/60Hz)<br>DC24V   |   |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85～110%   |   |
| 消費電力     | 2.3W以下 (DC24V時)<br>4.1VA以下 (AC24V時)                                    |   |
| 入力       | 入力点数   | 1点  |
|          | 温度入力   | 熱電対:<br>K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II<br>白金測温抵抗体: Pt100、JPt100<br>非接触温度センサ:<br>10～70°C、60～120°C、115～165°C、140～260<br>°C |
|          | アナログ入力   | 4～20mA、0～20mA   |
|          | 入力インピーダンス  | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上 (形ES2-<br>HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)  |
| 制御方式     | ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング<br>付き）                                      |   |
| 制御出力     | 制御出力総点数  | 2点  |
|          | 制御出力(1)  | 電圧出力（SSR駆動用）  |
|          | 制御出力(2)  | 電圧出力（SSR駆動用）  |
|          | 電圧出力（SSR駆動用）   | 2点<br>DC12V±20% 最大負荷電流21mA<br>PNPタイプ(短絡保護回路付き)  |
| 補助出力     | 補助出力総点数  | 3点  |
|          | リレー出力  | 1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電氣的寿命: 10万回<br>(最小適用負荷 5V 10mA)  |
| 設定方式     | 前面キーによるデジタル設定  |   |
| 指示方式     | 11セグメントデジタル表示および単発光表示  |   |
| サンプリング周期 | 50ms   |   |
| 調節感度     | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.01～99.99%FS (0.01%FS単位) |   |
| 比例帯 (P)  | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.1～999.9%FS (0.1%FS単位)   |   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 積分時間 (I)   | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |  |
| 微分時間 (D)   | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |  |
| 冷却用        | 比例帯(P)   | 温度入力: 0.1~999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.1~999.9%FS (0.1%FS単位) |
|            | 積分時間(I)  | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)                                   |
|            | 微分時間(D)  | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)                                   |
| 制御周期       | 0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位)  |  |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位)   |  |
| 絶縁抵抗       | 20MΩ以上(DC500V印加)   |  |
| 耐電圧        | AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)  |  |
| 耐振動        | 耐久: 10~55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 2h<br>誤動作: 10~55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 10min   |  |
| 耐衝撃        | 耐久: 300m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回<br>誤動作: 100m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回  |  |
| 使用温度範囲     | -10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)<br>3年保証時 (標準単体取り付け) :<br>-10~50°C (ただし、氷結、結露しないこと)   |  |
| 保存温度範囲     | -25~65°C (ただし、氷結、結露しないこと)  |  |
| 使用湿度範囲     | 25~85%RH   |  |
| 標高         | 2000m以下  |  |
| 保護構造       | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00   |  |
| メモリ保護      | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)   |  |
| ケース色       | ブラック   |  |
| 端子形状       | ねじ端子台  |  |
| 付属品        | 取りつけアダプタ、防水パッキン  |  |
| 質量         | 本体: 約120g<br>アダプタ: 約10g  |  |
| 別売品        | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2<br>端子カバー: E53-COV17/E53-COV23<br>防水パッキン: Y92S-P8<br>アダプタ: Y92F-45/Y92F-49<br>防水カバー: Y92A-48N<br>DINレール取り付けアダプタ: Y92F-52<br>硬質タイプフロントカバー: Y92A-48H<br>軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D<br>サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4<br>電流検出器(CT):<br>E54-CT1/E54-CT1L/E54-CT3/E54-CT3L |  |

## 精度

|      |   |
|------|---|
| 指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1°Cの大きいほう)±1ディジット以下<br>白金測温抵抗体:<br>(指示値の±0.2%または±0.8°Cの大きいほう)±1ディジット以下 |
|------|---|

|          |   |
|----------|---|
|          | アナログ入力: $\pm 0.2\%FS \pm 1$ デジット以下<br>(K(-200~1300°Cレンジ)、TとNの-100°C以下、U、Lは、 $\pm 2^\circ C \pm 1$ デジット以下。Bの400°C以下は規定なし。Bの400~800°Cは、 $\pm 3^\circ C$ 以下。R、Sの200°C以下は、 $\pm 3^\circ C \pm 1$ デジット以下。C/Wは、( $\pm 0.3\%PV$ または $\pm 3^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下。PL IIは、( $\pm 0.3\%PV$ または $\pm 2^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下。)   |
| 温度/電圧の影響 | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 10^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下<br>その他熱電対: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 4^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下、ただし、Kセンサの-100°C以下は $\pm 10^\circ C$ 以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 2^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下<br>アナログ入力: $\pm 1\%FS \pm 1$ デジット以下<br>CT入力: $\pm 5\%FS \pm 1$ デジット以下<br>周囲温度: $-10^\circ C \sim 23^\circ C \sim 55^\circ C$ 、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10% |
| 電磁妨害の影響  | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 10^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下<br>その他熱電対: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 4^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下、ただし、Kセンサの-100°C以下は $\pm 10^\circ C$ 以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の $\pm 1\%$ あるいは $\pm 2^\circ C$ の大きい方) $\pm 1$ デジット以下<br>アナログ入力: $\pm 1\%FS \pm 1$ デジット以下   |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対: $0.1^\circ C/\Omega$ 以下(100 $\Omega$ 以下)<br>白金測温抵抗体: $0.1^\circ C/\Omega$ 以下(10 $\Omega$ 以下)   |

## 通信性能

|                |   |
|----------------|---|
| 伝送路接続          | マルチドロップ(RS-485)   |
| 通信方式           | RS-485(2線式半二重)  |
| 同期方式           | 調歩同期  |
| プロトコル          | CompoWay/F、Modbus   |
| 通信速度           | 9600, 19200, 38400, 57600 bps                                       |
| 伝送コード          | ASC II  |
| データビット長        | 7、8ビット  |
| ストップビット長       | 1、2ビット  |
| 誤り検出           | 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)<br>BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時<br>CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御          | なし  |
| インターフェース       | RS-485  |
| リトライ機能         | なし  |
| 通信バッファ         | 217バイト  |
| 通信レスポンス/送信待ち時間 | 0~99ms (初期値 20ms)   |

## 通信機能

|             |   |
|-------------|---|
| プログラムレス通信機能 | PLCのメモリを介して、形E5□C-Tのパラメータを読み書きしたり、ラン/リセットしたりする機能。PLCとの通信は形E5□C- |
|-------------|---|

|         |  |
|---------|--|
|         | Tが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。<br>接続可能台数: 最大32台  |
| コンボ通信機能 | 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から目標値およびRUN/STOP指示をスレーブに伝送することが可能。目標値については、勾配およびオフセットを設定することが可能。<br>接続可能台数: 最大32台（マスタを含む） |
| コピー機能   | 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピーすることが可能。  |

## ヒータ断線・SSR故障検出

|                |  |
|----------------|--|
| CT入力（ヒータ電流検出用） | 1点   |
| 最大ヒータ電流        | 単相 AC50A   |
| 入力電流値指示精度      | ±5%FS±1ディジット以下   |
| ヒータ断線・SSR故障検出  | 0.1～49.9A（0.1A単位）<br>検出最小ON時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は30ms）  |
| SSR故障検出警報設定範囲  | 0.1～49.9A（0.1A単位）<br>検出最小OFF時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は35ms） |

## 外形図

情報更新：2025/11/04



# 接続図

情報更新：2025/11/04

## 形E5CC-T



- 注1. 機種によって端子の用途は異なります。
- 注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
- 注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。  
30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
- 注4. 接続する圧着端子は、M3をご使用ください。
- 注5. UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。  
工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ：XOBAまたは、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。

# 入力レンジ

情報更新：2025/11/04

## ●温度入力



□ は、ご購入時の設定状態です。

入力種別の適用規格は以下の通りです。

K、J、T、E、N、R、S、B：JIS C1602-2015、IEC 60584-1

L：Fe-CuNi、DIN 43710-1985

U：Cu-CuNi、DIN 43710-1985

C/W：W5Re/W26Re、JIS C 1602-2015、ASTM E988-1990

JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989

Pt100：JIS C 1604-1997 IEC 60751

PL II：ENGELHARD社のPLATINEL II 起電力表による

## ●アナログ入力

| 入力種別 | 電流  |        | 電圧     |      |      |
|------|---|--------|--------|------|------|
|      | 入力仕様  | 4~20mA | 0~20mA | 1~5V | 0~5V |
| 設定範囲 | スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用<br>-1999~9999、-199.9~999.9、<br>-19.99~99.99、-1.999~9.999 |        |        |      |      |
| 設定値  | 25  | 26     | 27     | 28   | 29   |

## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/5/20

### EU RoHS

| 対応状況 ※1  | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3                  |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み |          | <a href="#">ダウンロードはこちら</a> |

### 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 |    |    |        |      |       |     |      |     |      |              |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb            | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護<br>使用期限 |
| X             | O  | O  | O      | O    | O     | O   | O    | O   | O    | 10           |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|---------|-------|-----|
| Yes  | Yes   | Yes     | N/A   | N/A |

| LR型式承認<br>（イギリス<br>船舶規格） | DNV型式承認<br>（ノルウェー<br>船舶規格） | BV型式承認<br>（フランス<br>船舶規格） | KR型式承認<br>（韓国<br>船舶規格） | NK型式承認<br>（日本<br>船舶規格） | ABS型式承認<br>（アメリカ<br>船舶規格） |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Yes                      | No                         | No                       | No                     | No                     | No                        |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)