

インクリメンタル形 外径φ50 (汎用)

E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M



商品概要

Rotary Encoder, Incremental, External Diameter: 50 dia., NPN Open-collector output, 1000 P/R, 5 to 24 VDC, Phases A/B/Z, Pre-wired model, 2 m

販売状況

2026/05/13 00:00 情報更新

| | |
|----------|----------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 31,000 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新：2024/07/25

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| Categorise | | Incremental Shaft model |
| Diameter | | 50 mm dia. |
| Power supply voltage | | 5 to 24 VDC (-5% to +15%) Ripple (p-p) 5% max. |
| Current consumption | | 80 mA max. |
| Resolution | | 1000 P/R |
| Inrush current | | Approx. 9 A (0.3 ms) |
| Output phases | | A, B and Z |
| Control output | Output type | NPN open collector |
| | Load power supply voltage | 30 V max.DC |
| | Sink current | 35 mA max. |
| | Residual voltage | 0.4 V max. (at sink current 35 mA) |
| Starting positional point | | Equipped |
| Max. response frequency | | 100 kHz |
| Phase difference on output | | 90±45° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) |
| Rise and fall times of output | | 1 µs max. (Cable length: 2 m, output voltage: 5 V, load resistance: 1 kΩ) |
| Starting torque | | 10 mN.m max. |
| Moment of inertia | | 1 × 10 ⁻⁶ kg.m ² max. |
| Shaft loading | | Radial: 50 N Thrust: 30 N |
| Max. permissible rotation | | 6000 r/min |
| Protective circuit | | Output short-cut protection Power supply reverse polarity protection |
| Ambient temperature | | Operating: -10 to 70 °C (with no icing) Storage: -25 to 85 °C (with no icing) |
| Ambient humidity | | Operating: 35 to 85 % (with no condensation) Storage: 35 to 85 % (with no condensation) |
| Insulation resistance | | Between charged parts and the case: 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | | Between charged parts and the case: 500 VAC 50/60 Hz 1 min |

| | |
|----------------------|--|
| Vibration resistance | Destruction: 10 to 500 Hz, 2-mm or 150 m/s ² double amplitude for 11 min 3 times each in X, Y, and Z directions |
| Shock resistance | Destruction: 1000 m/s ² for 3 times each in X, Y, and Z directions |
| Degree of protection | IEC: IP64 Company standard: Oil resistance |
| Connection method | Pre-wired models (Cable length: 2 m) |
| Material | Case: Zinc alloy Main Unit: Aluminum Shaft: SUS420J2 |
| Weight | Package: Approx. 400 g |
| Accessories | Instruction manual |

Output circuit diagram

情報更新：2024/07/25



- *1. The shielded cable outer core is not connected to the inner area or the case.
- 2. Normally, connect GND to 0V or to an external ground.

Connected specification chart

情報更新：2024/07/25

| Color | Terminal |
|---------------|-------------------|
| Brown | Vcc |
| Black | Phase A |
| White | Phase B |
| Orange | Phase Z |
| Blue | 0V(COMMON) |
| Shield | GND |

Timing chart

情報更新：2024/07/25

| Output phase | Direction of rotation | Output mode |
|-------------------------------|--|---|
| Phase A Phase B Phase Z | CW as viewed from the end of the shaft | <p>Phase A ON/OFF</p> <p>Phase B ON/OFF</p> <p>Phase Z ON/OFF</p> <p>$T(360^\circ)$</p> <p>$1/4T \pm 1/8T (90^\circ \pm 45^\circ)$</p> <p>CW</p> |
| | CCW as viewed from the end of the shaft | <p>Phase A ON/OFF</p> <p>Phase B ON/OFF</p> <p>Phase Z ON/OFF</p> <p>$T(360^\circ)$</p> <p>$1/4T \pm 1/8T (90^\circ \pm 45^\circ)$</p> <p>CCW</p> |

*CW direction: Phase A is $1/4 \pm 1/8T$ faster than phase B.
 CCW direction: Phase A is $1/4 \pm 1/8T$ slower than phase B.

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/5/13

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・ **対応済み** : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ **対応予定** : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ **対応予定なし** : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ **調査・確認中** : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ **非該当品** : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|---------|-------|-----|
| No | No | Yes | N/A | N/A |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No | No | No | No | No | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)