

アブソリュート形 外径φ50 (堅牢タイプ)

**E6C3-AB5B 12P/R 1M**



## 商品概要

Rotary Encoder, Absolute, External Diameter: 50 dia., PNP open collector, 12 P/R, 12 to 24 VDC, BCD, Pre-wired model, 1 m

## 販売状況

2026/06/03 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	受注生産機種
標準価格(税別)	¥ 34,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## Ratings / Performance

情報更新：2024/07/25

Categorise		Absolute Shaft model
Diameter		50 mm dia.
Power supply voltage		12 to 24 VDC (-10% to +15%) Ripple (p-p) 5% max.
Current consumption		70 mA max.
Resolution		12 P/R
Inrush current		Approx. 6 A (0.8 ms)
Output code		BCD
Control output	Output type	PNP open collector
	Source current	35 mA max.
	Residual voltage	0.4 V max. (at source current 35 mA)
Logic		Positive logic (high = 1, low = 0)
Direction of rotation		Output code increases for CW (as viewed from end of shaft)
Positioning signal		Equipped
Strobe signal		Equipped
Parity signal		None
Max. response frequency		20 kHz
Rise and fall times of output		1 μs max. (Cable length: 1 m, load current: 35 mA)
Starting torque		Room temperature: 10 mN.m max. Low temperature: 30 mN.m max.
Moment of inertia		$2.3 \times 10^{-6}$ kg.m <sup>2</sup> max.
Shaft loading		Radial: 80 N Thrust: 50 N
Max. permissible rotation		5000 r/min
Ambient temperature		Operating: -10 to 70 °C (with no icing) Storage: -25 to 85 °C (with no icing)
Ambient humidity		Operating: 35 to 85 % (with no condensation) Storage: 35 to 85 % (with no condensation)
Insulation resistance		Between charged parts and the case: 20 MΩ or higher (500 VDC megger)

Dielectric strength	Between charged parts and the case: 500 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistance	Destruction: 10 to 500 Hz, 2-mm or 150 m/s <sup>2</sup> double amplitude for 11 min 3 times each in X, Y, and Z directions
Shock resistance	Destruction: 1000 m/s <sup>2</sup> for 3 times each in X, Y, and Z directions
Degree of protection	IEC: IP65 Company standard: Oil resistance
Connection method	Pre-wired models (Cable length: 1 m)
Material	Case: Aluminum Main Unit: Aluminum Shaft: SUS303
Weight	Package: Approx. 300 g
Accessories	Instruction manual



## Output circuit diagram

情報更新：2024/07/25



Note: The circuit is the same for all bit outputs.  
Each E6C3-A Rotary Encoder has one main circuit.

## Connected specification chart

情報更新：2024/07/25

Wire color	Model	E6C3-AB5C/-AB5B	
		Output signal	
		3-bit (6 or 8)	5-bit (12)
Brown		$2^0$	$2^0$
Orange		$2^1$	$2^1$
Yellow		$2^2$	$2^2$
Green		Not connected	$2^3$
Blue		Not connected	$2^0 \times 10$
Purple		Not connected	Not connected
Gray		Positioning	Positioning
White		Strobe	Strobe
Pink		Not connected	Not connected
Light blue		Not connected	Not connected
---		Shield (ground)	
Red		12 to 24 VDC	
Black		0 V (common)	

Note: Normally connect GND to 0 V or to an external ground.

# Timing chart

情報更新：2024/07/25



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/03

### EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		<a href="#">ダウンロードはこちら</a>

### 中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)