


インクリメンタル形 外径φ55

E6D-CWZ1E 1000P/R 0.5M



商品概要

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ55, 電圧出力, 1000P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 0.5m

販売状況 2025/10/31 00:00 情報更新

| 販売状況 | 販売中 |
|----------|----------|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 54,500 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。


詳細情報

定格/性能 ff報更新: 2024/07/25

| 分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|
| 直径 | | ф55mm | |
| 電源電圧 | | DC5V±5% リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 150mA以下 | | |
| 分解能 | 1000P/R | | |
| 突入電流 | 約2A (50µs) | | |
| 出力相 | A、B、Z相 | | |
| 制御出力 | 出力形式 | 電圧出力 | |
| | 出力抵抗 | 1kΩ | |
| | シンク電流 | 35mA以下 | |
| | 残留電圧 | 0.7V以下 (シンク電流10mA時) | |
| 最高応答周波数 | | 200kHz | |
| 出力位相差 | 出力位相差 | | |
| 出力立ち上がり、立ち下がり時間 | | 1µs以下 | |
| 起動トルク | | 9.8mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | | 3×10 ⁻⁶ kg.m ² 以下 | |
| 軸許容力 | | ラジアル: 50N (精度保証時: 20N) スラスト: 30N (精度保証時: 10N) | |
| 許容最高回転数 | | 12000r/min | |
| 周囲温度範囲 | | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐電圧 | | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐振動 | | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | | 耐久: 500m/s ² X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | | IEC: IP50 | |
| | | | |
| | | | |

| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) |
|------|--|
| 材質 | ケース: 亜鉛合金 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ |
| 質量 | 梱包状態: 約280g |
| 付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボ マウント用取りつけ金具 |


外形図 情報更新: 2024/07/25



*ビニル絶縁丸形シールドコード 外径 φ5 5/7/φ0.18、5芯 標準500mm

出力段回路図

情報更新: 2024/07/25



注1.シールド線の外芯(シールド)は内部およびケースには 接続されていません。 2.通常GNDは0Vに接続するか、大地アースに接続してください。


情報更新: 2024/07/25

接続仕様図

線色 端子名
茶 Vcc 黒 A相
白 B相
セ Z相
・ The OV(COMMON)
・ シールド GND

情報更新: 2024/07/25

タイムチャート



注:OW回転の場合、A相はB相に比べ、1/4T±7/100T位相が進み、 COM回転の場合、A相はB相に比べ、1/4T±7/100T位相が遅れます。 Z相とA相は同期しています。

RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/10/23

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---------------|----------|------------|
| ® 対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護使用期限 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | е |

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ le y RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
 対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
 調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、DBP

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|------|-------|-----------|-------|
| No | No | No | N/A |

| LR型式承認 | DNV型式承認 | BV型式承認 | KR型式承認 | NK型式承認 | ABS型式承認 |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| (イギリス | (ノルウェー | (フランス | (韓国 | (日本 | (アメリカ |
| 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) |
| No | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>