


長距離透過形フォト・マイクロセンサ

EE-SPW411



商品概要

Photomicrosensor, Long-distance Through-beam, Sensing distance: 1 m, Light-ON, NPN output

販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新

販売状況	受注終了
受注終了日	2025年9月

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新：2024/07/25

Luminous method	Modulated	
Sensing method	Through-beam type	
Sensing distance	1 m max.	
Operation mode	Light-ON	
Standard sensing object	Opaque, 5 mm dia. min.	
Directional angle	5 to 20 °	
Light source (Peak wavelength)	GaAs infrared LED (pulse lighting) (940 nm)	
Indicator	Light indicator (red)	
Power supply voltage	5 to 24 VDC -5 to +10% ripple (p-p) 5 % max.	
Current consumption	Emitter/Receiver each: 20 mA max.	
Control output	Output type	NPN open collector output
	Load power supply voltage	5 to 24 VDC
	Load current	100 mA max.
	Residual voltage	at 100 mA load current: 0.8 V max. at 10 mA load current: 0.4 V max.
Response frequency elements	100 Hz min.	
Illumination on the surface receiver	Incandescent lamp: 3000 lx max.	
Ambient temperature	Operating: -10 to 55 °C Storage: -25 to 65 °C	
Ambient humidity	Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 %	
Vibration resistance	Destruction: 200 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/s ² , 1.5-mm double amplitude 2 h each in X, Y, and Z directions (4 min periods)	
Shock resistance	Destruction: 500 m/s ² for 3 times each in X, Y, and Z directions	
Degree of protection	IP60	
Connection method	Connector type (No)	
Weight	Package: Approx. 8.8 g	
Material	Case: Polybutylene terephthalate (PBT) Lens: Polycarbonate (PC)	


Accessories

Connector with Cable for Emitter and Receiver,
Instruction manual


Dimensions

情報更新：2024/07/25

Emitter (EE-SPWL□11)



Receiver (EE-SPWD□11)



Terminal array

Emitter (EE-SPWL□11)

Terminal Arrangement

(1)	+	Vcc
(2)	--	Vacant
(3)	-	GND (0 V)

Receiver (EE-SPWD□11)


Terminal Arrangement

(1)	+	Vcc
(2)	OUT	OUTPUT
(3)	-	GND (0 V)

I/O Circuit diagram

情報更新：2024/07/25

Output circuit




Timing chart

Output configuration	Timing charts
Light-ON	Incident Interrupted
	Light indicator (red) ON OFF
	Output transistor ON OFF
	Load 1 (relay) Operates Releases


Engineering data (Reference value)

情報更新：2024/07/25

Receiver Output Excess Gain Vs. Sensing Distance Characteristics



Parallel Movement Characteristics



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/3/18

EE-SPW411のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	No	Yes	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)