

ソリッドステート・リレー

# G3NA-240B-UTU AC100-240

No Image  
Available

## 商品概要

ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷: AC24~240V 40A, ゼロクロス機能あり, ねじ端子, UL/CSA規格、EN規格 (TUV認定) , 定格電圧 AC100~240V

## 販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新

|          |         |
|----------|---------|
| 販売状況     | 販売中     |
| 機種区分     | 標準在庫機種  |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,500 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/11/10

### 定格

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 商品分類    | 単相ヒータ用    |   |
| 電源相数    | 単相        |   |
| 絶縁方式    | フォト・カプラ   |   |
| ゼロクロス機能 | あり        |   |
| 動作表示灯   | あり        |   |
| 端子構造    | ねじ端子      |   |
| 取り付け方法  | ねじ取り付け    |   |
| 入力      | 定格入力電圧    | AC100～240V                                  |
|         | 使用電圧範囲    | AC75～264V                                   |
|         | 入力インピーダンス | 72kΩ±20%                                    |
|         | 動作電圧      | AC75V以下                                     |
|         | 復帰電圧      | AC20V以上                                     |
| 出力      | 定格負荷電圧    | AC24～240V                                   |
|         | 負荷電圧範囲    | AC19～264V                                   |
|         | 負荷電流      | 放熱器有（40°Cにて）：0.1～40A<br>放熱器無（40°Cにて）：0.1～6A |
|         | サージオン電流耐量 | 440A（60Hz 1サイクル）                            |


### 性能

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 動作時間     | 負荷電源の3/2サイクル+1ms以下                  |
| 復帰時間     | 負荷電源の3/2サイクル+1ms以下                  |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V以下（RMS）                         |
| 漏れ電流     | 5mA以下（AC100Vにて）<br>10mA以下（AC200Vにて） |
| 絶縁抵抗     | 100MΩ以上（DC500Vメガにて）                 |
| 耐電圧      | AC2,500V 50/60Hz 1min               |
| 耐振動      | 10～55～10Hz 片振幅 0.75mm（複振幅 1.5mm）    |
| 耐衝撃      | 1000m/s <sup>2</sup>                |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 使用周囲温度 | -30～80°C (ただし、氷結、結露しないこと)  |
| 保存温度   | -30～100°C (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45～85%RH                   |
| 質量     | 約70g                       |
| その他特長  | UL、CSA、EN (TUV認定) 取得       |


## 外形図

情報更新：2025/11/10



## 取り付け穴加工図

### 取り付け穴加工寸法 (全形式共通)




## 接続図

端子配置/内部接続

情報更新：2025/11/10

### AC負荷




## 特性図

情報更新：2025/11/10

負荷電流-周囲温度定格

### 形G3NA-240B (-UTU)



サージオン電流耐量

## ●サージオン電流耐量


非繰り返し(繰り返しの場合、破線以下とさせていただきます)

形G3NA-240B-UTU

形G3NA-250B-UTU

形G3NA-440B-UTU-2

形G3NA-450B-UTU-2



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

### EU RoHS

| 対応状況 ※1  | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3                  |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み |          | <a href="#">ダウンロードはこちら</a> |

### 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 |    |    |        |      |       |     |      |     |      |              |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb            | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護<br>使用期限 |
| X             | 0  | 0  | 0      | 0    | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 10           |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|-----------|-------|-----|
| Yes  | Yes   | Yes       | N/A   | N/A |

| LR型式承認<br>(イギリス<br>船舶規格) | DNV型式承認<br>(ノルウェー<br>船舶規格) | BV型式承認<br>(フランス<br>船舶規格) | KR型式承認<br>(韓国<br>船舶規格) | NK型式承認<br>(日本<br>船舶規格) | ABS型式承認<br>(アメリカ<br>船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No                       | No                         | No                       | No                     | No                     | No                        |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)