

ソリッドステート・タイマ

H3CR-AP AC100-240/DC100-125



商品概要

ソリッドステート・タイマ, 11ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 電圧入力 (PNP入力), 接点出力 (リレー2c (限時)), AC100~240V/DC100~125V

販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

| | |
|----------|---------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,300 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様


情報更新：2024/12/23

| | |
|-------------|---|
| 定格電源電圧 | AC100～240V 50/60 Hz DC100～125V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85～110% |
| 入力信号 | スタート |
| 入力方式 | 電圧入力 |
| 電圧入力 | Hレベル: AC85～264V/DC85～137.5V Lレベル: AC0～10V/DC0～10V |
| 消費電力 | リレーON時: 約2.5VA(AC240V 60Hz時)/リレーOFF時: 約1.8VA(AC240V 60Hz時) リレーON時: 約2.2W(AC240V 60Hz時)/リレーOFF時: 約1.7W(AC240V 60Hz時) |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
| 時間レンジ数 | 18 |
| 動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、シグナルオン/オフディレー、シグナルオフディレー、インターバル、シグナルオン/オフディレー、ワンショット出力 |
| 制御出力 (種類) | 限時リレー 2c |
| 制御出力 (接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A 誘導負荷(参考値): AC250V 2A (cosφ=0.4)/DC30V 3A (L/R=7ms) 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
| 動作・復帰方式 | 限時動作/自己復帰 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10～55°C (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25～65°C (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35～85% |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
| セット誤差 | ±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 C、D、Gモード信号OFF時は、±5%+100ms以下、-0ms以下 |
| 復帰時間 | 0.1s以下 |
| 電圧の影響 | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
| 温度の影響 | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MQ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 入力と制御出力、操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min |

| | |
|------------|---|
| インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1 μ s、立ち上がり1ns) \pm 1.5kV(電源端子間) |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s ² 、6方向 各3回 誤動作: 100m/s ² 、6方向 各3回 |
| 寿命 (リレー出力) | 電氣的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h) 機械的: 2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
| 保護構造 | パネル表面部: IP40 端子部: IP00 |
| 外部接続方法 | 11ピンソケット |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 |
| 質量 | 約90g |
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンス情報シート |
| 適用ソケット | P2CF-11/ P2CF-11-E/ P3GA-11/ PL11/ PL11-Q/ PLE11-0 |

外形図


情報更新：2024/12/23



内部接続図

情報更新：2024/12/23


内部接続図



端子配置

情報更新：2024/12/23

端子配置



注. ⑤はアキ端子


入力の接続

情報更新：2024/12/23


入力の接続

●形H3CR-AP スタート入力は電圧入力です。


無接点入力 (PNPトランジスタ)



無接点入力 (NPNトランジスタ)



有接点入力



リレーの最小適用負荷にご注意ください。
(右、信号レベル参照)

注. 接続の前に19ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

電圧入力の信号レベル

| | |
|-------|--|
| 無接点入力 | ①ON時 残留電圧：1V以下 (6-7間の電圧が規定値以上になる) (こと(DC10.8V min)) |
| | ②OFF時 モレ電流：0.01mA以下 (6-7間の電圧が規定値以下になる) (こと(DC1.2V max)) |
| 有接点入力 | 各使用電圧で0.1mAを十分に開閉できる接点を使用のこと (ON時、OFF時で6-7間の電圧が規定値を満足すること) 接点ON時： ・AC100~240V/DC100~125V仕様 ・AC85~264V/DC85~137.5V ・AC24~48V/DC12~48V仕様 ・AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V 接点OFF時： ・AC100~240V/DC100~125V仕様 ・AC0~10V/DC0~10V ・AC24~48V/DC12~48V仕様 ・AC0~2.4V/DC0~1.2V |

レンジと時間設定範囲

情報更新：2024/12/23

レンジと時間設定範囲

●標準タイプ


| 目盛数字(最大値) | 時間単位 | sec(秒) | ×10s(秒) | min(分) | ×10m(分) | hrs(時間) | ×10h(時間) |
|-----------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 1.2 | セット 時間範囲 | 0.05~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 |
| 3 | | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 |
| 12 | | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 |
| 30 | | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 |

注. セットダイヤルを0方向に回し切ることで瞬時出力します。


動作チャート

動作チャート

情報更新：2024/12/23



ゲート端子の使い方 Aモード：オンディレイの例(他のモードでも有効)




- 注1. 電源断により電源リセットをかける場合は、タイマ復帰時間は0.1秒以上とってください。
- 注2. 最小信号入力時間(スタート・リセット)は0.05秒以上とってください。
- 注3. tはセット時間、t-aはセット時間以内を表します。(t-a<1)
- 注4. Jモードでスタート入力にセット時間より長い場合も出力は1回です。
- 注5. 形H3CR-APはリセット入力・ゲート入力はありません。よって電源リセットになります。
- 注6. 形H3CR-ASについては、限時接点・NOに相当する動作しかありません。
- 注7. セットダイヤルを0方向に回すことで瞬時出力させる場合は、上記タイムチャートの(t(セット時間)が0秒の動作をします。
- 注8. タイマ動作時の点滅周期はセット時間の90%に達すると変化します。

注. セット時間はtとaを合計したものです。
ゲート信号ONの時も、スタート、リセット共に有効です。

電氣的寿命曲線

情報更新：2024/12/23

電氣的寿命曲線



DC125V $\cos \phi = 1$ で0.15A max.開閉可(寿命10万回)
L/R=7msで0.1A max.開閉可(寿命10万回)

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|-----------|-------|-----|
| Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Yes | No | No | No | Yes | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)