

ディップタイマ

H3FA-SA DC12/24

No Image
Available

商品概要

ディップタイマ, 無接点出力, 時間仕様 1s~10min, 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット, DC12/24V

販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

| | |
|----------|---------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,650 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新：2025/11/04

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 定格電源電圧 | DC12/24V リップル20%以下 |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85～110% |
| 消費電力 | 約100mW(DC12V時)/約240mW(DC24V時) |
| 時間レンジ数 | 4 |
| 動作モード | パワーオンディレー、積算 |
| 制御出力（種類） | トランジスタ出力 |
| 制御出力（無接点出力） | DC30V 150mA以下 ON時残留電圧: 1.0V以下 |
| 動作・復帰方式 | 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10～55°C（ただし、氷結しないこと） 保存時: -25～65°C（ただし、氷結しないこと） |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35～85% |
| 動作時間のばらつき | ±0.5%以下（最大目盛りに対する割合） 1sレンジでは±0.5%±10ms以下 |
| セット誤差 | 0～+30%以下（最大目盛時間に対する割合、20°C 定格電圧） |
| 復帰時間 | 10ms以下 |
| 電圧の影響 | ±1%以下（最大目盛りに対する割合） |
| 温度の影響 | ±5%以下（最大目盛りに対する割合） 1sレンジでは±5%±10ms以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MQ以上（DC500Vメガにて） |
| 耐電圧 | 制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10～55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10～55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s ² 、6方向 各3回 誤動作: 100m/s ² 、6方向 各3回 |
| 外部接続方法 | プリント基板用端子 |
| 質量 | 約10g |

外形図

外形図


情報更新：2025/11/04



内部接続図

情報更新：2025/11/04

内部接続図



- ⑩：無接点出力端子
- ⑫：負荷に発生するサージ電圧吸収用
内部ダイオード端子
- * DC12/24V共用タイプの場合です。

レンジと時間設定範囲

情報更新：2025/11/04

レンジと時間設定範囲

| 形式 | 項目 | 最大目盛時間 | セット時間範囲 |
|----------------------------------------------|----|--------|----------|
| 形H3FA-A 形H3FA-SA 形H3FA-AU 形H3FA-SAU | | 1s | 0.1～1s |
| | | 10s | 1～10s |
| | | 1min | 0.1～1min |
| | | 10min | 1～10min |
| 形H3FA-B 形H3FA-SB 形H3FA-BU 形H3FA-SBU | | 6s | 0.6～6s |
| | | 60s | 6～60s |
| | | 6min | 0.6～6min |
| | | 60min | 6～60min |

- 注1. 上記時間仕様は形H3FAの内部ポリウム使用時によります。
注2. 内部ポリウム接続端子の開放により外部抵抗器も使用可能です。
注3. 時間仕様の切り換えは端子の結線で行います。

動作チャート


情報更新：2025/11/04

動作チャート

基本動作(電源オンディレー動作)



積算動作



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/15

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|  対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|-----------|-------|-----|
| Yes | Yes | N/A | No | N/A |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No | No | No | No | No | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)