

温度パネルメータ

# K3HB-HTA-DRT1 AC/DC24



# 商品概要

温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, DeviceNet, イベント入力: 5点（無電圧/NPN）, 端子台タイプ, AC/DC24V

## 販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

販売状況	受注終了
受注終了日	2026年1月

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/仕様

情報更新：2025/11/04

電源電圧	DC24V AC24V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲	電源電圧の85~110%	
消費電力	7W以下 (最大負荷時)/11VA以下 (最大負荷時)	
入力タイプ	温度(白金測温抵抗体/熱電対)	
出力タイプ	伝送出力: DeviceNet	
温度計測入力 (測定精度)	白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8°Cの大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.3%または±1°Cの大きい方)±1ディジット以下 条件: (23±5°C) (K、T、Nの-100°C以下は、±2°C±1ディジット以下。U、Lは、±2°C±1ディジット以下。Bの400°C以下は、測定精度規定なし。R、Sの200°C以下は、±3°C±1ディジット以下。Wは、(±0.3% PVまたは±3°Cの大きい方)±1ディジット以下。)	
イベント入力	入力点数	5点
	入力方式	無電圧接点/NPNオープンコレクタ
	信号名	TIMMING S-TMR HOLD RESET
	接続方式	端子台
	有接点	ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上
	無接点	ON時残留電圧: 2V以下 (タイミング入力は3V以下) 負荷電流: 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下) 最大印加電圧: DC30V以下 OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下)
表示	表示方式	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
	桁数	5桁 (-19999~99999)
	文字高さ	PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色)
サンプリング周期	50回/s (20ms)	
比較出力応答時間	白金測温抵抗体入力レンジ: 120ms以下 熱電対入力レンジ: 180ms以下	
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500V×ガにて)	
耐電圧	外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min	

耐ノイズ	電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動	誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s <sup>2</sup> 、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃	誤動作: 150m/s <sup>2</sup> 、3軸6方向 各3回
保護構造	前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護	EEPROM (不揮発性メモリ)、書き込み回数: 10万回
周囲温度範囲	使用時: -10~55°C (ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲	使用時: 25~85%RH
付属品	防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、 単位シール、取扱説明書、DeviceNetコネクタ (ヒロセ電機製)、圧着端子 (ヒロセ電機製)
質量	約300g


## DeiceNet

通信プロトコル	DeviceNet準拠
リモートI/O通信機能	Master/Slaveコネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠
I/O割付設定	コンフィグレータによる任意のIN-OUTデータの割り付け DeviceNet固有のパラメータやデジタルパネルメータの変数エリアなど、任意のデータ割り付け 入力エリア2ブロック、最大60チャンネル 出力エリア1ブロック、最大29チャンネル(うち先頭1チャンネルはOUT実行可フラグ固定)
メッセージ通信機能	Explicitメッセージ通信機能 CompoWay/F通信コマンド発行可能(Explicitメッセージ通信形式で発行)
接続形態	マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信媒体	専用ケーブル 5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)
消費電流	50mA以下(DC24V)
最大接続ノード数	64(コンフィグレータ接続時は、コンフィグレータを含む)
最大接続スレーブ数	63
電源供給	DeviceNet通信コネクタから電源供給
電源電圧	DC24V (DC11~25V)


# 外形図

情報更新：2025/11/04

## 形K3HB-H



## パネル加工寸法




\*2. 防水カバー形Y92A-49Nをご使用の際は、  
140mm以上開けてください。

注. 取り付けパネル厚は、1～8mmです。  
水平に取りつけてください。

## 接続図





情報更新：2025/11/04

### 各部の名称とはたらき




### 端子配置

■外部接続回  
●端子配線





**安全規格対応について**

- ・ DeviceNet電源には、必ず強化絶縁または二重絶縁されたEN/IEC規格認定電源を使用してください。
- ・ 適合規格については、案内での使用が条件になります。



・ コモン端子にはDG導線を请使用してください。  
・ イベント入力にはNPNオープンコレクタまたは無電圧接点を使用してください。  
PNP入力タイプもあります。



**●BCD出力専用ケーブル**

形式	形状	ピン配線
形K33-BCD		

※BCD出力専用ケーブルにはDサブ接続用のプラグが付属しています。


**●イベント入力 コネクタ8ピン 専用ケーブル**

形式	形状	配線図
形K32-DICN		

# 内部ブロック図

情報更新：2025/11/04

## ■内部ブロック図



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

K3HB-HTA-DRT1 AC/DC24のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)