

スケーリングメータ/メータリレー

K3MA-J AC/DC24



商品概要

スケーリングメータ/メータリレー, 直流電圧/直流電流入力, 比較出力なし, 電源電圧 AC/DC24V

販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 37,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新：2025/11/04


電源電圧	DC24V AC24V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲	電源電圧の85~110%	
消費電力	4.5W以下 (DC24V時)/4.5VA以下 (AC24V時)	
入力タイプ	直流電圧/直流電流	
電流計測入力	計測範囲	0-20: 0~20mA 4-20: 4~20mA
	指示範囲	0-20: -2.00~22.00mA 4-20: 2.00~22.00mA
	測定精度	±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3°C)
	入力インピーダンス	約45Ω
電圧計測入力	計測範囲	0-5: 0~5V 1-5: 1~5V 5: ±5V 10: ±10V
	指示範囲	0-5: -0.500~5.500V 1-5: 0.500~5.500V 5: ±5.500V 10: ±11.000V
	測定精度	0-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3°C) 1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3°C) 5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5°C) 10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5°C)
	入力インピーダンス	1MΩ以上
表示	表示方式	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
	桁数	5桁 (-19999~99999)
	文字高さ	14.2mm (緑色/赤色切替)
A/D変換方式	二重積分方式	
サンプリング周期	250ms	
比較出力応答時間	750ms以下	
絶縁抵抗	外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧	外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min	
耐ノイズ	電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)	

耐振動	誤動作: 10~55Hz片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引
耐衝撃	誤動作: 150m/s ² 、3軸6方向 各3回
保護構造	前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠 (IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト (VDE 0106/100) (端子カバー装着時)
メモリ保護	不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回)
周囲温度範囲	使用時: -10~55°C (ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲	使用時: 25~85%RH (ただし、結露しないこと)
付属品	防水パッキン、端子カバー、単位シール
質量	約200g



外形図

情報更新：2025/11/04

形K3MA-J




メイン表示部の文字サイズ



*端子はM3です。 端子カバー付属

パネル加工寸法



取り付けパネル厚は、1～8mmです。
水平に取りつけてください。

接続図

情報更新：2025/11/04

各部の名称とはたらき

レベル表示

現在のレベル状態を表示します。

レベル表示	説明
P	プロテクトレベル (Protect)
消灯	運転レベル
S	初期設定レベル (initial Setting)
F	高機能設定レベル (advanced Function setting)

動作表示

動作表示	説明
1(比較値1)	比較値1がONのとき点灯します。
2(比較値2)	比較値2がONのとき点灯します。
SV(比較値)	比較値を表示中または変更中に点灯します。
Max(最大値)	メイン表示がMAX値のとき点灯します。
Min(最小値)	メイン表示がMIN値のとき点灯します。
Z(強制ゼロ)	強制ゼロ機能動作中に点灯します。
T(ティーチ制御)	ティーチング機能有効時に点灯、ティーチング機能動作時に点滅します。

メイン表示

現在値または設定データ(パラメータのキャラクター)や比較値(設定内容)を表示します。

MAX/MINキー

計測値表示中にMAX/MINキーを押すことで、MAX値、MIN値を表示できます。

レベルキー

設定レベルを切替える場合は、このキーを押してください。「運転レベル」⇄「初期設定レベル」に切替わります。

モードキー

設定レベル内の設定データを切替える場合は、このキーを押してください。

シフトキー


設定時の値または内容をシフトキーを押すことで設定状態への移行および設定桁をシフトします。

アップキー


設定値の値を一つずつアップします。また、強制ゼロ状態の実行/解除を行います。

端子配置

●端子配置




●端子配列



内部ブロック図

情報更新：2025/11/04

■内部ブロック



※1. リレー出力タイプの機種のみ

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)