


スイッチング・パワーサプライ (120/240/480/960Wタイプ)

# S8VK-T24024



# 商品概要

スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V

## 販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 31,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/11/04

容量		240W
出力電圧		DC24V
効率		89% typ. (三相 AC400V入力時)
入力条件	定格入力電圧	AC380~480V (三相・二相) DC450~600V
	入力電圧許容変動範囲	AC340~576V (二相)/AC320~576V (三相) DC450~810V
	周波数	50/60Hz (47~63Hz)
	入力電流	0.74A typ. (三相 AC400V入力時)
	リーク電流	3.5mA以下、0.80mA typ. (三相 AC400V入力時)
	突入電流 (25°C コールドスタート)	29A typ. (三相 AC400V入力時)
出力特性	出力電流	10A
	電圧可変範囲	DC24~29.5VV.ADJにて
	最大ピーク電流	12A
	リップルノイズ電圧	50mV(p-p)以下 (周波数帯域20MHz時)
	静的入力変動	0.5%以下
	静的負荷変動	1.5%以下
	周囲温度変動	0.05%/°C以下
	起動時間	600ms typ. (三相 AC400V入力時)
	出力保持時間	25ms typ. (三相 AC400V入力時)
付属機能	過電流保護	有、自動復帰
	過電圧保護	有、電断復帰
	直列運転	可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
	並列運転	可 (2台まで接続可能)
	出力表示灯	有 (LED、色: 緑、定格電圧の80~90%以上で点灯)
絶縁耐圧	耐電圧	(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA

	絶縁抵抗	(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境	耐振動	10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
	耐衝撃	150m/s <sup>2</sup> 、6方向 各3回
	使用周囲温度	-40～70℃（ただし、氷結、結露しないこと）
	保存温度	-40～85℃（ただし、氷結、結露しないこと）
	使用周囲湿度	95%RH以下
	保存湿度	95%RH以下
信頼性	MTBF	13.5万時間以上
構造	構造	カバー付きタイプ
	入出力接続	端子台
	端子台タイプ	棒端子
	取り付け	DINレール取り付け
	保護構造	IP20、EN/IEC 60529による
	質量（本体）	850g以下


## 備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

# 外形図

情報更新：2025/11/04

## 形S8VK-T24024 (240W)




## 取り付け図

情報更新：2025/11/04

取り付け状態

(A) 標準取り付け



(B) 上向き取り付け




# 接続図

情報更新：2025/11/04

ブロック図


形S8VK-T12024 (120W)  
形S8VK-T24024 (240W)



## ディレーティング曲線

情報更新：2025/11/04

### 240W<形S8VK-T24024>



注.      の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかることがあります。  
またリップルノイズの値が3ページ記載の範囲外となる場合があります。

- A. 標準取り付け時
- B. AC480VまたはDC678V以下で上向き取り付け時
- C. AC576VまたはDC810V以下で上向き取り付け時

## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/3/18

### EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		<a href="#">ダウンロードはこちら</a>

### 中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	Yes	Yes	N/A

LR型式承認 （イギリス 船舶規格）	DNV型式承認 （ノルウェー 船舶規格）	BV型式承認 （フランス 船舶規格）	KR型式承認 （韓国 船舶規格）	NK型式承認 （日本 船舶規格）	ABS型式承認 （アメリカ 船舶規格）
Yes	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)