


スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/90/120/180/240/480Wタイプ)

S8VS-06024



商品概要

スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V, Class2出力, ねじ端子台

販売状況 2025/12/12 00:00 情報更新

| 販売状況 | 販売中 |
|----------|----------|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,200 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能 情報更新: 2025/11/04

| 容量 | | 60W | |
|------|--------------------|--|--|
| 出力電圧 | | DC24V | |
| 効率 | | 84% typ. (AC100V入力時) 83% typ. (AC200V入力時) | |
| 入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V | |
| | 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V DC80~370V | |
| | 周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) | |
| | 入力電流 | 1.7A以下、1.3A typ. (AC100V入力時) 1.0A以下、0.68A typ. (AC200V入力時) | |
| | リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1.0mA以下 (AC200V入力時) | |
| | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 17.5A以下、14A typ. (AC100V入力時) 35A以下、28A typ. (AC200V入力時) | |
| 出力特性 | 出力電流 | 2.5A | |
| | 電圧可変範囲 | -10~+15% V.ADJにて | |
| | リップルノイズ電圧 | 70mV以下 (定格入出力にて) | |
| | 静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | |
| | 静的負荷変動 | 1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | |
| | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
| | 起動時間 | 620ms typ. (AC100V入力時) 400ms typ. (AC200V入力時) | |
| | 出力保持時間 | 34ms typ. (AC100V入力時) 158ms typ. (AC200V入力時) | |
| 付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | |
| | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | |
| | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
| | 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |
| | 出力表示灯 | 有(色: 緑) | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(出力端子一括・アラーム出力 端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(PE)間: | |


| | | AC1kV 1min 検出電流30mA (出力端子一括)と(アラーム出力端子一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA |
|-----|--------|--|
| | 絶縁抵抗 | (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(入力 端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| | 耐衝擊 | 150m/s ² 、6方向 各3回 |
| | 使用周囲温度 | -10~60°C |
| | 保存温度 | -25~65°C |
| | 使用周囲湿度 | 25~85% |
| | 保存湿度 | 25~90% |
| 信頼性 | 期待寿命 | 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、 標準取り付け状態にて) |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| | 入出力接続 | 端子台 |
| | 端子台タイプ | ねじ端子 |
| | 取りつけ | DINレール取りつけ |
| | 付属品 | 端子台カバー |
| | 質量(本体) | 330g以下 |


備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04







情報更新: 2025/11/04

取りつけ図

取りつけ状態






標準取りつけ状態

上向き取りつけ状態

注. 取りつけ状態により放熱性が悪化し、稀に内部部品が劣化・破損したり、 交換時期お知らせ機能が正しく働かない恐れがあります。 標準取りつけ以外で使用しないでください。




- *1. 空気の対流
- *2.20mm以上

接続図ブロック図

情報更新:2025/11/04


形S8VS-06024-□(60W)



ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04

(60, 90, 120, 180, 240, 480W)



- 注1. サイド取りつけ金具の右サイド取りつけ時(240Wタイプを除く)
 - 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。 ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないでください。
 - 3. ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。
 - 4. 480W については、入力電圧を AC95V 以下で長時間使用される場合は、 80%以下に負荷を軽減してください。

RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---------------|----------|------------|
| ® 対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|------|-----------|-----|------|-----|----------|----------------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDE s | DBP | DIBP | BBP | DEH P | 環境 保護 使用 期限 |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項 • 凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ 🕞 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品:ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|------|-------|-----------|-------|
| Yes | Yes | Yes | N/A |

| LR型式承認 | DNV型式承認 | BV型式承認 | KR型式承認 | NK型式承認 | ABS型式承認 |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| (イギリス | (ノルウェー | (フランス | (韓国 | (日本 | (アメリカ |
| 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) |
| Yes | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>