


# FA実践セミナー

# OMRON

2018年 4月～9月

総合力アップで保全現場が進化する




**保全現場の  
悩みに即効!**

保全作業をもっと効率化  
**保全業務で役立つCX-P活用術**  
予兆保全を考えるヒントも得られる  
**はじめてのNX1P**



## セミナーコース一覧



マークも安全者におすすめ!

# セミナー開催日程

品川・名古屋・大阪で開催中!


 各コースの詳細を、  
WEBでご覧いただけます。

電気系保全検定受験対策は上期の開催はございません。

※消費税込みの価格を表記しております。

コース名	会場	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月
<b>制御機器入門</b> 2日間/30,000円	品川	20	12(木)-13(金)	22(火)-23(水)	14(木)-15(金)	5(木)-6(金)	21(火)-22(水)	11(火)-12(水)
	名古屋	15	12(木)-13(金)	15(火)-16(水)	14(木)-15(金)		2(木)-3(金)	
	大阪	18	12(木)-13(金)	15(火)-16(水)		3(火)-4(水)		6(木)-7(金)
<b>はじめてのNX1P</b> (I0-Linkやモーション制御も体験) 1日間/10,000円	品川	15		15(火)		3(火)		
	名古屋	12			8(金)			
	大阪	15	20(金)				28(火)	
<b>コントローラ基礎1</b> (I/O制御編) 2日間/20,000円	品川	16	26(木)-27(金)	24(木)-25(金)	19(火)-20(水)	19(木)-20(金)	7(火)-8(水)	13(木)-14(金)
	名古屋	12	17(火)-18(水)	17(木)-18(金)	26(火)-27(水)	18(水)-19(木)	8(水)-9(木)	11(火)-12(水)
	大阪	15	17(火)-18(水)	29(火)-30(水)		5(木)-6(金)	2(木)-3(金)	
<b>コントローラ基礎2</b> (応用命令編) 2日間/20,000円	品川	16		29(火)-30(水)		24(火)-25(水)		19(水)-20(木)
	名古屋	12	26(木)-27(金)		12(火)-13(水)		28(火)-29(水)	
	大阪	12			7(木)-8(金)			4(火)-5(水)
<b>タッチパネル</b> 1日間/10,000円	大阪	8				3(火)		
<b>リレーシーケンス 制御基礎</b> 1日間/10,000円	品川	15		29(火)	19(火)		24(金)	14(金)
	名古屋	10		22(火)				13(木)
	大阪	10			8(金)			
<b>温度制御基礎</b> 1日間/10,000円	名古屋	10				13(金)		
<b>センサ基礎</b> (光ファイバセンサ・変位センサ) 1日間/10,000円	品川	15		30(水)				
	名古屋	10				6(金)		
	大阪	10						4(火)
<b>画像センサ</b> 2日間/20,000円	品川	10		17(木)-18(金)			23(木)-24(金)	
	名古屋	8			28(木)-29(金)			
	大阪	10				10(火)-11(水)		
<b>安全基礎</b> 1日間/10,000円	品川	10		11(金)				
	名古屋	10			5(火)			
	大阪	10	13(金)					

緊急  
対応負荷  
集中新人  
育成

# 保全現場の悩みに即効!

 特設ページも  
CHECK▶


## 予兆保全を考えるヒントも得られる はじめてのNX1P

受講前は難しそうで不安でしたが  
基礎から学べてしっかり理解できました。  
これから重視されている予兆保全にも  
役立てていきたいです。

Aさん (主任)



## 保全作業をもっと効率化 保全業務で役立つCX-P活用術

実践的な内容で、現場作業で大変  
役立つ講習だと感じました。  
新しい発見もあり、保全マンにとって  
非常にありがたかったです。

Bさん (リーダー)



コース名	会場	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月
<b>リスクアセスメントの実践</b> 1日間/10,000円	品川	10				10(火)		
	名古屋	10				3(火)		
	大阪	10		22(火)				
<b>安全設計 ISO13849-1とPL計算</b> 1日間/10,000円	品川	10						26(水)
	名古屋	10					24(金)	
	大阪	10			12(火)			
<b>保全業務で役立つCX-P活用術</b> 1日間/10,000円	品川	15	20(金)				21(火)	
	名古屋	12		11(金)				7(金)
	大阪	15			26(火)			
<b>PLCopen®認定コース IEC 61131-3導入 (NJシリーズで国際標準規格を学ぼう)</b> 1日間/10,000円	品川	15	17(火)		7(木)		2(木)	
	名古屋	10		22(火)		10(火)		
	大阪	12			28(木)			19(水)
<b>NJシリーズ プログラミング</b> 1日間/10,000円	品川	15	18(水)		8(金)		3(金)	
	名古屋	10		23(水)		11(水)		
	大阪	12			29(金)			20(木)
<b>NJシリーズ モーション制御基礎</b> 1日間/10,000円	品川	10					31(金)	

その他の地域でもセミナー開催を予定しています。詳しくはWebサイト ([www.fa.omron.co.jp/seminar/area](http://www.fa.omron.co.jp/seminar/area)) をご覧ください。

## お申し込みはWebサイトから! お申し込み時、I-Webメンバーズのご登録/ログインが必要です。

- 受付は先着順となっております。お申し込みいただいたコースが満席によりご受講いただけない場合は、こちらからご連絡いたします。
- 開催が5日以内に迫ったコースのお申し込みをされる場合は、お電話にてお問い合わせください。
- FAXでのお申し込みも可能です。Webサイトより申込書をダウンロードし、ご利用ください。

お問い合わせTEL 03-6718-3513

オムロン セミナ

検索

[www.fa.omron.co.jp/seminar/](http://www.fa.omron.co.jp/seminar/)




# オムロンFA機器 eラーニング

豊富な動画と分かりやすい図解で理解が深まり、楽しく学習できます。



## eLearning コース一覧 (2017年12月現在)

For Industrial Automation



- ・ Sysmac は、オムロン株式会社製FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
- ・ EtherNet/IP™は、ODVAの商標です。
- ・ PLCopen®および関連するロゴマークはPLCopen®が所有する登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の商標または登録商標です。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F  
TEL: 03-6718-3513 FAX: 03-6718-3518  
URL: www.fa.omron.co.jp/seminar/