

FA実践セミナー


OMRON

2018年10月～2019年3月



パス
「保全ノウハウ」の継承、
上手くいらっていますか？

セミナーコース一覧





電子パンフレットが
ご覧いただけます。

- 「NJシリーズ モーション制御基礎」は下期の開催はございません。
- 「はじめてのNX1P」と「IEC 61131-3導入」は内容に重複部分がありますので、両コースをご受講いただく必要はございません。

コース名 <small>※消費税込みの価格を 表記しております。</small>	会場	定員	10月	11月	12月	1月	2月	3月
制御機器入門 2日間/30,000円	品川	20	4(木)-5(金)	13(火)-14(水)	11(火)-12(水)	16(水)-17(木)	5(火)-6(水)	
	名古屋	15	4(木)-5(金)		20(木)-21(金)		21(木)-22(金)	
	大阪	18		8(木)-9(金)	17(月)-18(火)		5(火)-6(水)	
はじめてのNX1P 〈IO-Linkやモーション制御も体験〉 1日間/10,000円	品川	15	5(金)					
	大阪	15		13(火)			1(金)	
コントローラ基礎1 〈I/O制御編〉 2日間/20,000円	品川	16	23(火)-24(水)	8(木)-9(金)	20(木)-21(金)		14(木)-15(金)	7(木)-8(金)
	名古屋	12	11(木)-12(金)	15(木)-16(金)	18(火)-19(水)	29(火)-30(水)		5(火)-6(水)
	大阪	15	16(火)-17(水)		3(月)-4(火)		14(木)-15(金)	
コントローラ基礎2 〈応用命令編〉 2日間/20,000円	品川	16		15(木)-16(金)			19(火)-20(水)	14(木)-15(金)
	名古屋	12		21(水)-22(木)				12(火)-13(水)
	大阪	12		1(木)-2(金)			26(火)-27(水)	
タッチパネル 1日間/10,000円	品川	10	10(水)					
	大阪	8				30(水)		
リレーシーケンス 制御基礎 1日間/10,000円	品川	15		30(金)		22(火)		5(火)
	大阪	10	5(金)		7(金)			1(金)
温度制御基礎 1日間/10,000円	大阪	10						12(火)
センサ基礎 〈光ファイバセンサ・変位センサ〉 1日間/10,000円	大阪	10				25(金)		
画像センサ 2日間/20,000円	品川	10			13(木)-14(金)			
	名古屋	8	11(木)-12(金)					
	大阪	10					14(木)-15(金)	
安全基礎 1日間/10,000円	品川	10				10(木)		
	名古屋	10		2(金)				
	大阪	10	10(水)					



若手
保全マン
急成長!

保全者向けコースで基礎スキルを向上!



現場責任者
Aさん

体系立てて学ばせることができ
ノウハウ継承がスムーズに

人手不足で若手の教育に時間を割けないため、
保全者向けコースの受講を勧めました。
基礎コースから順に体系立てて学べ、制御機器
への理解が深まったようです。そのおかげで、現
場でのノウハウ継承がスムーズに進んでいます。

※保全者におすすめのコースは、表紙の マークでご確認ください。



トラブル対応・メンテナンス力強化 にオススメ

自己流作業を脱却し保全業務を効率化
保全業務で役立つCX-P活用術

「予防保全」「事後保全」「改良保全」の観点で、現場で役立つCX-Pの機能を習得

「電気系保全検定」合格を目指す
電気系保全検定受験対策

試験会場と同じ機材を用いて実践的に学習

コース名 <small>※消費税込みの価格を 表記しております。</small>	会場	定員	10月	11月	12月	1月	2月	3月
リスクアセスメントの実践 1日間 / 10,000円	品川	10					1(金)	
	名古屋	10			18(火)			
	大阪	10		6(火)				
安全設計 ISO13849-1とPL計算 1日間 / 10,000円	品川	10						1(金)
	名古屋	10					13(水)	
	大阪	10				29(火)		
保全業務で役立つCX-P活用術 1日間 / 10,000円	品川	15		22(木)		11(金)		
	名古屋	12		1(木)			26(火)	
	大阪	15	12(金)				19(火)	
電気系保全検定受験対策 2日間 / 20,000円	品川	10		1(木)~2(金) 6(火)~7(水)				
	名古屋	10		21(水)~22(木) 27(火)~28(水)				
	大阪	10		13(火)~14(水)				
PLCopen® 認定コース IEC 61131-3導入 (NJシリーズで国際標準規格を学ぼう) 1日間 / 10,000円	品川	15	25(木)		4(火)		26(火)	
	名古屋	10		8(木)			7(木)	
	大阪	12			6(木)			4(月)
NJシリーズ プログラミング 1日間 / 10,000円	品川	15	26(金)		5(水)		27(水)	
	名古屋	10		9(金)			8(金)	
	大阪	12			7(金)			5(火)

その他の地域でもセミナー開催を予定しています。詳しくはWebサイト (www.fa.omron.co.jp/seminar/area) をご覧ください。

各コースの詳細確認、お申し込みはWebサイトで! **お申し込み時、I-Webメンバーズのご登録/ログインが必要です。**

- 受付は先着順となっております。お申し込みいただいたコースが満席によりご受講いただけない場合は、こちらからご連絡いたします。
- 開催が5日以内に迫ったコースのお申し込みをされる場合は、お電話にてお問い合わせください。
- FAXでのお申し込みも可能です。Webサイトより申込書をダウンロードし、ご利用ください。

お問い合わせTEL **03-6718-3513**

オムロン セミナ

検索

www.fa.omron.co.jp/seminar/






オムロンFA機器 eラーニング

豊富な動画と分かりやすい図解で理解が深まり、楽しく学習できます。



eLearning コース一覧 (2018年6月現在)
For Industrial Automation



一部動画に音声あり 全ての動画に音声あり

- ・ Sysmac は、オムロン株式会社製FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
- ・ EtherNet/IP™は、ODVAの商標です。
- ・ PLCopen®および関連するロゴマークはPLCopen®が所有する登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の商標または登録商標です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
TEL: 03-6718-3513 FAX: 03-6718-3518
URL: www.fa.omron.co.jp/seminar/